

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

トラスコ Cold Protection Vest
防寒ベスト“フィーレス(FEELESS)”



TFLタイプ 内面



●イノアックコーポレーション(株)製のFOLECを使用した今までにない薄く、軽い防寒ベストです。●肩部分と脇部分が伸縮するので動きやすい仕様になっています。●微細なセル構造のポリオレフィンフォーム(FOLEC)を使用、断熱性に優れるため高い保温効果が得られます。●作業服の下に着用 [材質]●表地/裏地:ナイロン ●詰め物:ポリプロピレンフォーム(FOLEC)、ポリエステル [製造国]●日本

発注単位1着 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	袖長さ(着)	質量(g)	実績(前年比%)
194-8995	TFL-M	¥9,000	ブラック/ブルー	M	58	1	120	68(92)
194-8994	TFL-L	¥9,000	ブラック/ブルー	L	61	1	130	109(74)
194-8996	TFL-LL	¥9,000	ブラック/ブルー	XL	64	1	140	100(110)

ノースウェイズ SLEEVELESS DOWN JACKET
ワークダウンベスト



1104-BL 1104-GR



●フレンチデザインのファッションブルなワークウェアです。●ワーカー用に素材を強化したダウンベストです。●耐水圧2000mmなので小雨を凌ぐことができます。●透湿性も優れており蒸れにくいです。 [材質]●ポリエステル94%、スパンデックス6% [製造国]●中国

発注単位1着 France Textile社

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	袖長さ(着)	質量(g)	実績(前年比%)
381-9960	1104-BL-S	¥10,913	ブラック	S	73.5	20	540	-
381-9954	1104-BL-M	¥10,913	ブラック	M	74	20	630	-
381-9937	1104-BL-L	¥10,913	ブラック	L	74.5	20	720	-
381-9947	1104-GR-S	¥10,913	グレー	S	73.5	20	540	-
381-9935	1104-GR-M	¥10,913	グレー	M	74	20	630	-
381-9943	1104-GR-L	¥10,913	グレー	L	74.5	20	720	-

ココス Flight Jacket
フライトジャケット



G-7010-13



●タウンユースでも着用可能な軽量カジュアルワークウェアです。●両脇逆玉ポケット ●左袖マルチポケット [材質]●表ポリエステル100%(メモリータフタ) ●裏メッシュポリエステル100% [製造国]●中国

発注単位1着 株式会社ココス

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	袖長さ(着)	質量(g)	実績(前年比%)
369-2194	G-7010-13-M	¥3,186	ブラック	M	64	112	1	400	-
369-2176	G-7010-14-M	¥3,186	キャメル	M	64	112	1	400	-
369-2198	G-7010-1-M	¥3,186	ネイビー	M	64	112	1	400	-
369-2199	G-7010-63-M	¥3,186	CHカモフラ	M	64	112	1	400	-
369-2192	G-7010-9-M	¥3,186	グリーン	M	64	112	1	400	-

アイトス Active Suits
“アクティブスーツ”



AZ161-008



●機能性に優れたビジネススーツ型ワークウェアです。●収納力抜群の多ポケット仕様です。●家庭洗濯可能です。●軽量 ●撥水機能 [材質]●ポリエステル56% 複合繊維44% [製造国]●ミャンマー

発注単位1着 アイトス 06-6262-8500

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	袖丈(cm)	袖口幅(着)	質量(g)	実績(前年比%)
254-7238	AZ161-008-S	¥11,061	ネイビー	S	64	86	56.5	1	380	-
254-7245	AZ161-010-S	¥11,061	ブラック	S	64	86	56.5	1	380	-

ミドリ安全 Wear Against Cold
フルハーネス対応防寒着



M3237HUE-M



●フルハーネス対応の防寒着です。●緊急時の脱衣やもしもの時の落下時にファスナーの左右を引っ張るとスライダーがはずれる仕組みのYKK®クイックフリー™を採用しています。 [材質]●表地:ポリエステル100% 撥水加工 ●裏地(見頃):トリコットキルト(起毛)中わた140g/mm² ●裏地(袖):ポリエステルキルト、中わた100g/mm² [製造国]●ベトナム

発注単位1着 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く ミドリ安全 048-989-3177

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	袖口幅(着)	質量(g)	実績(前年比%)
★250-0154	M3237HUE-M	¥15,353	ネイビー	M	64	124	1	1220	16(-)
★250-0155	M3237HUE-L	¥15,353	ネイビー	L	67	128	1	1250	39(999)
★250-0153	M3237HUE-LL	¥15,353	ネイビー	LL	70	132	1	1280	18(999)
★250-0152	M3237HUE-3L	¥15,353	ネイビー	3L	73	138	1	1310	6(600)

ココス Pilot Jacket
パイロットジャンパー



2000-1



●抜群の保温性、ハードな動作にも対応の動きやすさが魅力の商品です。 [材質] ●表:ツイル(撥水)(ナイロン100%) ●裏:シープボア(ポリエステル100%) ●中綿:ポリエステル100% [製造国]●中国

発注単位1枚 株式会社ココス 06-6920-8600

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	袖口幅(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
853-8458	2000-1-M	¥8,677	ネイビー	M	62	116	15	680	17(37)
853-8456	2000-1-L	¥8,677	ネイビー	L	65	122	15	680	57(46)
853-8457	2000-1-LL	¥8,677	ネイビー	LL	68	128	15	750	58(72)
853-8455	2000-1-EL	¥8,677	ネイビー	EL	68	134	15	750	38(87)

アイトス Active Suits
“アクティブスーツ”



AZ160-008



●機能性に優れたビジネススーツ型ワークウェアです。●収納力抜群の多ポケット仕様です。●家庭洗濯可能です。●軽量 ●撥水機能 [材質]●ポリエステル56% 複合繊維44% [製造国]●ミャンマー

発注単位1着 アイトス 06-6262-8500

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	袖丈(cm)	袖口幅(着)	質量(g)	実績(前年比%)
254-7224	AZ160-008-S	¥11,061	ネイビー	S	65	98	58	1	390	-
254-7218	AZ160-010-S	¥11,061	ブラック	S	65	98	58	1	390	-

アイトス Active Suits
“アクティブスーツ”



AZ162-002



●機能性に優れたビジネススーツ型ワークウェアパンツです。●男女兼用です。●家庭洗濯可能です。●軽量 ●撥水機能 [材質]●ポリエステル56% 複合繊維44% [製造国]●ミャンマー

発注単位1着 アイトス 06-6262-8500

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	ウエスト(cm)	股下(cm)	袖口幅(着)	質量(g)	実績(前年比%)
254-3982	AZ162-002-S	¥5,714	ベージュ	S	72~86	78	1	260	-
254-3976	AZ162-008-S	¥5,714	ネイビー	S	72~86	78	1	260	-
254-3984	AZ162-010-S	¥5,714	ブラック	S	72~86	78	1	260	-