

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

TJMデザイン Full Body Harness フルハーネス“ハーネスZS”(SEGハーネス・スチール製バックル)

背中 腿
Y 水平



●体の動きを妨げないアクティブフィット構造です。●肩に食い込まない46mm幅広ベルトです。●ベルトズレを防止するシリコンストッパー付です。●適合身長:S155~165cm,M165~175cm,L175~185cm ●胸ベルト幅:26mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●最大使用可能質量:100kg [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
168-0019	AZSS-BK	¥15,313	S	黒	スチール製ワンタッチ	46	6	1270	272(129)
169-7290	AZSM-BK	¥15,313	M	黒	スチール製ワンタッチ	46	6	1290	997(131)
168-0075	AZSL-BK	¥15,313	L	黒	スチール製ワンタッチ	46	6	1320	353(148)

スリーエム Full Body Harness フルハーネス“エグゾフィット ネックス”™(回転式ベルトアジャスター)

背中 腿
X V



●充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。●回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。●墜落防止後の吊り下げ状態の時に、股部のうっ血を防ぐためのストラップを標準装備しています。●最大使用可能質量:128kg ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●胴ベルトなし [製造国]●アメリカ

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
160-5646	1112971N	¥54,519	S	グレー	ワンタッチ	44	1	1.9	72(134)
160-5647	1112972N	¥54,519	M	グレー	ワンタッチ	44	1	1.9	441(140)
160-5648	1112984N	¥54,519	L	グレー	ワンタッチ	44	1	1.9	146(138)

スリーエム Full Body Harness フルハーネス“エグゾフィット™ライト”(パラシュート式ベルトアジャスター)

背中 腿
X V



●パラシュート式ベルトアジャスターにより、上部に引っ張るだけでベルトを締めることができます。●また、薄型で周囲の突起に引っかかりにくい構造です。●墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。●最大使用可能質量:128kg ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●胴ベルトなし ●ランヤードキーパー付き [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
160-7823	1114078N	¥28,039	S	黒	ワンタッチ	44	1	1.2	49(77)
160-7824	1114079N	¥28,039	M	黒	ワンタッチ	44	1	1.2	462(175)
160-7825	1114100N	¥28,039	L	黒	ワンタッチ	44	1	1.3	140(169)

スリーエム Full Body Harness フルハーネス“エグゾフィット™ライト”(フロントDリング付)

背中 腿
X V



●回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。●墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。●背中部のDリングにランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことができる他、胸部のDリングを垂直親綱に接続することによって、墜落防止対策が可能です。●最大使用可能質量:128kg ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●胴ベルトなし [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
160-7846	1114102N	¥32,191	S	黒・グレー	ワンタッチ	44	1	1.4	146(124)
160-7848	1114103N	¥32,191	M	黒・グレー	ワンタッチ	44	1	1.5	644(307)
160-7849	1114104N	¥32,191	L	黒・グレー	ワンタッチ	44	1	1.5	139(331)

TJMデザイン Full Body Harness フルハーネス“ハーネスGS”(SEGハーネス・スチール製バックル)

背中 腿
Y 水平



●肩に食い込まない46mm幅広ベルトです。●ベルトズレを防止するシリコンストッパー付です。●ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けから腰周りが広く使えます。●適合身長:S155~165cm,M165~175cm,L175~185cm ●胸ベルト幅:26mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●最大使用可能質量:100kg [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
168-0074	AGSS-BK	¥10,313	S	黒	パススルー	46	6	1020	94(336)
168-0054	AGSS-LRE	¥10,313	S	ライン赤	パススルー	46	6	1020	32(999)
168-0024	AGSM-LRE	¥10,313	M	ライン赤	パススルー	46	6	1050	367(999)
168-1564	AGSM-LWH	¥10,313	M	ライン白	パススルー	46	6	1050	125(261)
168-1562	AGSL-BK	¥10,313	L	黒	パススルー	46	6	1080	142(128)
168-0049	AGSL-LWH	¥10,313	L	ライン白	パススルー	46	6	1080	88(383)

スリーエム Full Body Harness フルハーネス“エグゾフィット™ライト”(回転式ベルトアジャスター)

背中 腿
X V



●回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。●ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。●墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。●最大使用可能質量:128kg ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●胴ベルトなし ●ランヤードキーパー付き [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
160-7834	1114080N	¥30,116	S	黒、グレー	ワンタッチ	44	1	1.3	366(175)
169-7296	1114081N	¥30,116	M	黒、グレー	ワンタッチ	44	1	1.3	3439(172)
160-7835	1114101N	¥30,116	L	黒、グレー	ワンタッチ	44	1	1.3	912(214)

スリーエム Full Body Harness フルハーネス“エグゾフィット™ライト”(H型)

背中 腿
X 水平



●作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。●サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。●パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。●墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。●最大使用可能質量:128kg ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●胴ベルトなし ●ランヤードキーパー付き [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
160-7840	1114112N	¥28,039	S	黒	ワンタッチ	44	1	1.4	170(203)
160-7841	1114113N	¥28,039	M	黒	ワンタッチ	44	1	1.4	1191(226)
160-7842	1114114N	¥28,039	L	黒	ワンタッチ	44	1	1.4	311(218)

スリーエム Full Body Harness フルハーネス“プロテクタ™”(X型 腿ベルトVタイプ)

背中 腿
X V



●着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。●墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。●最大使用可能質量:128kg ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●胴ベルトなし [製造国]●スロバキア

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
160-7850	11161648N	¥10,178	S	黒	パススルー	44	1	0.80	105(178)
160-7851	11161649N	¥10,178	M/L	黒	パススルー	44	1	0.85	1332(148)
160-7852	11161650N	¥10,178	XL	黒	パススルー	44	1	0.85	175(115)