

ハーネス型墜落制止用器具(胴ベルト付・ランヤード1本タイプ)

在庫 425アイテム

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

ツヨロン Full Body Harness フルハーネス“飛燕ハーネス”(巻取式ランヤード1本タイプ) **New**

背中 X 腿 水平



●胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。●腿部は左右が独立しているため束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。●織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅18mm×長さ1500mm ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 ●腿部水平型ベルト ●背中部Y字タイプ 【製造国】●日本



発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	胴ベルト幅×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
390-4439	TH506CR93SVOTDGBKMR23BX	¥36,000	M	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1200	2	-

ツヨロン Full Body Harness フルハーネス“飛燕ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ)

背中 Y 腿 水平



●胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。●ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいきますので、移動時の引っ掛りを防げます。●最大使用可能質量:M/L=100kg, LL=130kg ●ランヤード:幅32mm×長さ収縮時1100mm~1200mm, 伸長時1550mm ●胴ベルト付(アルミスライドバックル) ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本



発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	胴ベルト幅×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
167-8474	TH506NV93SVOTDGM23BX	¥30,838	M	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1200	2.2	143(325)
167-8472	TH506NV93SVOTDGLR23BX	¥31,875	L	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1400	2.3	200(304)
167-8475	TH506NV93SVOTDGLLR23BX	¥35,375	LL	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1600	2.4	122(207)

ツヨロン Full Body Harness フルハーネス“飛燕ハーネス”(ワンハンド巻取式ランヤード1本タイプ)

背中 Y 腿 水平



●胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。●腿部は左右が独立しているため束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。●片手で操作できる巻取式のランヤード、ワンハンドリトラ付きです。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅15mm×長さ1600mm ●胴ベルト付(アルミスライドバックル) ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本



発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	胴ベルト幅×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
167-8497	TH506OH93SVOTDGM23BX	¥36,000	M	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1200	2.5	344(218)
167-8494	TH506OH93SVOTDGLR23BX	¥37,038	L	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1400	2.6	104(109)

トーヨーセフティー Full Harness フルハーネス(ロープ式ランヤード1本タイプ)

背中 X 腿 水平



●肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。●反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。●最大使用可能質量:100kg ●適合身長:160~185cm ●ランヤード:幅12mm×1650mm ●胴ベルト幅×長さ:50mm×1220mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本



発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	胴ベルトタイプ	ベルト幅(mm)	フック口開き(mm)	極小径	質量(g)	実績(前年比%)
161-1720	NO.FGH-55	¥19,906	M	黒/パスル	スライド	45	53	4	2280	157(173)	

ツヨロン Full Body Harness フルハーネス“飛燕ハーネス”(巻取式ランヤード1本タイプ)

背中 Y 腿 水平



●胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。●腿部は左右が独立しているため束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。●織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅15mm×長さ1600mm ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本



発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	胴ベルト幅×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
160-6277	TH-506-TR93SV-OT-DG-R23-BX	¥36,000	M	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1200	2.4	73(111)

ツヨロン Full Body Harness フルハーネス“飛燕ハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ)

背中 Y 腿 水平



●胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。●腿部は左右が独立しているため束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。●型崩れ・縮みが少なく、キングの起きないGブレードランヤード付きです。●最大使用可能質量:M/L=100kg, LL=130kg ●ランヤード:直径11mm×長さ1600mm ●胴ベルト:幅50mm×長さ1400mm ●胴ベルト付(アルミスライドバックル) ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本



発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	胴ベルト幅×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
161-3351	TH-506-G899-OT-DG-M-R26-BX	¥30,425	M	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1200	2.2	84(382)
161-3350	TH-506-G899-OT-DG-L-R26-BX	¥31,463	L	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1400	2.4	104(242)
161-3349	TH-506-G899-OT-DG-LL-R26-BX	¥34,963	LL	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1600	2.3	51(150)

トーヨーセフティー Full Harness フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)

背中 X 腿 水平



●肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。●反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。●最大使用可能質量:100kg ●適合身長:160~185cm ●ランヤード:幅17mm×1650mm ●胴ベルト幅×長さ:50mm×1250mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本



発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	胴ベルトタイプ	ベルト幅(mm)	フック口開き(mm)	極小径	質量(g)	実績(前年比%)
161-1718	NO.FGH-133	¥29,250	M	黒	ワンタッチ	ワンタッチ	45	53	4	2440	181(150)

トーヨーセフティー Full Harness フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)

背中 X 腿 水平



●肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。●反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。●フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。●最大使用可能質量:100kg ●適合身長:160~185cm ●ランヤード:幅17mm×1650mm ●胴ベルト幅×長さ:50mm×1250mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本



発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	胴ベルトタイプ	ベルト幅(mm)	フック口開き(mm)	極小径	質量(g)	実績(前年比%)
161-1735	133-TR-R	¥30,063	黒赤	M	ワンタッチ	ワンタッチ	45	53	4	2440	76(950)
161-1736	133-TR-Y	¥30,063	黒黄	M	ワンタッチ	ワンタッチ	45	53	4	2440	93(158)