

ハーネス型墜落制止用器具(胴ベルトなし・ランヤード2本タイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

墜落・落下防止用品

ハーネス型 墜落制止用 器具

ハーネス用 ランヤード

胴ベルト型 墜落制止用 器具

胴ベルト型用 ランヤード

胴ベルト

サポーター ベルト

墜落制止用 器具

アグセラー ワーク ポジショニング 器具

用途別 安全器具

墜落防止 ブロック

カラビナ

キーホルダ

安全 ロープ

ツール ホルダ

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"スマートハーネス"(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

背中 X 腿 V



●形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやす設計です。●片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンドと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:巻取式 幅15mm×長さ1600mm、ノビロン 幅32mm×長さ収納時1050mm~1100mm、伸長時1500mm ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
163-3522	THSM510OHN93SVOTBLKM2R23BX	¥34,638	M	黒	ワンタッチ	45	2.7	138(57%)
163-6589	THSM510OHN93SVOTBLKL2R23BX	¥35,263	L	黒	ワンタッチ	45	2.8	58(24%)

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"スマートハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)

背中 X 腿 V



●形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやす設計です。●クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腰部ベルトの食い込みを軽減します。●片手で操作できる巻取式ランヤードのワン・ハンドとリトラ付きです。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅15mm×長さ1600mm ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
163-3423	THSM510-20H93SV-OTBLK-M-2R23BX	¥42,288	M	黒	ワンタッチ	45	3.2	43(20%)
163-3527	THSM510-20H93SV-OTBLK-L-2R23BX	¥42,888	L	黒	ワンタッチ	45	3.3	39(12%)

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"黒影ハーネス"(巻取式ランヤード2本タイプ) **New**

背中 X 腿 水平



●腿部は左右が独立しているため束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。●付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。●織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅18mm×長さ1550mm ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
390-4430	TH5042CR93SVOTDGBKM2R23BX	¥41,250	M	ダークグレー	ワンタッチ	45	2.6	-

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"黒影ハーネス"(伸縮性ランヤード2本タイプ)

背中 X 腿 水平



●腿部は左右が独立しているため束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。●付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。●ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいきますので、移動時の引掛りを防ぎます。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅32mm×長さ収納時1100mm~1200mm、伸長時1550mm ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
163-3461	TH-504-2NV93SV-OT-DG-M-2R23-BX	¥31,550	M	ダークグレー	ワンタッチ	45	2.3	2845(177%)
163-5021	TH-504-2NV93SV-OT-DG-L-2R23-BX	¥32,175	L	ダークグレー	ワンタッチ	45	2.4	1321(18%)

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"黒影ハーネス"(巻取式ランヤード2本タイプ)

背中 X 腿 水平



●腿部は左右が独立しているため束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。●付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。●織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅15mm×長さ1600mm ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
163-3463	TH-504-2TR93SV-OT-DG-M-2R23-BX	¥42,888	M	ダークグレー	ワンタッチ	45	3.0	304(130%)
163-5065	TH-504-2TR93SV-OT-DG-L-2R23-BX	¥43,513	L	ダークグレー	ワンタッチ	45	3.1	193(148%)

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"黒影ハーネス"(巻取式+伸縮性ランヤード) **New**

背中 X 腿 水平



●腿部は左右が独立しているため束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。●付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。●常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:巻取式 幅18mm×長さ1550、ノビロン 幅32mm×長さ1100mm~1200mm(収納時)・1600mm(伸長時) ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
390-4433	TH504CRNV93SVOTDGBKM2R23BX	¥35,263	M	グレー	ワンタッチ	45	2.5	-

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"黒影ハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)

背中 X 腿 水平



●腿部は左右が独立しているため束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。●付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。●片手で操作できる巻取式のランヤード、ワン・ハンドリトラ付きです。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅15mm×長さ1600mm ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
163-5091	TH-504-20H93SV-OT-DG-M-2R23-BX	¥42,888	M	ダークグレー	ワンタッチ	45	3.1	577(190%)
163-6674	TH-504-20H93SV-OT-DG-L-2R23-BX	¥43,513	L	ダークグレー	ワンタッチ	45	3.2	249(128%)

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"黒影ハーネス"(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

背中 X 腿 水平



●腿部は左右が独立しているため束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。●付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。●片手で操作できる巻取式ランヤードのワン・ハンドリトラと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:巻取式 幅15mm×長さ1600mm、ノビロン 幅32mm×長さ収納時1050mm~1150mm、伸長時1500mm ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
163-5007	TH504-OHN93SV-OT-DG-M-2R23-BX	¥35,263	M	ダークグレー	ワンタッチ	45	2.7	246(177%)
163-8247	TH504OHN93SVOTDGL2R23BX	¥35,888	L	ダークグレー	ワンタッチ	45	2.8	89(124%)