

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

トラスコ
日本
Flame-Retardant Prevention Sheet
防災シートα

全30品番他バリエーション有



●軽量で作業性が向上します。●強度が高く光透過性に優れています。●引張強度:縦645N/3cm、横639N/3cm ●引裂強度:縦230N、横205N ●厚さ:0.3mm ●消防法で定められた防災物品 ●防災表示者認定番号:AFE330085 [材質] ●シート:ポリエチレン(PE) ●ハトメ:アルミ(内径:12mm) [製造国]●日本

(ホワイトシートタイプ) (ブルーシートタイプ) (グレーシートタイプ)

発注単位1枚 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	幅×長さ(m)	ハトメ数(個)	ハトメピッチ(cm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
120-4131	GBS-1836A	¥4,251	ホワイト	1.8×3.6	24	45	10	1.2	235(83)
120-4165	GBS-3654A	¥9,969	ホワイト	3.6×5.4	40	45	5	3.5	396(88)
855-8059	GBS-1836A-B	¥4,251	ブルー	1.8×3.6	24	45	10	1.2	122(163)
855-8062	GBS-3654A-B	¥9,969	ブルー	3.6×5.4	40	45	5	3.5	85(170)
116-1308	GBS-1836A-GY	¥4,251	グレー	1.8×3.6	24	45	10	1.2	322(95)
116-1311	GBS-3654A-GY	¥9,951	グレー	3.6×5.4	40	45	5	3.5	420(129)

トラスコ
日本
Flame-Retardant Sheet
白防災シート

全9品番 幅(m) 1.8~5.4まで有



●防災Ⅱ類の規格をクリアした白防災シートです。●厚さ:0.28mm ●色:白 ●引張強度:縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上 ●引裂強度:縦24.5N以上、横24.5N以上 ●消防法で定められた防災物品(防災Ⅱ類) ●防災表示者認定番号:AFE230435 ●防災認定ラベル付 [材質] ●シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング [製造国]●日本

TBSP-1836
TBSP-18500

発注単位1枚 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	幅×長さ(m)	ハトメ数(個)	ハトメピッチ(cm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
261-9794	TBSP-1836	¥4,414	1.8×3.6	24	45	10	2.4	81(-)
261-9796	TBSP-2736	¥8,049	2.7×3.6	28	45	10	3.5	98(-)
261-8322	TBSP-3654	¥11,023	3.6×5.4	40	45	5	7.0	50(-)
261-9795	TBSP-5472	¥36,000	5.4×7.2	56	45	2	13.9	11(-)
261-9799	TBSP-18500	¥47,751	1.8×5.0	-	-	1	32.2	20(-)

トラスコ
日本
Flame-retardant Sheet
エコノミー白防災シート

全12品番幅(m) 1.8~10まで有



●ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防災シートです。●厚さ:0.25mm ●色:白 ●引張強度:縦295N/3cm、横185N/3cm ●引裂強度:縦88.3N、横68.7N ●防災表示者認定番号:AFE-23-0435 [材質] ●シート:ポリエステル基布+PVCコーティング ●ハトメ:アルミ(内径12mm) [製造国]●中国

TBS280-1818

発注単位1枚 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	幅×長さ(m)	ハトメ数(個)	ハトメピッチ(cm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
261-9912	TBS280-1818	¥1,337	1.8×1.8	24	30	10	1.0	150(-)
261-9917	TBS280-1834	¥2,194	1.8×3.4	34	30	10	1.8	110(-)
261-9908	TBS280-1836	¥2,314	1.8×3.6	24	45	10	1.9	290(-)
261-9918	TBS280-1854	¥3,300	1.8×5.4	32	45	10	2.8	93(-)
261-9914	TBS280-3654	¥5,126	3.6×5.4	40	45	5	5.6	320(-)
261-9919	TBS280-5454	¥9,411	5.4×5.4	48	45	3	8.4	141(-)

トラスコ
日本
Flame-Retardant Sheet
防災シート



●ポリエステル基布に塩ビ防災加工を施したシートです。●色:ホワイト ●引張強度:縦558N/3cm、横562N/3cm ●引裂強度:縦68N、横58N ●厚さ:0.28mm ●消防法で定められた防災物品(防災Ⅱ類) ●防災表示者認定番号:FE231309 [材質] ●シート:ポリエステル基付PVCフィルム [製造国]●日本

GBS-1836

発注単位1枚 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	幅×長さ(m)	ハトメ数(個)	ハトメピッチ(cm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
120-5391	GBS-1836	¥6,403	1.8×3.6	24	45	15	2.2	2690(93)
120-5404	GBS-1854	¥9,026	1.8×5.4	32	45	10	3.3	517(76)
120-5412	GBS-3654	¥14,880	3.6×5.4	40	45	5	6.5	2933(95)
120-4424	GBS-5454	¥28,723	5.4×5.4	48	45	2	9.7	697(97)
120-4432	GBS-5472	¥35,083	5.4×7.2	56	45	2	13.0	565(133)
120-4416	GBS-R	¥63,454	1.87×5.0	-	-	1	33.0	478(119)

萩原
日本
White Flame Retardant Sheet
ホワイト防災シート



●低コストタイプの防災養生シートです。●短期工事に最適です。●色:ホワイト ●引張強度:縦290N/3cm、横180N/3cm ●引裂強度:縦150N、横100N ●厚さ:0.27mm ●防災表示者認定番号:AFE330085 [材質] ●シート:ポリエステル基布+塩化ビニールコーティング ●ハトメ:アルミ(内径:12mm) [製造国]●中国

WHBOシリーズ

発注単位1枚 萩原工業㈱ ☎086-440-0810

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	幅×長さ(m)	ハトメ数(個)	ハトメピッチ(cm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
377-8983	WHBO1836Y	¥2,587	1.8×3.6	24	45	10	2.07	549(55)
377-8991	WHBO1854Y	¥3,543	1.8×5.4	32	45	10	3.11	138(37)
377-9009	WHBO3654Y	¥6,414	3.6×5.4	40	45	5	6.22	843(67)
377-9017	WHBO5472Y	¥13,914	5.4×7.2	56	45	2	12.44	259(56)

萩原
日本
FR Sheet
ターピー 難燃クロス



●燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。●素材の持つ軽さで、作業性に優れています。●色:グレー ●引張強度:縦450N/5cm、横275N/5cm ●引裂強度:縦135N、横78N ●厚さ:0.12mm ●周囲:ロープ加工 [材質] ●シート:ポリエチレン(PE) ●ハトメ:アルミ(内径:12mm) [製造国]●日本

NNS-3654

発注単位1枚 萩原工業㈱ ☎086-440-0810

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	幅×長さ(m)	ハトメ数(個)	ハトメピッチ(cm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
351-6679	NNS1818	¥929	1.71×1.70	8	90	50	0.285	5574(146)
351-6687	NNS1827	¥1,200	1.71×2.60	10	90	30	0.427	7881(132)
351-6695	NNS2727	¥1,786	2.63×2.60	12	90	25	0.644	3441(151)
351-6709	NNS2736	¥1,991	2.63×3.53	14	90	20	0.855	6088(137)
306-0462	NNS-3654	¥2,903	3.53×5.30	20	90	10	1.700	555(111)
306-0471	NNS-5472	¥7,786	5.29×7.10	28	90	5	3.400	171(87)

ユタカメイ
日本
Fireproofed White Sheet
白防災シート

全15品番幅(m) 0.9~10まで有



●ポリエステル系に塩ビコーティングを施した防災シートです。●色:ホワイト ●引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm ●引裂強度:縦103.3N、横63.3N ●厚さ:0.25mm ●防災表示者認定番号:F-27-1127 [材質] ●シート:ポリエステル(PVCコーティング) ●ハトメ:アルミ(内径:12mm) [製造国]●中国

B-241

発注単位1枚 ㈱ユタカメイ ☎072-441-2220

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	幅×長さ(m)	ハトメ数(個)	ハトメピッチ(cm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
444-6534	B-241	¥2,457	1.8×3.6	24	45	10	2.0	797(57)
250-4920	B-522	¥3,600	2.7×3.6	28	45	8	3.0	232(-)
444-6569	B-244	¥5,629	3.6×5.4	40	45	5	6.0	916(68)
444-6585	B-246	¥13,286	5.4×7.2	56	45	2	12.0	1186(94)
250-4919	B-524	¥19,471	7.2×7.2	64	45	1	15.8	15(-)
444-6593	B-247	¥34,214	10×10	80	50	1	28.0	455(96)

ユタカメイ
日本
Fireproofed White Sheet
白防災シート



●消防法施行令の防災テスト規準合格品です。●建築現場、目隠しシートなど。●色:ホワイト ●引張強度:縦530N/3cm、横554N/3cm ●引裂強度:縦76N、横86N ●厚さ:0.3mm ●防災表示者認定番号:AFE-271106 [材質] ●シート:ポリエステル PVCコーティング ●ハトメ:真鍮 [製造国]●日本

B-31

発注単位1枚 ㈱ユタカメイ ☎072-441-2220

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	幅×長さ(m)	ハトメ数(個)	ハトメピッチ(cm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
828-0494	B-31	¥6,486	1.8×3.4	26	60×30	10	2.24	94(119)
828-0495	B-32	¥9,830	1.8×5.1	40	60×30	10	4.10	13(87)
828-0496	B-33	¥19,921	3.6×5.4	40	45	5	8.50	61(70)