

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

トラスコ Insulating Bolt and Nut Set
フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)

ZB10Kシリーズ

●絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。●異種金属の接続用。【材質】●ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400 ●絶縁スリーブ:PTFE ●絶縁ワッシャー:FRP 【セット内容】●ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー 【製造国】●日本

発注単位1セット トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	寸法(mm) d×L	絶縁ワッシャー 外径(mm) 内径(mm) 厚さ(mm)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
207-4582	ZB10K-15A	¥583	M12×60	28 15 3	1	100 347(543)	
207-4583	ZB10K-20A	¥591	M12×65	28 15 3	1	104 353(999)	
207-4584	ZB10K-25A	¥703	M16×65	34 19 3	1	187 575(928)	
207-4585	ZB10K-32A40A50A	¥703	M16×70	34 19 3	1	196 914(999)	
207-4586	ZB10K-65A80A100A	¥763	M16×75	34 19 3	1	205 540(466)	

SDC SDC Corrosion Protected Bolt
“SDC防食ボルト”

SBタイプ (キャップ付:搬送時の傷付防止)

●異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。●ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付き固着を確実に防止します。●異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。●実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能) 【材質】●ボルト・ナット・平座金:ステンレス(SUS304)/フッ素系アクリル樹脂塗装 ●絶縁樹脂座金:ガラス繊維入りエポキシ樹脂 ●塗装防護用スリーブ:ポリ塩化ビニル系熱収縮チューブ 【製造国】●日本

発注単位1個 株式会社SDC 06-6672-3701

発注コード	品番	税抜価格(1個)	寸法(mm) d×L	b	k	m	t1	t2	S	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
254-1017	SB12055	¥1,004	M12×55	30	8	10	2.5	2.5	19	160	92	88(110)
254-1025	SB12060	¥1,030	M12×60	30	8	10	2.5	2.5	19	160	97	164(98)
254-1033	SB12065	¥1,066	M12×65	30	8	10	2.5	2.5	19	120	101	54(386)

ニチアス NICHIAS SOFT SEAL
ソフトシール“TOMBONo.9096”

●PTFE製のソフトタイプのガスケットで柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。●配管シーラント・タンク・クーリング・ダクト・圧力容器・反応槽・ライニング容器・大口径機器などに。●使用温度:-100~260℃ 【材質】●フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ 【製造国】●日本

発注単位1巻 ニチアス 06-6252-1373

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
283-0183	9096-1.5MMX3MMX30M	¥16,955	3×30	1.5	260	169(135)
283-0191	9096-3.0MMX6MMX15M	¥16,955	6×15	3.0	260	437(105)
283-0205	9096-4.5MMX9MMX8M	¥16,955	9×8	4.5	300	320(91)
283-0213	9096-6.0MMX12MMX5M	¥16,955	12×5	6.0	300	205(83)

バルカー VALFLON® PTFE Pressure Sensitive Adhesive Tape
“バルフロン®PTFE粘着テープ”

7910シリーズ

●耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性に優れています。●電線、ケーブルおよびコイルの絶縁ならびに電気炉周辺での結束。●樹脂成形用離型板、コンパアベルト・ポッパー・シューターの耐摩耗ライニング。●粘着力:7.4N/25mm(対ステンレス) ●引張強度:70.6N/25mm ●使用温度範囲:0~180℃ ●切断にはカッターが必要 【材質】●基材:フッ素樹脂(PTFE) ●粘着剤:シリコン系 【製造国】●日本

発注単位1巻 株式会社バルカー 080-8316-1969

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
119-2161	7910-008013010	¥3,657	グレー	13×10	0.08	1	24	204(262)
119-2165	7910-008019010	¥5,300	グレー	19×10	0.08	1	35	168(97)
119-2158	7910-008025010	¥6,843	グレー	25×10	0.08	1	46	179(134)
119-2164	7910-008050010	¥13,471	グレー	50×10	0.08	1	90	57(184)
119-2163	7910-013013010	¥3,471	グレー	13×10	0.13	1	39	200(282)
119-2160	7910-013019010	¥5,514	グレー	19×10	0.13	1	56	223(153)

SDC Bolt
“SDCボルト”

SDタイプ

●ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付き固着を確実に防止します。●乾燥状態で作業性に優れます。●全品パシパート処理により不動態皮膜を形成させております。●フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。●実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能) 【材質】●ボルト・ナット:ステンレス(SUS304) 【製造国】●日本

発注単位1個 株式会社SDC 06-6672-3701

発注コード	品番	税抜価格(1個)	寸法(mm) d×L	b	k	m	S	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
254-0894	SD12050	¥330	M12×50	30	8	10	19	250	72	228(999)
254-0908	SD12055	¥350	M12×55	30	8	10	19	250	76	62(29)
254-0916	SD16060	¥611	M16×60	38	10	13	24	120	150	324(54)

バルカー CORDEAL® Soft
“コードシール®ソフト”(断面オーバル形)

7GS66Aシリーズ

●耐薬品性、耐熱性に優れています。●柔軟でかつ強じん性に富みマシュマロ状のサイズフリーシール材です。●フランジ面の仕上げが悪い、歪が大きい、締付力が不足しがちな大口径機器などのフランジ用ガスケット。●圧力容器、ダクトフランジなどのガスケット。●使用温度範囲:-240~260℃ ●粘着剤付 ●切断にはカッターが必要 【材質】●フッ素樹脂(PTFE) 【製造国】●台湾

発注単位1巻 株式会社バルカー 080-8316-1969

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
850-5341	7GS66A-030030	¥22,657	3×30	1.5	1	290	73(99)
850-5342	7GS66A-060015	¥23,271	6×15	3.0	1	362	294(147)
850-5343	7GS66A-090008	¥24,286	9×8	4.0	1	350	121(121)
850-5344	7GS66A-120005	¥24,900	12×5	5.0	1	357	75(71)
850-5345	7GS66A-160005	¥32,657	16×5	6.0	1	612	36(117)
850-5346	7GS66A-200005	¥38,157	20×5	6.0	1	720	15(45)

ニチアス NAFLON Paste
ナフロンペースト“TOMBONo.9400”

●フッ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。●耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる汎用なガスケットペーストです。●各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール。●最高使用温度:260℃ 【材質】●フッ素樹脂(PTFE) 【製造国】●日本

発注単位1個 ニチアス 06-6252-1373

発注コード	品番	税抜価格(1個)	内容量(cc)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
283-0345	9400-65CC	¥7,503	65	1	100	1986(121)

大阪ラセン管工業 Flexible Hose
スーパーフリーフレキ(ステンレス・ニップル・メタルシールニップル型)

SFB-0107-15A-300L

●従来品より柔らかい金属製フレキです。●繰り返しの曲げ、および振動吸収性に優れています。●継手はパッキンレスのためパッキン交換が不要です。●各種配管の接続、芯ズレ及び振動吸収に。●適用流体:冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る) ●最高使用圧力:1MPa ●使用温度範囲:-196~100℃ 【材質】●フレキシ部:ステンレス(SUS304) 【製造国】●日本

発注単位1本 大阪ラセン管工業 06-6473-6151

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
115-8518	SFB-0107-15A-300L	¥14,166	15	1/2	300	1	220	9(300)
115-8519	SFB-0107-15A-500L	¥15,166	15	1/2	500	1	250	7(47)
115-8521	SFB-0107-15A-1000L	¥17,879	15	1/2	1000	1	340	17(85)
115-8522	SFB-0107-20A-300L	¥20,589	20	3/4	300	1	420	6(120)
115-8523	SFB-0107-20A-500L	¥22,756	20	3/4	500	1	530	5(500)
115-8524	SFB-0107-20A-1000L	¥28,379	20	3/4	1000	1	820	7(70)