

# フレキシブルメタルホース

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

## 管工機材

バルブ

ねじ込み管継手

高圧継手

溶接継手

フランジ

ガasket

フランジボルト

フレキシブルメタルホース

防振継手

小径配管継手

サニタリー配管継手

塩ビパイプ

塩ビ管継手

塩ビバルブ

水道配管資材

混合栓・水栓

トイレ設備用品

水栓補修部品

シャワー用品

排水部材

給水設備用品

配管補修用品

配管支持金具

配管保護資材

空調資材

バルブ・配管識別用品

スプレーノズル

### 南国フレキ工業 Seal Coating Union type(Stainless Steel Union type) 別作 SHIP

全18品 呼び径A15~50まで有



●あらかじめシール剤が塗布されているため、作業効率が格段に向上します。●配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:冷温水・蒸気・油類・空気・ガス(非腐食性流体に限る) ●使用温度範囲:0~120℃(流体により100℃まで) ●接続:テーパースねじ(Rc) [材質] ●フレキ部:ステンレス(SUS304) ●ユニオン部:ステンレス(SCS13) [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
828-1791	NK-1100-P/SUS304-15A-300L	¥7,400	15	1/2	300	1	0.6	11(69)
828-1793	NK-1100-P/SUS304-15A-500L	¥7,929	15	1/2	500	1	0.7	6(55)
828-1790	NK-1100-P/SUS304-15A-1000L	¥8,771	15	1/2	1000	1	0.9	13(87)
828-1799	NK-1100-P/SUS304-20A-300L	¥8,614	20	3/4	300	1	0.8	13(109)
828-1801	NK-1100-P/SUS304-20A-500L	¥9,600	20	3/4	500	1	0.9	7(28)
828-1798	NK-1100-P/SUS304-20A-1000L	¥12,043	20	3/4	1000	1	1.3	13(93)

### 南国フレキ工業 Flexible Metal Hose Seal Coating Union type(Cast Iron Union type) 別作 SHIP

全18品 呼び径A15~50まで有



●あらかじめシール剤が塗布されているため、作業効率が格段に向上します。●配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:冷温水・油類・空気・ガス(非腐食性流体に限る) ●使用温度範囲:0~100℃ ●接続:テーパースねじ(Rc) [材質] ●フレキ部:ステンレス(SUS304) ●ユニオン部:铸铁(FCMB) [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
828-1743	NK-1100-P/FCMB-15A-300L	¥3,200	15	1/2	300	1	0.5	18(100)
828-1745	NK-1100-P/FCMB-15A-500L	¥3,657	15	1/2	500	1	0.6	17(114)
828-1742	NK-1100-P/FCMB-15A-1000L	¥4,886	15	1/2	1000	1	0.9	12(172)
828-1751	NK-1100-P/FCMB-20A-300L	¥3,657	20	3/4	300	1	0.8	14(108)
828-1753	NK-1100-P/FCMB-20A-500L	¥4,571	20	3/4	500	1	0.9	9(57)
828-1750	NK-1100-P/FCMB-20A-1000L	¥6,943	20	3/4	1000	1	1.2	16(200)

### 南国フレキ工業 Nipple type 別作 SHIP

全12品 呼び径A10~25まで有



●パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。●配管の芯ズレ吸収に。●適用流体:冷温水・蒸気・油類・空気・ガス(非腐食性流体に限る) ●最高使用圧力:1MPa ●使用温度範囲:-10~250℃ ●接続:テーパースねじ(R) [材質] ●フレキ部:ステンレス(SUS304) ●ユニオン部:炭素鋼(SS400) [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
218-4389	NK-3400MM/SS400-10A-300L	¥2,829	10	3/8	300	0.3	201(125)
218-4397	NK-3400MM/SS400-10A-500L	¥3,457	10	3/8	500	0.3	230(130)
268-8450	NK-3400MM/SS400-10A-1000L	¥4,871	10	3/8	1000	0.5	402(163)
218-4401	NK-3400MM/SS400-15A-300L	¥3,064	15	1/2	300	0.4	221(70)
218-4419	NK-3400MM/SS400-15A-500L	¥3,693	15	1/2	500	0.4	383(101)
268-8476	NK-3400MM/SS400-15A-1000L	¥5,264	15	1/2	1000	0.6	468(109)

### 南国フレキ工業 Union & Nipple type(Stainless Steel type) 別作 SHIP

全14品 呼び径A10~50まで有



●継手部分がステンレス製のためサビにくく、耐久性に優れています。●芯ズレ吸収などの一般配管用。●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:冷温水・蒸気・油類・空気・ガス(非腐食性流体に限る) ●使用温度範囲:40~200℃ ●接続:テーパースねじ(R) ×テーパースねじ(Rc) [材質] ●フレキ部:ステンレス(SUS304) ●ユニオン部:ステンレス(SCS13) [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
218-4290	NK-1900/SUS304-10A-300L	¥4,321	10	3/8	300	1	0.3	24(93)
218-4311	NK-1900/SUS304-10A-500L	¥4,793	10	3/8	500	1	0.4	12(55)
218-4338	NK-1900/SUS304-15A-300L	¥4,714	15	1/2	300	1	0.4	42(90)
218-4354	NK-1900/SUS304-15A-500L	¥5,186	15	1/2	500	1	0.5	55(135)
218-4371	NK-1900/SUS304-20A-300L	¥6,286	20	3/4	300	1	0.6	35(146)
218-4451	NK-1900/SUS304-20A-500L	¥6,914	20	3/4	500	1	0.7	41(71)

### 南国フレキ工業 Union type(Stainless Steel Union type) 別作 SHIP

全21品 呼び径A10~50まで有



●継手部分がステンレス製のためサビにくく、耐久性に優れています。●配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:冷温水・油類・空気・ガス(非腐食性流体に限る) ●使用温度範囲:40~200℃ ●接続:テーパースねじ(Rc) [材質] ●フレキ部:ステンレス(SUS304) ●ユニオン部:ステンレス(SCS13) [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
218-4010	NK-1100/SUS304-10A-300L	¥6,090	10	3/8	300	1	0.5	24(600)
218-4036	NK-1100/SUS304-10A-500L	¥6,521	10	3/8	500	1	0.6	29(86)
817-0979	NK-1100/SUS304-10A-1000L	¥7,543	10	3/8	1000	1	0.8	34(227)
218-4052	NK-1100/SUS304-15A-300L	¥6,757	15	1/2	300	1	0.6	51(74)
218-4079	NK-1100/SUS304-15A-500L	¥7,150	15	1/2	500	1	0.7	60(68)
817-0981	NK-1100/SUS304-15A-1000L	¥8,171	15	1/2	1000	1	0.9	104(124)

### 南国フレキ工業 Union type(Cast Iron Union type) 別作 SHIP

全21品 呼び径A10~50まで有



●継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。●配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:冷温水・油類・空気・ガス(非腐食性流体に限る) ●使用温度範囲:-10~100℃ ●接続:テーパースねじ(Rc) [材質] ●フレキ部:ステンレス(SUS304) ●ユニオン部:铸铁(FCMB) [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
218-4001	NK-1100/FCMB-10A-300L	¥2,986	10	3/8	300	1	0.4	85(74)
218-4028	NK-1100/FCMB-10A-500L	¥3,536	10	3/8	500	1	0.5	116(115)
268-8972	NK-1100/FCMB-10A-1000L	¥4,714	10	3/8	1000	1	0.7	79(64)
218-4044	NK-1100/FCMB-15A-300L	¥3,300	15	1/2	300	1	0.5	241(116)
218-4061	NK-1100/FCMB-15A-500L	¥3,771	15	1/2	500	1	0.6	262(184)
268-8999	NK-1100/FCMB-15A-1000L	¥5,029	15	1/2	1000	1	0.9	290(124)

### 南国フレキ工業 Union & Nipple type(Cast Iron type) 別作 SHIP

全14品 呼び径A10~50まで有



●簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。●芯ズレ吸収などの一般配管用。●適用流体:冷温水・油類・空気・ガス(非腐食性流体に限る) ●最高使用圧力:1MPa ●使用温度範囲:-10~100℃ ●接続:テーパースねじ(R) ×テーパースねじ(Rc) [材質] ●フレキ部:ステンレス(SUS304) ●ユニオン・ニッフル部:铸铁(FCMB)、炭素鋼(SS400) [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
218-4281	NK-1900/FCXSS-10A-300L	¥2,514	10	3/8	300	0.3	53(72)
218-4303	NK-1900/FCXSS-10A-500L	¥3,064	10	3/8	500	0.4	31(94)
218-4320	NK-1900/FCMB-15A-300L	¥2,593	15	1/2	300	0.4	159(116)
218-4346	NK-1900/FCMB-15A-500L	¥3,143	15	1/2	500	0.5	210(107)
218-4362	NK-1900/FCMB-20A-300L	¥3,300	20	3/4	300	0.6	152(95)
218-4427	NK-1900/FCMB-20A-500L	¥4,007	20	3/4	500	0.7	159(115)

### 南国フレキ工業 Flexible Hose Ferrule type 別作 SHIP

全9品 他バリエーション有



●フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:非腐食性流体に限る ●使用温度範囲:0~180℃(ガスケット考慮せず) ●接続:ワンタッチタイプ(フェルル型) [材質] ●フレキ部:ステンレス(SUS304) ●フェルル部:ステンレス(SUS304) [製造国] ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	フェルルサイズ	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
375-4481	NK-1800SNT/SUS304-1.0S-300L	¥16,786	1.0S	300	1	0.70	15(300)
375-4499	NK-1800SNT/SUS304-1.0S-500L	¥17,729	1.0S	500	1	0.78	5(72)
375-4472	NK-1800SNT/SUS304-1.0S-1000L	¥20,129	1.0S	1000	1	1.15	24(267)
375-4456	NK-1800SNT/SUS304-1.5S-300L	¥19,071	1.5S	300	1	0.85	14(70)
375-4464	NK-1800SNT/SUS304-1.5S-500L	¥20,986	1.5S	500	1	1.12	29(94)
375-4448	NK-1800SNT/SUS304-1.5S-1000L	¥25,771	1.5S	1000	1	1.80	27(90)