

フレキシブルメタルホース

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

管工機材

バルブ

ねじ込み管継手

高圧継手

溶接継手

フランジ

ガスケット

フランジボルト

フレキシブルメタルホース

防振継手

小径配管継手

サニタリー配管継手

塩ビパイプ

塩ビ管継手

塩ビバルブ

水道配管資材

混合栓・水栓

トイレ設備用品

水栓補修部品

シャワー用品

排水部材

給水設備用継手

配管補修用継手

配管支持金具

配管保護資材

空調資材

バルブ・配管識別用品

スプレーノズル

テクノフレックス Flexible Stainless Hose(Metal Seal Male type) フレキシブルメタルホース(メタルシール式・オスメスタイプ・304SS)

全12品呼び径A10~25まで有



S225T-MXMシリーズ



メタルシール式でパッキングが不要です。

- 袋ナット式継手を溶接接合しております。
- メタルシール式でパッキングが不要です。
- 配管の心合わせに。
- 配管の熱変位吸収に。
- 最高使用圧力:1MPa
- 適用流体:水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
- 使用温度範囲:0~450℃
- 接続方式:テーパースネジ(R) [材質]●フレキ部:SUS304 ●継手部:ステンレス鋼(SUS304相当) [製造国]●中国

テクノフレックス ☎03-5822-3211

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比)
255-6852	S225T-10AX300L MXM 304SS	¥4,886	10	3/8	300	1	0.3	4(-)
255-5381	S225T-10AX500L MXM 304SS	¥5,183	10	3/8	500	1	0.3	0(-)
255-6868	S225T-10AX1000L MXM 304SS	¥6,048	10	3/8	1000	1	0.5	14(-)
255-6857	S225T-15AX300L MXM 304SS	¥5,426	15	1/2	300	1	0.3	4(-)
255-6866	S225T-15AX500L MXM 304SS	¥5,750	15	1/2	500	1	0.4	20(-)
255-6860	S225T-15AX1000L MXM 304SS	¥6,776	15	1/2	1000	1	0.6	8(-)

テクノフレックス Flexible Stainless Hose(Metal Seal Male type) フレキシブルメタルホース(メタルシール式・オスメスタイプ・SS400)

全12品呼び径A10~25まで有



S225T-MXMシリーズ



メタルシール式でパッキングが不要です。

- 袋ナット式継手を溶接接合しております。
- メタルシール式でパッキングが不要です。
- 配管の心合わせに。
- 配管の熱変位吸収に。
- 最高使用圧力:1MPa
- 適用流体:水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
- 使用温度範囲:0~350℃
- 接続方式:テーパースネジ(R) [材質]●フレキ部:SUS304 ●継手部:SS400 [製造国]●中国

テクノフレックス ☎03-5822-3211

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比)
255-6858	S225T-10AX300L MXM SS400	¥4,563	10	3/8	300	1	0.3	0(-)
255-6865	S225T-10AX500L MXM SS400	¥4,859	10	3/8	500	1	0.3	0(-)
255-5380	S225T-10AX1000L MXM SS400	¥5,723	10	3/8	1000	1	0.5	0(-)
255-6853	S225T-15AX300L MXM SS400	¥4,886	15	1/2	300	1	0.3	0(-)
255-6859	S225T-15AX500L MXM SS400	¥5,210	15	1/2	500	1	0.4	0(-)
255-6864	S225T-15AX1000L MXM SS400	¥6,236	15	1/2	1000	1	0.6	0(-)

テクノフレックス Flexible Stainless Hose(Flange type) フレキシブルメタルホース(フランジ型)

全27品呼び径A15~100まで有



F110-JIS10KF/SS400シリーズ



フランジカラー(接液部)はSUS304です。

- フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。
- 配管の心合わせに。
- 配管の地盤沈下対策。
- 最高使用圧力:1MPa
- 適用流体:水・油・空気・ガス(腐食性流体を除く)
- 使用温度範囲:0~350℃
- 接続:フランジ/JIS10K(SS400) [材質]●フレキ部:ステンレス(SUS304) ●フランジ部:SS400 [製造国]●中国

テクノフレックス ☎03-5822-3211

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比)
257-6992	F110-15AX300L JIS10KF/SS400	¥2,819	15	1/2	300	1	1.4	8(-)
257-6982	F110-15AX500L JIS10KF/SS400	¥3,644	15	1/2	500	1	1.4	0(-)
257-6989	F110-15AX1000L JIS10KF/SS400	¥4,675	15	1/2	1000	1	1.6	2(-)
257-6502	F110-20AX300L JIS10KF/SS400	¥3,300	20	3/4	300	1	1.7	1(-)
257-6975	F110-20AX500L JIS10KF/SS400	¥3,988	20	3/4	500	1	1.8	0(-)
257-6967	F110-20AX1000L JIS10KF/SS400	¥6,256	20	3/4	1000	1	2.1	0(-)

トーフレ Flexible Stainless Hose(Welding Screw type) フレキシブルメタルホース(溶接オス・オスタイプ)

全12品呼び径A10~25まで有



FTAP-5000-MMシリーズ



- 山・谷均一の一ツ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
- 配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
- 最高使用圧力:1MPa
- 適用流体:冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
- 使用温度範囲:-196~300℃
- [材質]●フレキ部,ユニオン部:ステンレス(SUS304) [製造国]●インドネシア

トーフレ ☎03-5297-3297

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比)
202-4701	FTAP-5010-300-MM	¥3,043	10	3/8	300	1	0.2	0(-)
202-4678	FTAP-5010-500-MM	¥3,575	10	3/8	500	1	0.3	7(700)
202-4642	FTAP-5010-1000-MM	¥4,641	10	3/8	1000	1	0.4	6(-)
202-4669	FTAP-5015-300-MM	¥3,575	15	1/2	300	1	0.3	6(-)
202-6266	FTAP-5015-500-MM	¥4,106	15	1/2	500	1	0.4	8(-)
202-6221	FTAP-5015-1000-MM	¥5,248	15	1/2	1000	1	0.6	10(500)

トーフレ Flexible Stainless Hose(Welding Screw type) フレキシブルメタルホース(溶接ルーズオス・オスタイプ)

全12品呼び径A10~25まで有



FTAP-7000-MMシリーズ



- 山・谷均一の一ツ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
- 配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
- 最高使用圧力:1MPa
- 適用流体:冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
- 使用温度範囲:-196~300℃
- [材質]●フレキ部,ユニオン部:ステンレス(SUS304) [製造国]●インドネシア

トーフレ ☎03-5297-3297

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比)
202-4729	FTAP-7010-300-MM	¥5,519	10	3/8	300	1	0.3	0(-)
202-6296	FTAP-7010-500-MM	¥5,869	10	3/8	500	1	0.4	2(200)
202-4728	FTAP-7010-1000-MM	¥6,706	10	3/8	1000	1	0.5	6(600)
202-6219	FTAP-7015-300-MM	¥6,148	15	1/2	300	1	0.4	1(100)
202-4660	FTAP-7015-500-MM	¥6,638	15	1/2	500	1	0.5	8(400)
202-6277	FTAP-7015-1000-MM	¥7,685	15	1/2	1000	1	0.7	11(-)

トーフレ Flexible Stainless Hose(Welding Screw type) フレキシブルメタルホース(溶接ルーズメス・メスタイプ)

全12品呼び径A10~25まで有



FTAP-7000-FFシリーズ



- 山・谷均一の一ツ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
- 配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
- 最高使用圧力:1MPa
- 適用流体:冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
- 使用温度範囲:-196~300℃
- [材質]●フレキ部,ユニオン部:ステンレス(SUS304) [製造国]●インドネシア

トーフレ ☎03-5297-3297

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比)
202-6306	FTAP-7010-300-FF	¥6,566	10	3/8	300	1	0.3	2(67)
202-6215	FTAP-7010-500-FF	¥6,918	10	3/8	500	1	0.3	1(50)
202-6211	FTAP-7010-1000-FF	¥7,754	10	3/8	1000	1	0.5	4(45)
202-7786	FTAP-7015-300-FF	¥7,300	15	1/2	300	1	0.4	4(80)
202-6209	FTAP-7015-500-FF	¥7,790	15	1/2	500	1	0.5	19(-)
202-6220	FTAP-7015-1000-FF	¥8,839	15	1/2	1000	1	0.7	10(334)

トーフレ Flexible Stainless Hose(Welding Screw type) フレキシブルメタルホース(溶接片側ルーズオス・片側ルーズメスタイプ)

全12品呼び径A10~25まで有



FTAP-7000-MFシリーズ



- 山・谷均一の一ツ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
- 配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
- 最高使用圧力:1MPa
- 適用流体:冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
- 使用温度範囲:-196~300℃
- [材質]●フレキ部,ユニオン部:ステンレス(SUS304) [製造国]●インドネシア

トーフレ ☎03-5297-3297

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比)
202-6309	FTAP-7010-300-MF	¥6,043	10	3/8	300	1	0.3	2(-)
202-4630	FTAP-7010-500-MF	¥6,394	10	3/8	500	1	0.3	6(-)
202-6218	FTAP-7010-1000-MF	¥7,230	10	3/8	1000	1	0.5	9(-)
202-4722	FTAP-7015-300-MF	¥6,724	15	1/2	300	1	0.4	0(-)
202-6225	FTAP-7015-500-MF	¥7,214	15	1/2	500	1	0.5	2(200)
202-6240	FTAP-7015-1000-MF	¥8,263	15	1/2	1000	1	0.7	3(150)

トーフレ Flexible Stainless Hose(No Welded Male type) フレキシブルメタルホース(非溶接オス・オスタイプ)

全12品呼び径A10~25まで有



TF-1600-MMシリーズ



- 接続金具が小型、軽量であり、配管作業性が容易です。
- シール部にパッキングを使用していないので、メンテナンスが不要です。
- 配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
- 最高使用圧力:1MPa
- 適用流体:冷温水・空気
- 使用温度範囲:0~100℃
- [材質]●フレキ部:ステンレス(SUS304) ●ねじ部:鉄 [製造国]●中国

トーフレ ☎03-5297-3297

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比)
439-7894	TF-1610-300-MM	¥4,897	10	3/8	300	1	0.3	6(25)
439-7916	TF-1610-500-MM	¥5,399	10	3/8	500	1	0.3	0(-)
439-7878	TF-1610-1000-MM	¥6,690	10	3/8	1000	1	0.5	1(12)
439-7959	TF-1615-300-MM	¥5,781	15	1/2	300	1	0.4	37(925)
439-7975	TF-1615-500-MM	¥6,389	15	1/2	500	1	0.4	8(32)
439-7932	TF-1615-1000-MM	¥7,989	15	1/2	1000	1	0.6	24(150)