

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

トーフレ
Flexible Stainless Hose (No Welded Male Female type)
フレキシブルメタルホース(非溶接オス・メスタイプ)

全12品番呼び径A10~25まで有



TF-1600-MFシリーズ

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	呼び径A	呼び径B	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
439-7886	TF-1610-300-MF	¥4,897	10	3/8	300	1	0.4	4(134)
439-7908	TF-1610-500-MF	¥5,399	10	3/8	500	1	0.4	5(100)
439-7860	TF-1610-1000-MF	¥6,690	10	3/8	1000	1	0.5	28(467)
439-7941	TF-1615-300-MF	¥5,781	15	1/2	300	1	0.4	1(13)
439-7967	TF-1615-500-MF	¥6,389	15	1/2	500	1	0.5	6(200)
439-7924	TF-1615-1000-MF	¥7,989	15	1/2	1000	1	0.6	11(184)

●接続金具が小型、軽量であり、配管作業性が容易です。●シール部にパッキンを使用していないので、メンテナンスが不要です。●配管の芯スレ吸収および振動吸収に。●最高使用圧力:1MPa ●適用流体: 冷水・空気 ●使用温度範囲:0~100℃
【材質】●フレキシ部:ステンレス(SUS304)
●ねじ部:鉄 【製造国】●中国

トーフレ(株) ☎03-5297-3297

トーフレ
Flexible Stainless Hose (Welding Flange type)
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)

全10品番呼び径A40~100まで有



TF-14000シリーズ

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	呼び径A	呼び径B	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
249-2496	TF-14000-40-500	¥23,275	40	1 1/2	500	1	4.8	0(-)
249-2492	TF-14000-40-600	¥24,425	40	1 1/2	600	1	5.0	0(-)
249-2490	TF-14000-50-600	¥30,575	50	2	600	1	6.4	0(-)
249-2487	TF-14000-50-700	¥31,725	50	2	700	1	6.6	0(-)
249-2486	TF-14000-65-600	¥36,538	65	2 1/2	600	1	8.4	0(-)
249-2495	TF-14000-65-800	¥40,575	65	2 1/2	800	1	9.0	0(-)

●消防第20号適合品性能評定品です。●消防評定銘板付です。●地盤沈下および配管の振動吸収に。●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:油・溶剤等 ●使用温度範囲:0~100℃ ●消防評定品 【材質】●フランジ:SS400 (JIS10K) 【製造国】●中国

トーフレ(株) ☎03-5297-3297

トーフレ
Flexible Stainless Hose (No Welded Union type)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

全12品番呼び径A15~50まで有



TF-1800シリーズ

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	呼び径A	呼び径B	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
439-8106	TF-1815-300	¥2,669	15	1/2	300	1	0.8	14(64)
439-8122	TF-1815-500	¥2,940	15	1/2	500	1	0.9	17(74)
439-8149	TF-1820-300	¥3,331	20	3/4	300	1	1.1	23(63)
439-8165	TF-1820-500	¥3,801	20	3/4	500	1	1.3	14(36)
439-8181	TF-1825-300	¥4,266	25	1	300	1	1.6	8(35)
439-8203	TF-1825-500	¥4,917	25	1	500	1	1.8	19(95)

●ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。●大きい面圧で、シールが確実です。●配管の芯スレ吸収および振動吸収に。●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:冷水・空気 ●使用温度範囲:0~100℃ 【材質】●フレキシ部:ステンレス(SUS304) ●ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 【製造国】●中国

トーフレ(株) ☎03-5297-3297

ゼンシン
Flexible Stainless Hose (Union type)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

全12品番呼び径A15~50まで有



Z-10000NWシリーズ

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	呼び径A	呼び径B	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
420-3640	Z-10000NW-15-300	¥7,350	15	1/2	300	1	0.5	31(148)
420-3658	Z-10000NW-15-500	¥8,100	15	1/2	500	1	0.5	28(104)
420-3666	Z-10000NW-20-300	¥9,450	20	3/4	300	1	0.6	29(97)
420-3674	Z-10000NW-20-500	¥10,350	20	3/4	500	1	0.7	28(117)
420-3682	Z-10000NW-25-300	¥12,075	25	1	300	1	0.9	16(43)
420-3691	Z-10000NW-25-500	¥13,125	25	1	500	1	1.0	7(20)

●ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。●配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。●最高使用圧力:1MPa(常時) ●適用流体:冷水・油類・ガス(非腐食性流体に限る) ●使用温度範囲:40~100℃ 【材質】●フレキシ部:ステンレス(SUS304) ●ユニオン部:ステンレス(SCS13) 【製造国】●日本

ゼンシン(株) ☎06-6353-1285

トーフレ
Flexible Stainless Hose (Welding Union type)
フレキシブルメタルホース(溶接・ユニオン型)

全21品番呼び径A10~50まで有



FTAP-1100シリーズ

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	呼び径A	呼び径B	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
249-5171	FTAP-1110-300-SUSE	¥6,461	10	3/8	300	1	0.5	2(-)
249-5166	FTAP-1110-500-SUSE	¥7,019	10	3/8	500	1	0.6	1(-)
249-5163	FTAP-1110-1000-SUSE	¥8,443	10	3/8	1000	1	0.7	0(-)
249-5174	FTAP-1115-300-SUSE	¥7,019	15	1/2	300	1	0.6	0(-)
249-5172	FTAP-1115-500-SUSE	¥7,596	15	1/2	500	1	0.7	3(-)
249-5168	FTAP-1115-1000-SUSE	¥9,115	15	1/2	1000	1	0.9	0(-)

●山谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。●スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。●配管の芯スレ吸収および振動吸収に。●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:冷水・油類・ガス(非腐食性流体に限る) ●使用温度範囲:0~100℃ 【材質】●フレキシ部:ステンレス(SUS304) 【製造国】●インドネシア

トーフレ(株) ☎03-5297-3297

トーフレ
Flexible Stainless Hose (Welding Screw type)
フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルースオスタイプ)

全12品番呼び径A10~25まで有



FTAP-5000+7000Mシリーズ

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	呼び径A	呼び径B	全長 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
249-2466	FTAP-5010+7010-500-SM(6)+SNJM	¥4,135	10	3/8	500	0.3	3(-)
249-2470	FTAP-5010+7010-800-SM(6)+SNJM	¥4,673	10	3/8	800	0.4	3(-)
249-2471	FTAP-5010+7010-1000-SM(6)+SNJM	¥5,039	10	3/8	1000	0.5	7(-)
249-2472	FTAP-5015+7015-500-SM(6)+SNJM	¥4,904	15	1/2	500	0.4	0(-)
249-2475	FTAP-5015+7015-800-SM(6)+SNJM	¥5,578	15	1/2	800	0.6	0(-)
249-2474	FTAP-5015+7015-1000-SM(6)+SNJM	¥6,019	15	1/2	1000	0.6	0(-)

●山谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。●スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:冷水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) ●使用温度範囲:196~300℃ 【材質】●フレキシ部、金具部:ステンレス(SUS304) 【製造国】●インドネシア

トーフレ(株) ☎03-5297-3297

ゼンシン
Flexible Stainless Hose (Union type)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

全12品番呼び径A15~50まで有



Z-9000NWシリーズ

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	呼び径A	呼び径B	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
420-4069	Z-9000NW-15-300	¥2,400	15	1/2	300	1	0.5	51(116)
420-4077	Z-9000NW-15-500	¥3,000	15	1/2	500	1	0.5	27(88)
420-4085	Z-9000NW-20-300	¥3,075	20	3/4	300	1	0.6	80(97)
420-4093	Z-9000NW-20-500	¥3,750	20	3/4	500	1	0.7	66(200)
420-4107	Z-9000NW-25-300	¥3,675	25	1	300	1	0.9	101(75)
420-4115	Z-9000NW-25-500	¥4,800	25	1	500	1	1.0	47(60)

●ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。●配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。●最高使用圧力:1MPa(常時) ●適用流体:冷水・油類・ガス(非腐食性流体に限る) ●使用温度範囲:40~100℃ 【材質】●フレキシ部:ステンレス(SUS304) ●ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 【製造国】●日本

ゼンシン(株) ☎06-6353-1285

ゼンシン
Flexible Stainless Hose (Flange type)
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)

全12品番呼び径A15~50まで有



Z-2000NWシリーズ

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	呼び径A	呼び径B	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
420-3763	Z-2000NW-15-300	¥3,625	15	1/2	300	1	1.2	1(34)
420-3771	Z-2000NW-15-500	¥4,563	15	1/2	500	1	1.3	1(50)
420-3780	Z-2000NW-20-300	¥4,063	20	3/4	300	1	1.5	5(50)
420-3798	Z-2000NW-20-500	¥5,125	20	3/4	500	1	1.7	2(40)
420-3801	Z-2000NW-25-300	¥4,938	25	1	300	1	2.4	1(25)
420-3810	Z-2000NW-25-500	¥6,188	25	1	500	1	2.6	2(50)

●ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。●接液部ステンレス、両側フランジタイプです。●配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。●最高使用圧力:1MPa(常時) ●適用流体:冷水・蒸気(非腐食性流体に限る) ●使用温度範囲:40~300℃ 【材質】●フレキシ部:ステンレス(SUS304) ●フランジ部:スチール(SS400) 【製造国】●日本

ゼンシン(株) ☎06-6353-1285