

トローポンプ

Drybattery type Pump

乾電池式灯油ポンプ(マグネットホルダー付)

New



MG-L20



- 灯油が満タンで自動停止します。
- マグネットホルダー仕様 [材質]
- ABS樹脂 ●ポリプロピレン(PP)
- ポリエチレン(PE) [製造国]●中国

発注単位1本

三宅化学㈱ ☎0744-33-3345

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	吐出量 (L/min)	電源	全長 (mm)	タイプ	質量 (g)	実績 (前年比%)
252-8447	MG-L20	¥1,797	9	単3アルカリ電池×2本(別売)	700	自動停止	224	-
257-2119	MG-CT20	¥1,797	9	単1アルカリ電池×2本(別売)	740	自動停止	256	-
257-2120	MG-FR20L	¥2,013	9	単1アルカリ電池×2本(別売)	690	タンク一体型ストープ専用	252	-

トローポンプ

Drybattery type Pump

乾電池式灯油ポンプ(マグネットホルダー付)

New



- ポンプを灯油ポリ缶に固定出来ます。
- 灯油が満タンで自動停止します。●特許取得済「マグネットホルダー」で簡単装着できます。●カートリッジタンク専用ポンプとして。●マグネットホルダー仕様
- 使用電池:単3アルカリ電池×4本(別売) [材質]●主材質:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン(PE) [製造国]●中国

発注単位1本

三宅化学㈱ ☎0744-33-3345

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	吐出量 (L/min)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
257-2121	MG-SW20	¥2,800	7	550	8	270	-

ヒシエス

Auto Stop Pump

オートストップポンプ



- 満タンになると自動で止まります。
- 灯油。●電源:単1乾電池×2個(別売) ●カートリッジ式タンクの石油ストープ専用 ●ホース:φ17(センサー部)×575mm [材質]●ポリプロピレン(PP) [製造国]●中国

発注単位1本

土井金属化成㈱ ☎06-6976-1900

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	吐出量 (L/min)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
246-5754	HS-82	¥1,211	約11	773	12	220	336(-)

アクアシステム

Pump for AdBlue®

アドブルー用ポンプセット(DC24V電動式)

別修理



- 車両への搭載、持ち運びが容易に行えます。●貨物車、建設機械、農業用機械などの大型車両の給油に最適です。●容器アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。●100V電源のない現場でのアドブルー給油に。 [材質]●樹脂・SUS・フッ素 [セット内容]●ポンプ ●フィルター ●DCケーブル ●オートストップガン ●BOX [製造国]●日本

発注単位1セット

アクアシステム㈱ ☎0749-47-5215

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	吐出量 (L/min)	揚程 (m)	電源 (V)	接続口径	使用可能粘度 (mPa・S)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
821-9517	AD BOX	¥259,875	30	10	DC24	3/4	100以下	1	10	1(100)

アクアシステム

AdBlue pump

アドブルーポンプ(バックインボックス用)

New



AD-3-100V



- BOXを持ち上げずに給油可能です。
- バックインボックス用アドブルーポンプとして。●使用液体:アドブルー
- 対応容器:BIB(バックインボックス) [材質]●本体・ノズル:HDPE/PP/SUS ●パッキン:NBR [製造国]●日本

発注単位1台

アクアシステム㈱ ☎0749-47-5215

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出量 (L/min)	揚程 (m)	タイプ	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
249-8985	AD-3-100V	¥8,348	9	1.5	電動式	92×56×668	1	0.7	-
250-0471	AD-3-KD	¥6,615	5	1.5	乾電池式	92×56×668	1	0.4	-

アクアシステム

Manual Pump for AdBlue®

アドブルー用ポンプ(手動式)

別修理



- 吐出パイプ部は頑丈なステンレスを使用しています。●電源いらずのアドブルー専用手回しポンプです。●アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。 [材質]●吸入パイプ・ノズル:樹脂・PP・SUS ●パッキン:NBR [製造国]●日本

発注単位1台

アクアシステム㈱ ☎0749-47-5215

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出量 (cc/回)	揚程 (m)	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
828-9642	HRB-20P	¥36,838	240	2	1400	1	2	64(200)

アクアシステム

Pump for AdBlue®

アドブルー用ポンプ(電動式)

別修理



AD-1(ドラム缶別売)



- 過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。●アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。●PSE(電気用品安全法)適合品 ●Ad-2ホース:強化PVCφ25×3m ●Ad-1ホース:強化PVCφ25×2m ●周波数:50/60Hz ●消費電力:170W ●電源コード長さ:2.9m ●使用可能粘度:100cP以下 ●樹脂ドラム(コダマ樹脂製・三甲製取り付け可能) [材質]●接液部:PP・SUS316・PTFE・ETFE ●パッキン:FKM [製造国]●日本

発注単位1台

アクアシステム㈱ ☎0749-47-5215

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出量 (L/min)	揚程 (m)	タイプ	電圧	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
828-9638	AD-1	¥126,263	30	5	樹脂ドラム缶用	AC100	171×97×1033	1	4.7	22(220)
828-9639	AD-2	¥105,525	30	5	IBCコンテナ用	AC100	171×97×1236	1	4.7	11(79)

アクアシステム

Drum Stand

ドラムポンプ用スタンド

別修理



(ポンプ・ドラム缶別売)



- ドラム缶用ポンプの一時保管用として最適です。●ポンプ取り付け部は取り扱いが容易なカンヌキ仕様です。●ホースフック付で便利です。●液ダレ防止の受け皿付です。●ドラムポンプ保管用。●保管にお悩みのお客様に。 [材質]●支柱・受け皿:ステンレス ●台座:スチール(S5400)(メッキ) ●アダプタ上下:スチール(SPCC)(メッキ) [製造国]●日本

発注単位1台

アクアシステム㈱ ☎0749-47-5215

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
828-9814	D-STAND	¥36,838	520×520×996	1	5.3	56(87)