

作業灯・照明用品

ヘッドライト

懐中電灯

投光器

作業灯

ブラックライト

連結式ライト

電気スタンド

マグネット電気スタンド

照明器具

LED電球

電球

直管形ランプ

リング形ランプ

蛍光灯飛散防止チューブ

ランタン

LEDLENSER LED Light LEDLENSER P5R Core
LEDライト“LEDLENSER P5R Core”



- IP68の最高クラスの防塵防水性能です。
- 長時間一定の明るさを維持するコンスタントライトモードを搭載しています。
- 電池を取り出さずに充電できるマグネティックチャージシステムを搭載しています。
- 電源:専用充電電池 ●最大点灯時間:約25時間 ●充電時間:約2時間 ●保護等級:IP68 [材質]●アルミニウム [付属品]●専用充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(マグネットチャージャー) [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
244-0860	502178	¥11,563	500(ブースト)/350(パワー)/130(ミドル)/15(ロー)	29×123	106	3412(837)

LEDLENSER LED Light P6R Core QC
LEDライト“レッドレンザー P6R Core QC”



- 白(270ルーメン)、赤(140ルーメン)、緑(220ルーメン)、青(35ルーメン)の4色切り替え可能な充電式ハンディライトです。
- フォーカスコントロール付きです。
- 電源:専用充電電池 ●最大点灯時間:約110時間 ●充電時間:約5時間 ●保護等級:IP54 [材質]●アルミニウム [付属品]●専用充電電池 ●USBケーブル(マグネットチャージャー) ●ストラップ [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
257-2765	502517	¥13,504	270(白)/140(赤)/220(緑)/35(青)	42×157	207	271(904)

LEDLENSER LED Light LEDLENSER P7 Core
LEDライト“レッドレンザー P7 Core”



- ワイド、スポット照射の簡単な切り替えが可能なアドバンスフォーカス機能を搭載しています。
- 乾電池タイプのレッドレンザー定番モデルです。
- 電源:単4形アルカリ電池(4個)付属 ●最大点灯時間:約25時間 [材質]●アルミニウム [付属品]●テスト用アルカリ電池 ●ストラップ [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
244-0863	502180	¥13,504	450(強)/250(中)/40(弱)	37×130	175	1685(999)

LEDLENSER Rechargeable LED Light LEDLENSER P2R Core
充電式LEDペンライト“レッドレンザー P2R Core”



- 約36gの軽量充電式ペンライトです。
- ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています。
- 最大点灯時間:約5時間 ●充電時間:約2.5時間 ●電源:専用充電電池 ●保護等級:IP54 [材質]●アルミニウム [付属品]●専用充電電池 ●ポケットクリップ ●USBケーブル [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
244-0843	502176	¥4,820	120(強)/50(中)/15(弱)	15×103	36	1226(412)

LEDLENSER LED Light P7R Core
LEDライト“レッドレンザー P7R Core”



- 明るさ4段階調整可能(ブースト:1400ルーメン、パワー:1000ルーメン、ミドル:440ルーメン、ロー:15ルーメン)です。
- マグネットチャージシステム搭載です。
- IP68の高い保護等級です。
- フォーカスコントロール付きです。
- 保護等級:IP68 ●電源:専用充電電池 ●最大点灯時間:約90時間 ●充電時間:約4.5時間 ●落下耐久:2m [材質]●アルミニウム [付属品]●専用充電電池 ●ストラップ ●マグネットチャージケーブル [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
257-2746	502181	¥19,286	1400(ブースト)/1000(パワー)/440(ミドル)/15(ロー)	35×158	202	5532(999)

LEDLENSER Rechargeable LED Light LEDLENSER P17R Core
充電式LEDペンライト“レッドレンザー P17R Core”



- ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています。
- 長時間一定の明るさを維持するコンスタントライトモードを搭載しています。
- 電池を取り出さずに充電できるマグネティックチャージシステムを搭載しています。
- 最大点灯時間:約200時間 ●充電時間:約4.5時間 ●電源:専用充電電池 ●保護等級:IP54 [材質]●アルミニウム [付属品]●専用充電電池 ●インテリジェントクリップ ●USBケーブル ●ACアダプター ●壁掛けマウント [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
244-0847	502182	¥38,571	1200(ブースト)/900(パワー)/350(ミドル)/15(ロー)	53×290	715	157(748)

LEDLENSER Rechargeable LED Light LEDLENSER P6R Core
充電式LEDライト“レッドレンザー P6R Core”



- IP68の最高クラスの防塵防水性能です。
- 長時間一定の明るさを維持するコンスタントライトモードを搭載しています。
- 電池を取り出さずに充電できるマグネティックチャージシステムを搭載しています。
- 最大点灯時間:約95時間 ●充電時間:約5時間 ●電源:専用充電電池 ●保護等級:IP68 [材質]●アルミニウム [付属品]●専用充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(マグネットチャージャー) [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
244-0879	502179	¥15,424	900(ブースト)/600(パワー)/240(ミドル)/15(ロー)	35×151	170	2003(442)

LEDLENSER LED Light P6R Work
LEDライト“レッドレンザー P6R Work”



- 明るさ4段階調整可能(ブースト/850ルーメン、パワー/700ルーメン、ミドル/300ルーメン、ロー/15ルーメン)です。
- 高演色LED搭載(CRI90)です。
- フォーカスコントロール付きです。
- 保護等級:IP68 ●電源:専用充電電池 ●最大点灯時間:約45時間 ●充電時間:約3.8時間 ●落下耐久:3m [材質]●アルミニウム [付属品]●専用充電電池 ●専用充電器 ●ストラップ ●インテリジェントクリップ ●マグネットチャージケーブル ●ポーチ ●ACアダプター [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
257-2749	502186	¥19,286	850(ブースト)/700(パワー)/300(ミドル)/15(ロー)	45×163	187	125(348)