

QRコードからTRUSCO [オレンジブック.Com](http://OrangeBook.Com)にアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

**LEDLENSER** LED Light P7R Work  
**LEDライト “レッドレンザー P7R Work”**



●明るさ4段階調整可能です。●マグネットチャージングシステム搭載です。●レンズを保護するレンズシールド搭載しています。●電源:専用充電電池(付属) ●保護等級:IP68 ●落下耐久:3m ●最大点灯時間:2時間(強)/3.25時間(中)/60時間(弱) [材質]●アルミニウム [付属品]●専用充電電池 ●専用充電器 ●ストラップ ●充電ケーブル ●クリップ ●ポーチ ●ACアダプター [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ (lm)	外径×全長 (mm)	質量 (g)	実績(前年比%)
257-2752	502187	¥25,067	1200(ブースト)/900(強)/390(中)/15(弱)	45×170	219	564(999)

**LEDLENSER** Rechargeable LED Light LEDLENSER P4R Core  
**充電式LEDライト “レッドレンザー P4R Core”**



●小型、軽量の強力な200ルーメンペンライトです。●ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています。●ポケットクリップ付きです。●最大点灯時間:約25時間 ●充電時間:約2.5時間 ●保護等級:IP54 ●電源:専用充電電池 [材質]●アルミニウム [付属品]●専用充電電池 ●ポケットクリップ ●USBケーブル [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ (lm)	外径×全長 (mm)	質量 (g)	実績(前年比%)
244-0854	502177	¥6,740	200(強)/90(中)/15(弱)	15×150	55	2582(555)

**LEDLENSER** LED Light P7R Signature  
**LEDライト “レッドレンザー P7R Signature”**



●明るさ4段階調整可能です。●マグネットチャージングシステム搭載です。●IP68の高い保護等級です。●硬質アルマイト加工で堅牢なボディです。●保護等級:IP68 ●電源:専用充電電池 ●最大点灯時間:約90時間 ●落下耐久:2m [材質]●アルミニウム [付属品]●専用充電電池 ●ストラップ ●マグネットチャージングケーブル ●クリップ ●ポーチ ●USBアダプター ●壁掛けマウント [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ (lm)	外径×全長 (mm)	質量 (g)	実績(前年比%)
257-2757	502190	¥30,849	2000(ブースト)/1200(パワー)/500(ミドル)/15(ロー)	35×158	202	818(999)

**GENTOS** Rechargeable LED Handy Light REXEED486PB  
**充電式LEDハンディライト レクシード486PB** New

全3品番 他バリエーション有



●小型ながら900ルーメンの明るさを実現しています。●4段階の明るさ調光が可能です。●電源:専用充電電池(GA-08) ●最大点灯時間(最大)/12時間(強)/24時間(中)/80時間(弱) ●充電時間:4時間 ●保護等級:IP66(耐塵・耐水) ●電池寿命:充・放電約300回 ●照射距離:179m(最大)/120m(強)/79m(中)/42m(弱) ●落下耐久:2m [材質]●アルミニウム [付属品]●Micro USBケーブル(50cm) ●ストラップ ●専用充電電池(GA-08) [製造国]●中国



発注単位1本 ジェントス(株) ☎0120-73-1668

発注コード	品番	税抜価格(1本)	明るさ (lm)	外径×全長 (mm)	質量 (g)	実績(前年比%)
385-5801	RX-486PB	¥8,700	900(最大)/400(強)/180(中)/50(弱)	29.5×149.5	185	-

**LEDLENSER** Rechargeable LED Light LEDLENSER P5R Work  
**充電式LEDハンディライト “レッドレンザー P5R Work”**



●ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています。●電源:専用充電電池 ●充電時間:約2時間 ●保護等級:IP68 ●最大点灯時間:25時間 [材質]●アルミニウム [付属品]●専用充電電池 ●専用充電器 ●ストラップ ●インテリジェントクリップ ●USBケーブル(マグネットチャージャー) ●ACアダプター [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ (lm)	外径×全長 (mm)	質量 (g)	実績(前年比%)
244-0849	502185	¥13,504	480(ブースト)/320(パワー)/120(ミドル)/15(ロー)	38×132	124	395(706)

**LEDLENSER** Rechargeable LED Light LEDLENSER P4R Work  
**充電式LEDハンディライト “レッドレンザー P4R Work”**



●小型、軽量の強力な170ルーメンペンライトです。●ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています。●ポケットクリップ付きです。●電池を取り出さずに充電できるマグネティックチャージングシステムを搭載しています。●電源:専用充電電池 ●充電時間:約2.5時間 ●保護等級:IP54 ●最大点灯時間:15時間 [材質]●アルミニウム [付属品]●専用充電電池 ●ストラップ ●ポケットクリップ ●USBケーブル(マグネットチャージャー) ●ポーチ [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ (lm)	外径×全長 (mm)	質量 (g)	実績(前年比%)
244-0852	502184	¥8,683	170(強)/70(中)/15(弱)	15×164	62	768(487)

**LEDLENSER** Rechargeable Battery for LEDLENSER  
**レッドレンザー 専用充電電池**



●レッドレンザー専用充電電池です。 [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外径×全長 (mm)	適合機種	質量 (g)	実績(前年比%)
244-3558	500985	¥3,314	14×53	P5R Core/P5RWork	21.5	369(999)
244-0851	502262	¥6,429	22×76	H7R Core/Work, P7R Core/Work/Signature	71.0	1284(999)

**LEDLENSER** Rechargeable LED Light LEDLENSER P18R Signature  
**充電式LEDライト “レッドレンザー P18R Signature”**



●4500ルーメンのハイパワーLEDライトです。●ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています。●電池を取り出さずに充電できるマグネティックチャージングシステムを搭載しています。●電源:専用充電電池(付属) ●充電時間:約5.5時間 ●最大点灯時間:約70時間 ●保護等級:IP54 [材質]●アルミニウム [付属品]●専用充電電池 ●ストラップ ●インテリジェントクリップ ●USBケーブル ●USBアダプター [製造国]●中国



発注単位1個 レッドレンザージャパン(株) ☎03-5637-7872

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ (lm)	外径×全長 (mm)	質量 (g)	実績(前年比%)
244-0873	502191	¥48,214	4500(ブースト)/2600(パワー)/1000(ミドル)/30(ロー)	89×171	637	26(69)

作業灯・照明用品

ヘッドライト

懐中電灯

投影器

作業灯

ブラックライト

連結式ライト

電気スタンド

マグネット電気スタンド

照明器具

LED電球

電球

直管形ランプ

リング形ランプ

蛍光灯 飛散防止チューブ

ランタン