

LED懐中電灯(充電式・電池式)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

作業灯・照明用品

ヘッド
ライト

懐中電灯

投光器

作業灯

ブラック
ライト

連結式
ライト

電気
スタンド

マグネット
電気スタンド

照明器具

LED
電球

電球

直管形
ランプ

リング形
ランプ

蛍光灯
飛散防止
チューブ

ランタン

日動 LED Handy Light
充電式LEDハンディーライト





●フック2個と背面マグネット付の充電式LED作業灯です。●100V/200V(50/60Hz)からの充電は、市販のUSB-ACアダプターをご利用いただければ可能となります。●充電時間:3.5時間(充電ケーブル別売) ●最大点灯時間:2.5時間(ワイド)/9時間(スポット) ●光源色:昼光色 ●屋内型 ●電源:専用充電電池(内蔵) [材質]●本体:ABS樹脂 [付属品]●USBケーブル [製造国]●中国

発注単位1個 日動工業㈱ ☎072-803-6905

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
249-8734	LEH-1P1PN-CH	¥11,375	400(ワイド)/120(スポット)	55×46×255	314	1721(441)

フェニックス LED Light
防水LEDライト“SD20”




●2層バレル設計の新世代の水中スポーツ懐中電灯です。●最大点灯時間:約7.5時間(400lm時) ●保護等級:水深100メートル防水 ●電源:専用充電電池(18650型2本別売) [付属品]●ダイビングハンドロープ ●スぺアリング ●導電性シート [製造国]●中国

発注単位1個 FENIX社

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
252-1420	SD20	¥17,314	1000	26×208	245	2(-)

ネボ Rechargeable LED Light Torchy 2k
充電式LEDライト“Torchy 2k”




●4つのライトモードと1000ルーメンのTURBOモードをシームレスに切り替えることができます。●電源:専用充電電池(付属) ●最大点灯時間:30秒(ターボ)/1.75時間(強)/1時間(ストロボ)/6時間(弱) ●充電時間:5時間 [材質]●ABS ●アルミニウム [付属品]●充電ケーブル [製造国]●中国

発注単位1個 NEBO社

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
257-8881	NEB-FLT-1006-G	¥3,857	1000(ターボ)/500(強/ストロボ)/200(中)/50(弱)	27×110	175	36(-)

ペリカン Tactical LED Light 2350
タクティカルLEDライト“2350”




●強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。●硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。●電源:単3形乾電池×1個(付属) ●最大点灯時間:2時間15分(強)/21時間(弱) ●保護等級:IPX7 [材質]●本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材 [製造国]●中国

発注単位1個 PELICAN PRODUCTS社

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
251-3082	023500-0001-110	¥8,513	178(強)/15(弱)	30×107	24	96	8(-)

フェニックス LED Light
防水LEDライト“SD11”




●ダイビング、カメラ、写真愛好家のために特別設計された磁気リング調光フラッシュライトです。●最大点灯時間:約3.5時間(500lm時) ●防水等級:水深100メートル ●電源:専用充電電池18650型×1本(別売) [付属品]●写真用懐中電灯ホルダー ●ダイビングハンドストラップ ●スぺアリング ●装飾リング [製造国]●中国

発注単位1個 FENIX社

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
252-1471	SD11	¥15,000	1000	26×138	5	133	3(-)

ネボ Rechargeable LED Light
LEDハンドライト“SWYVEL”




●5つのライトモードをスムーズに切り替えるスマートパワーコントロールを搭載した多用途な充電式懐中電灯です。●コンパクトなサイズとスチールクリップで持ち運びしやすいです。●90°のスイベルヘッドと底面マグネット付で、どの方向からでもハンズフリーに照射できます。●最大点灯時間:30秒(ターボ)/1時間(ストロボ・強)/1.75時間(中)/6時間(弱) ●保護等級:IPX4 ●電源:専用充電電池(付属) ●充電時間:4時間 [材質]●鉄 [付属品]●USB充電ケーブル [製造国]●中国

発注単位1個 NEBO社

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
257-9615	NE6907	¥3,143	1000(ターボ)/500(ストロボ・強)/200(中)/50(弱)	25×95	145	51(-)

日動 Super LED Light 5W
充電式LEDライト“スーパーLEDライト”




●簡易防雨型です。●高輝度スーパーLED5W使用です。●電源:リチウムイオン充電電池4.2V 2.0Ah(付属) ●最大点灯時間:14時間 ●充電時間:8時間 ●照射角:スポット [材質]●本体:アルミ [付属品]●ストラップ ●ベルトポーチ ●ACアダプター [製造国]●中国

発注単位1個 日動工業㈱ ☎072-803-6905

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
368-6825	SL-5W-CH	¥17,179	180	43×204	6	260	150(120)

ペリカン Tactical LED Light
タクティカルLEDライト




●ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。●硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。●電源:単3型乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売) ●最大点灯時間:1時間(強)/1時間30分(中)/13時間(弱) ●保護等級:IPX8 [材質]●本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 [製造国]●中国

発注単位1個 PELICAN PRODUCTS社

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
251-3081	071100-0000-110	¥13,853	445(強)/214(中)/23(弱)	28×118	116	4(-)
251-3073	076100-0000-110	¥16,433	1018(強)/531(中)/25(弱)	32×138	156	0(-)