

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

LED Strong Light Emergency Lighting type
停電時非常点灯ライト

New 修理



●外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工のクレーンにも強く使えます。●通電中に内蔵バッテリーに充電され停電時に1/5程度の明るさで点灯するライトで停電時に退避行動が必要な場所に最適です。●40W蛍光灯器具の約1.5倍の明るさです。●保護等級:IP65 [製造国]・日本



発注コード	品番	税抜価格 (1本)	明るさ (lm)	コード長さ (m)	全長 (mm)	電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
354-1837	SL-LED40ME-BL	¥48,800	1770	5	1302	AC100	22	6	1.52	-

LED Light
LEDライト

New



●タッチスイッチひとつで、電源のオンオフ、照明切り替え、明るさ調整ができます。●付属のマグネット付ベースホルダーを設置することで本体の取り付け、取り外しが簡単にできます。●防水規格:IP20 ●最大点灯時間:約4時間(Highモード)~約10時間(midモード) ●色温度:無段階調光切替(3000K-4000K-6500K) [付属品]・USBケーブル・ベースホルダー・両面テープ・スチールプレート・ビス [製造国]・中国



353044

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	明るさ (lm)	色	コード長さ (m)	全長 (mm)	消費電力 (W)	質量 (g)	実績 (前年比%)
355-2108	353043	¥4,800	200	黒	1	306	2.5	136	-
355-2125	353044	¥4,800	200	シルバー	1	306	2.5	136	-

Captain Light LED
LEDハンドランプ “キャプテンライトLED”

修理



●日本メーカー製の高精度LEDを使用しています。●LED基盤にアルミフレームを採用し、強度・放熱性に優れています。●拡散カバー付で、まぶしさを軽減します。●蛍光灯に近い色味です。[製造国]・中国



CL-1805LED

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	明るさ (lm)	コード長さ (m)	電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
404-8334	CL-18LED	¥14,614	816	0.22	100	7	1	415	85(90)
404-8318	CL-1805LED	¥17,066	816	5	100	7	1	865	141(77)
404-8326	CL-1810LED	¥20,743	816	10	100	7	1	1315	15(63)

LEDLENSER Rechargeable LED Work Light LEDLENSER iF3R
充電式LEDワークライト“レッドレンザー iF3R”

●稼働可能な底面にマグネット付です。●小型でありながら1000lmのハイスpekモデルです。●最大点灯時間:約15時間 ●充電時間:約5時間 ●電源:専用充電電池 ●保護等級:IP54 [材質]・アルミニウム [付属品]・マグネットチャージングケーブル [製造国]・中国



裏面

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	明るさ (lm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
244-0855	502171	¥17,233	1000(強)/100(弱)	71×36×140	6	392	147(700)

●実績(前年比%) …過去一年間のTRUSCOの販売実績(前年比%) ※前年比1000%以上も(999)で表示しています。

LED Strong Light
耐薬外筒LEDライト

New 修理



●外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクレーンにも優れに強く使えます。●器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。●蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。●ON-OFFのスイッチ付きです。●保護等級:IP66 [製造国]・日本



SL-LED20MEO

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	明るさ (lm)	コード長さ (m)	全長 (mm)	電源 (V)	消費電力 (W)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
354-1842	SL-LED20MEO	¥36,800	875	5	684	AC100	11	0.95	-
354-1847	SL-LED40MEO	¥46,800	2200	5	1302	AC100	16	1.45	-

アイリスオーヤマ LED Stick Lamp
LEDスティックライト(充電式)

New



●回転式のフックが上下についているので、色々な角度で取り付け可能です。●背面に強力マグネットが付いているので、鉄素材にしっかり固定できます。●microUSB充電なので、お手持ちのUSB充電器で充電可能です。●電源:リチウムイオン充電電池 ●明るさ調整:2段階 [製造国]・中国



LLS-2005B

注意
●USB充電器は別売です。

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	明るさ (lm)	色	光源色	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
124-6009	LWS-2005B	¥5,479	200(強)/100(弱)	オレンジ	昼白色	355	20	300	83(91)
124-6008	LWS-3005B	¥6,039	300(強)/150(弱)	オレンジ	昼白色	355	20	300	199(76)
124-6010	LWS-5005B	¥8,833	500(強)/250(弱)	オレンジ	昼白色	405	20	350	303(76)
206-3165	LLS-2005B	¥5,543	200(強)/100(弱)	グリーン	電球色	355	20	300	9(225)

HATAYA LED Battery Longlight
LEDジュエデンロングライト

修理



LSW-8B

LLW-8B

●わずらわしい配線のない充電式です。●長時間作業も安心の約10時間連続点灯です。●溶剤で拭き取り洗浄可能な耐薬品性グローブパイプです。●リチウムイオン電池パック使用 ●色温度:5000K ●点灯時間:連続約10時間 ●充電時間:約6時間 ●屋外用 [付属品]・専用ACアダプター ●充電スタンド [製造国]・日本

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	明るさ (lm)	全長 (mm)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
819-4042	LSW-8B	¥76,050	1000	819	8	1	1.6	6(75)
818-4721	LLW-8B	¥76,050	1000	1425	8	1	1.8	18(360)

LEDLENSER Rechargeable LED Work Light LEDLENSER iF2R
充電式LEDワークライト“レッドレンザー iF2R”

●稼働可能な底面にマグネット付です。●バッテリーインジケーター付です。●トップライト付き(75lm) ●最大点灯時間:約6時間 ●充電時間:約3時間 ●電源:専用充電電池 ●保護等級:IP54 [材質]・アルミニウム [付属品]・マグネットチャージングケーブル [製造国]・中国



裏面

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	明るさ (lm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
244-0869	502170	¥9,643	200(強)/100(弱)	48×21×115	6	88	63(999)

価格は、税抜価格を表示しています。