

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

NIKKEI Nico Solar Atrium 450
NIKKKI “ニコソーラー・アトリウム450” **New**



●ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。●夜間自動点灯です。●満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。●ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。●NETIS(国交省)登録製品です。●明るさ:57lx 【製造国】●日本



WA45D-004M

発注単位1個 韓国製製作所 ☎06-6908-6930

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	タイプ	長さ×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
★272-3090	WA45D-004M	¥26,089	-	人感センサー:無	450×80×133	1500	-
★272-3084	WA45D-004M/J5	¥29,281	-	人感センサー:有	450×80×133	1500	-

NICHIDO LED Light SQUARE LIGHT
LED高天井照明器具“スクエアライト”



●常設仕様、サージプロテクター付です。●高天井・外構照明・投光器としても使えます。●屋外型 ●入力電圧範囲:AC90~240V ●保護等級:IP65 ●定格寿命:50000時間 ●サージ耐圧ライン間:6kV ●サージ耐圧対アース間:15kV ●光源色:昼光色(6000K) 【製造国】●中国



95mm

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く) 日動工業㈱ ☎072-803-6905

発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	幅×奥行×高さ(mm)	消費電力(W)	質量(kg)	実績(前年比%)
★111-4953	LEIS-50V2-J110-60K	¥48,750	5610	305×170×177	100V:52/200V:52	3	7(54)

NICHIDO LED HI-Disk
ハイスpekハイディスク(ワイド・投光器型)



●眩しさを軽減する乳白レンズカバーです。●固有エネルギー消費効率174.5lm/Wクラスのハイスpek LED投光器です。●保護機能:サージプロテクター内蔵 【製造国】●中国



L100V2-D-HMW-50K-N

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く) 日動工業㈱ ☎072-803-6905

発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	配光角度	幅×奥行×高さ(mm)	電源装置	質量(kg)	実績(前年比%)
★162-2078	L100V2-D-HMW-50K-N	¥88,969	17800	120度	286×208×309	一体型	4.9	-
★162-3604	L150V2-D-HMW-50K-N	¥104,000	25400	120度	286×208×309	一体型	4.9	-
★162-2080	L200V2-D-HMW-50K-N	¥149,500	33500	120度	370×230×390	一体型	7.8	-

NICHIDO LED Light HI-Disk
ハイスpekハイディスク(ワイド・吊下げ型)



●眩しさを軽減する乳白レンズカバーです。●固有エネルギー消費効率175lm/Wクラスのハイスpek LED照明です。●保護等級:IP65 ●電線長:0.5m ●保護機能:サージプロテクター内蔵 ●光源色:昼白色(5000K) 【材質】●乳白レンズカバー:PC(ポリカーボネイト) 【製造国】●中国



発注単位1台 メーカー直送 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く) 日動工業㈱ ☎072-803-6905

発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	配光角度	幅×奥行×高さ(mm)	電源装置	質量(kg)	実績(前年比%)
★249-8703	L280B-P-HM110-50K	¥158,844	50600	110度	370×350×393	内蔵	6.6	-

NIKKEI Nico Solar Atrium 600
NIKKKI “ニコソーラー・アトリウム600” **New**



●ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。●明るさ:62lx 【製造国】●日本



WA60K-004A

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く) 韓国製製作所 ☎06-6908-6930

発注コード	品番	税抜価格(1個)	明るさ(lm)	タイプ	長さ×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
★272-3087	WA60K-004A	¥39,728	-	人感センサー:無	600×100×157	2100	-
★272-3088	WA60K-004A/J5	¥43,239	-	人感センサー:有	600×100×157	2100	-

NICHIDO LED Light Square-box
スクエアボックス **New**



●100V固有エネルギー消費効率200lm/W以上のハイスpek LED投光器です。●保護機能:サージプロテクター内蔵 【付属品】●M10×25ボルトナットセット×2 ●落下防止ワイヤー×2 【製造国】●中国



LSBX85-P-H110-50K

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く) 日動工業㈱ ☎072-803-6905

発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	幅×奥行×高さ(mm)	相当水銀灯(W/形)	質量(kg)	実績(前年比%)
★332-9503	LSBX85-P-H110-50K	¥58,094	17040	268×260×242	400	2.0	-
★332-9509	LSBX135-P-H110-50K	¥65,406	27270	268×260×242	700	2.2	-
★338-4354	LSBX185-P-H110-50K	¥99,125	36900	318×310×250	1000	2.8	-

NICHIDO LED Light HI-Disk
ハイスpekハイディスク(ワイド・吊下げ型)



●水銀灯300W相当の明るさです。●電源:100V/200V兼用 ●コード長さ:0.5m ●先端:切放し 【製造国】●中国



L70B-P-H110-50K

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 日動工業㈱ ☎072-803-6905

発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	配光角度	幅×奥行×高さ(mm)	電源装置	質量(kg)	実績(前年比%)
★195-4969	L70B-P-H110-50K	¥66,625	12100	110度	286×230×264	内蔵	3.9	21(73)
★195-4973	L100B-P-H110-50K	¥84,094	18300	110度	286×230×264	内蔵	3.9	213(119)
★195-4979	L150B-P-H110-50K	¥99,125	26800	110度	286×268×264	内蔵	4.3	182(56)
★195-4982	L200B-P-H110-50K	¥145,031	35600	110度	370×352×315	内蔵	6.2	9(30)
★249-8731	L280B-P-H110-50K	¥158,844	51500	110度	370×350×280	内蔵	6.8	-

NICHIDO LED Light
エースディスク500W



●水銀灯1000Wクラスの明るさです。●照射角をスポット・超スポット・超スポット15°ワイドから選べます。●光源色:昼白色(5000K) ●電圧:AC90~305V ●保護等級:IP65 ●定格寿命:50000時間 ●100/200V兼用 ●使用環境温度:-30~45℃ ●電線長さ:0.6m(先端切放し) 【製造国】●台湾



L500W-P-AS-50K

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く) 日動工業㈱ ☎072-803-6905

発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	外径×高さ(mm)	タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★162-3587	L500W-P-AS-50K	¥280,313	70000	470×274	スポット	11.3	0(-)
★162-0520	L500W-P-AVS15-50K	¥336,375	56200	470×277	超スポット15°	11.3	0(-)
★162-2060	L500W-P-AVS-50K	¥280,313	70000	470×274	超スポット	11.3	4(-)
★162-2071	L500W-P-AW-50K	¥280,313	70000	470×277	ワイド	11.3	6(20)