

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

## アルインコ Triple Ladder 三連はしご“TRN”



●コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。●軽自動車にも積載可能です。●正面有効幅:325mm(上,中はしご)353mm(下はしご)●踏ざん間隔:345mm ●踏ざん踏面幅:42mm ●Aマーク認定品 ●製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く) [材質] ●アルミ [製造国] ●中国

TRN63

発注単位1台 | メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く | アルインコ株式会社機器事業部 ☎0120-302-669

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	全長(m)	質量(kg)	実績(前年比%)
★835-7800	TRN63	¥76,563	100	3.15~6.26	16.4	9(100)
★835-7801	TRN73	¥82,500	100	3.50~7.29	18.1	8(134)
★835-7802	TRN83	¥90,000	100	3.84~8.33	20.3	5(28)

## ノビテック Telescopic Ladder 伸縮はしご



●300mm単位で自由自在に高さ調整できます。●センターロック機構で1段ずつロックでき、安全性も万全です。●SN-510はスタビライザー(ST-500)を取り付けられます。●途中段で止めて使用できません。●正面有効幅:320~355mm ●踏ざん間隔:320mm ●踏ざん踏面幅:30mm [材質] ●本体:アルミ ●ステップ:ナイロン6+グラスファイバー [製造国] ●日本

SN-410 (収納時)

発注単位1台 | 株式会社エスエス ☎078-998-2550

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	全長(m)	ステップ数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
511-9553	SN-410	¥74,286	100	0.92~4.15	12	11	120(135)
511-9588	SN-510	¥113,429	100	1.00~5.16	15	15	156(128)

## ハセガワ Telescopic ladder コンパクトはしご“スカイラダー”



●脚幅が広く横揺れに強い安定性が向上したコンパクトはしごです。●安定した昇り降りをサポートします。●縮める際はプルリングを引くことで全段まとめてロック解除可能です。●昇り降りに適した段数でご使用いただけます。●正面幅:560mm(LS-39)、580mm(LS-49)、600mm(LS-59) ●踏ざん間隔:330mm ●踏ざん踏面幅:60mm [材質] ●アルミ合金 [製造国] ●日本

LS-39 (伸ばした時)

発注単位1台 | 長谷川工業㈱ ☎06-6446-1845

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	全長(m)	ステップ数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
868-8796	LS-39	¥57,406	100	0.88~3.89	11	13.4	20(59)
868-8797	LS-49	¥100,925	100	0.96~4.88	14	19.5	21(81)
868-8798	LS-59	¥113,094	100	1.05~5.87	17	25.8	27(123)

## アルインコ Extension Ladder 伸縮式はしご



●ステップ間に指詰め防止の隙間をつくっています。●色で知らせるロック解除レバーを採用しています。●踏ざん間隔:305mm ●全幅:510mm [材質] ●アルミ [製造国] ●中国

MSN44

発注単位1台 | アルインコ株式会社機器事業部 ☎0120-302-669

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	全長(m)	ステップ数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
385-3713	MSN38	¥87,750	100	0.94~3.80	13	12.5	10(67)
385-3721	MSN44	¥103,219	100	1.02~4.42	15	13.5	45(113)

## アルインコ Stair Ladder 階段はしご



●片側手すり为标准装備されている踏面の広いアルミ製はしごです。●伸縮アームで高さ調節が簡単(968mm)です。●伸縮脚で段数にも対応(260mm)です。●移動・収納も容易な伸縮・折りたたみ方式を採用しています。●正面有効幅:400mm ●踏ざん間隔:269mm ●踏ざん踏面幅:100mm [材質] ●アルミ [付属品] ●片手すり標準装備(1.59m×2本) (取り付けは左右自在) [製造国] ●日本

HBW47A

発注単位1台 | メーカー直送 運賃別途 | アルインコ株式会社機器事業部 ☎0120-302-669

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	全長(m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-3496	HBW47A	¥111,375	100	3.40~4.65	1	18.7	27(193)

## ピカ Telescopic Ladder 伸縮はしご“PTH型”



●ゆっくり縮むので指詰め防止になります。●車のトランクにもスッキリ収納できます。●より安定した設置ができる自在脚タイプです。●伸縮式 ●踏ざん踏面幅:39mm ●はしご伸縮ピッチ:300mm(S380J)、330mm(S420J・S450J) [材質] ●アルミ合金 [製造国] ●中国

PTH-S380J

発注単位1台 | 株式会社ピカコーポレーション ☎06-6747-6841

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	全長(m)	ステップ数(段)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
114-4404	PTH-S380J	¥64,375	100	3.85	13	1	13.0	49(196)
114-4406	PTH-S420J	¥71,625	100	4.22	13	1	13.7	28(97)
148-9715	PTH-S450J	¥79,125	100	4.55	14	1	14.9	52(89)

## ピカ Telescopic Ladder 伸縮はしご“スーパーラダーSL型”



●角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。●収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。●踏ざん踏面幅:48.8mm [材質] ●アルミ合金 [製造国] ●日本

SL-400J

発注単位1台 | メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く | 株式会社ピカコーポレーション ☎06-6747-6841

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	全長(m)	ステップ数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★457-8562	SL-400J	¥121,688	100	0.88~4.15	12	12.5	3(-)
★457-8571	SL-440J	¥132,000	100	0.91~4.53	13	14.0	2(200)
★457-8589	SL-500J	¥159,500	100	0.94~5.22	15	16.5	6(120)
★457-8597	SL-600J	¥205,563	100	1.00~6.09	17	21.0	5(56)
★457-8601	SL-700J	¥440,000	100	1.10~7.20	20	28.0	2(-)

## ピカ Outrigger for Stepladder はしご用アウトリガー



●はしご使用時に左右方向の安定性がアップします。●アウトリガーは伸縮レバーを押すだけで開閉でき、4mmピッチで長さ調整ができます。●適合本体:ALF、PRO、JOB、CSM、SWA(1連)型 ●必要取付穴径:φ5~5.5mm [材質] ●アルミ合金 [製造国] ●日本

LP-AUS2

発注単位1セット | 株式会社ピカコーポレーション ☎06-6747-6841

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット入数(個)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
836-4232	LP-AUS2	¥42,188	2	1	4.6	70(53)

はしご  
脚立  
作業台  
踏台  
足場台  
荷役用作業台  
高所作業台  
高所作業リフト  
足場板  
単管・足場用品  
アルミブリッジ  
やぐら