



ハセガワ **Aluminum Stepladder**
はしご兼用脚立

●細部に渡り安全性・耐久性が向上した先進の脚立です。●JIS規格品 (JIS S112B-13 JQ0508088) ●踏ざん踏面幅:60mm [材質]●アルミ合金 [製造国]●日本



RA-18

発注単位1台 長谷川工業㈱ ☎06-6446-1845

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	はしご全長 (m)	天板寸法 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
125-6553	RA-09	¥17,394	130	0.8	1.71	255×171	2	5.6	11(100)
125-6554	RA-12	¥18,906	130	1.1	2.32	255×171	2	6.7	17(81)
125-6555	RA-15	¥21,175	130	1.4	2.94	255×171	2	8.0	17(38)
125-6557	RA-18	¥23,444	130	1.7	3.56	255×171	2	9.3	56(110)
125-6558	RA-21	¥26,469	130	1.99	4.18	255×171	1	10.8	55(83)

ハセガワ **Aluminum Two-Way Ladder for Stairs**
はしご兼用脚立(階段用) New

●最大階段段差75cmを解消することができます(6mmピッチ)。●階段で使用する片側ショートタイプです。●ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。●踏ざん踏面幅:60mm ●脚部伸縮幅ピッチ:6mm ●脚部最大伸縮幅:450mm ●ワンタッチバー ●天板トレー形式 [材質]●アルミ合金 [製造国]●中国



RYE-18C

発注単位1台 長谷川工業㈱ ☎06-6446-1845

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	はしご全長 (m)	天板寸法 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
368-4212	RYE-12C	¥26,606	100	1.02~1.47	1.83~2.62	292×167	1	7.3	-
368-4213	RYE-15C	¥30,388	100	1.31~1.76	2.45~3.38	292×167	1	8.7	-
368-4214	RYE-18C	¥35,200	100	1.61~2.06	3.06~4.00	292×167	1	9.8	-

ピカ **Aluminum Stepladder**
はしご兼用脚立“スーパージョブ”

●従来商品と比較して「両面幅広踏ざん60mm」とワイドになりました。●中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。●高級感あるオールアルミ仕上げです。●踏ざん踏面幅:60mm ●製品安全協会(SGマーク)認定品 ●Aマーク認定品 [材質]●アルミ合金 [製造国]●中国



JOB-180E

発注単位1台 株式会社ピカコーポレーション ☎06-6747-6841

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	はしご全長 (m)	天板寸法 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
327-6678	JOB-90E	¥13,063	100	0.81	1.73	300×164	2	3.7	106(81)
327-6635	JOB-120E	¥15,813	100	1.1	2.34	300×164	2	4.7	134(82)
327-6643	JOB-150E	¥19,663	100	1.39	2.96	300×172	2	6.4	110(98)
327-6651	JOB-180E	¥24,475	100	1.68	3.57	300×172	2	7.7	236(79)
327-6660	JOB-210E	¥29,975	100	1.98	4.18	300×172	1	9.8	190(98)

ピカ **Aluminum Stepladder**
はしご兼用脚立“MCX型”

●中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。●独自の振動音防止機構を採用しています。●収納時の横ズレを防止する滑り止めキャップを採用しています。●踏ざん踏面幅:55mm ●製品安全協会(SGマーク)認定品 ●Aマーク認定品 [材質]●アルミ合金 [製造国]●中国



MCX-180

発注単位1台 株式会社ピカコーポレーション ☎06-6747-6841

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	はしご全長 (m)	天板寸法 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
818-3885	MCX-90	¥9,625	100	0.81	1.72	300×164	2	3.6	134(81)
818-3886	MCX-120	¥11,413	100	1.1	2.33	300×164	2	4.4	348(90)
818-3887	MCX-150	¥15,125	100	1.39	2.96	300×172	2	6.1	114(73)
818-3888	MCX-180	¥17,875	100	1.68	3.57	300×172	2	7.1	297(79)
818-3889	MCX-210	¥22,413	100	1.98	4.18	300×172	1	9.1	227(83)

ピカ **Aluminum Stepladder**
はしご兼用脚立“プロ型”

●最大使用質量130kgの業務用はしご兼用脚立です。●支柱はアルミアルミ仕上げで耐食性に優れています。●踏ざん踏面幅:60mm ●Aマーク認定品 [材質]●アルミ合金 [製造国]●中国


PRO-180B

発注単位1台 株式会社ピカコーポレーション ☎06-6747-6841

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	はしご全長 (m)	天板寸法 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
162-7379	PRO-60B	¥18,500	130	0.52	1.15	300×184	2	3.8	-
330-4167	PRO-90B	¥22,000	130	0.81	1.76	300×184	2	4.8	8(73)
330-4124	PRO-120B	¥26,538	130	1.10	2.37	300×184	2	5.7	18(120)
330-4132	PRO-150B	¥32,313	130	1.40	2.98	300×184	2	6.8	14(70)
330-4141	PRO-180B	¥40,288	130	1.69	3.59	300×184	2	8.3	24(67)
330-4159	PRO-210B	¥49,225	130	1.98	4.20	300×184	1	9.9	40(109)

ALINCO **Aluminum Stepladder**
はしご兼用脚立 BOS

●両面ワイドの55mm幅広踏ざんと全段滑り止め付きです。●踏ざん踏面幅:55mm ●製品安全協会(SGマーク)認定品 ●Aマーク認定品 [材質]●アルミ [製造国]●中国






MXJ180F

発注単位1台 アルインコ株式会社機器事業部 ☎0120-302-669

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	はしご全長 (m)	天板寸法 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
114-1977	MXJ60F	¥13,438	100	0.52	1.13	282×157	2.7	25(148)
351-6610	MXJ90F	¥14,688	100	0.82	1.75	252×157	3.5	192(115)
351-6571	MXJ120F	¥18,438	100	1.11	2.37	252×157	4.6	88(96)
351-6580	MXJ150F	¥22,813	100	1.41	2.99	251×160	6.1	121(138)
351-6598	MXJ180F	¥29,375	100	1.7	3.60	251×160	7.8	124(105)
351-6601	MXJ210F	¥35,938	100	1.99	4.22	251×160	9.5	93(81)

ALINCO **Aluminum Stepladder**
はしご兼用脚立 SHOW

●幅広踏ざんにより長時間の作業も安心して使用できます。●中折れ式の開き止めを採用しております。●踏ざん踏面幅:55mm ●製品安全協会(SGマーク)認定品 ●Aマーク認定品 (PRS60WAは除く) [材質]●アルミ [製造国]●中国



PRS180WA

発注単位1台 アルインコ株式会社機器事業部 ☎0120-302-669

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	はしご全長 (m)	天板寸法 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
819-9974	PRS60WA	¥9,688	100	0.52	1.13	282×157	2.7	153(103)
820-2629	PRS90WA	¥10,625	100	0.82	1.75	252×157	3.5	335(88)
820-2630	PRS120WA	¥12,813	100	1.11	2.37	252×157	4.3	462(113)
820-2631	PRS150WA	¥16,563	100	1.41	2.99	251×160	5.7	317(96)
820-2632	PRS180WA	¥19,375	100	1.7	3.6	251×160	7.2	578(102)
820-2633	PRS210WA	¥24,063	100	1.99	4.22	251×160	9.0	525(108)

ピカ **Aluminum Stepladder**
アウトリガー付きはしご兼用脚立

●アウトリガーを標準装備、安定性が一段とアップします。●開閉式アウトリガーで収納を簡素化しました。●踏ざん踏面幅:60mm ●Aマーク認定品 [材質]●アルミ合金 [製造国]●中国

NDA-90

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く) 株式会社ピカコーポレーション ☎06-6747-6841

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	はしご全長 (m)	天板寸法 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★160-6547	NDA-90	¥26,813	100	0.81	1.73	300×164	4.6	4(-)
★160-6548	NDA-120	¥28,875	100	1.10	2.34	300×164	5.5	3(75)
★160-6550	NDA-150	¥34,788	100	1.39	2.96	300×172	7.5	4(134)
★160-6551	NDA-180	¥38,500	100	1.68	3.57	300×172	8.9	16(320)
★160-6552	NDA-210	¥44,000	100	1.98	4.18	300×172	11.2	18(106)