

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

アルインコ Stepladder  
**伸縮脚付専用脚立“KARU”** New




●軽量の伸縮脚立です。●伸縮脚部ダブルロック付きです。●各脚伸縮幅(mm):297 ●踏ざん踏面幅:55mm [材質]●アルミ [製造国]●中国

発注単位1台 アルインコ株式会社機器事業部 ☎0120-302-669

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	収納時全長(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
364-6694	KARU120	¥23,375	100	0.82~1.11	0.87	302×156	1	5.3	-
364-6695	KARU150	¥27,156	100	1.11~1.41	1.18	302×156	1	6.2	-
364-6696	KARU180	¥30,594	100	1.41~1.70	1.49	302×156	1	7.0	-
364-6693	KARU210	¥33,344	100	1.70~1.99	1.80	302×156	1	7.9	-

ハセガワ Aluminum Ladder with Adjustable Leg RYZ type  
**専用脚立(脚部伸縮式)** New




●脚が4本とも伸縮するので凹凸のある場所でも水平キープします。●天板はビスや工具などが置ける便利なトレー形状になっています。●踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。●ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。●脚部伸縮ピッチ:6mm ●脚部最大伸縮高:310mm ●Aマーク認定品 ●ワンタッチバー ●天板トレー形式 [材質]●アルミ合金 [製造国]●中国

発注単位1台 長谷川工業㈱ ☎06-6446-1845

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	収納時全長(m)	天板寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
358-2571	RYZ-24C	¥41,800	100	2.21~2.52	2.32	292×167	12.2	-
358-2579	RYZ-27C	¥47,850	100	2.51~2.82	2.63	292×167	13.2	-
358-2586	RYZ-30C	¥60,913	100	2.82~3.13	2.95	292×167	15.4	-

ハセガワ Aluminum Step-Ladder  
**専用脚立“脚軽BLACK”**




●シックなブラックカラーアルマイトが施されています。●開き止めがワンタッチバーになっており片手で折りたためます。●グッドデザイン賞を受賞しています。●踏ざん踏面幅:55mm ●JIS1300形 [材質]●アルミ合金 [製造国]●中国

発注単位1台 長谷川工業㈱ ☎06-6446-1845

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	収納時全長(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
211-5978	RZB-06B	¥12,238	130	0.60	0.64	326×162	1	2.7	55(197)
211-6010	RZB-09B	¥13,956	130	0.79	0.85	326×162	1	3.4	277(272)
211-6025	RZB-12B	¥16,569	130	1.09	1.16	326×162	1	4.2	248(174)
211-6027	RZB-15B	¥19,181	130	1.39	1.47	326×162	1	5.2	182(209)
211-5995	RZB-18B	¥22,619	130	1.69	1.77	326×162	1	6.4	199(134)
211-5982	RZB-21B	¥26,125	130	1.99	2.08	326×162	1	7.5	226(187)

ハセガワ Aluminum Stepladder  
**専用脚立“脚軽ASHIGARU”**




●軽さに似合わず高い強度を誇ります。●グッドデザイン賞を受賞しています。●開き止めがワンタッチバーになっており片手で折りたためます。●JIS規格品(JIS S1121A-13 JQCNO7008) ●踏ざん踏面幅:55mm [材質]●アルミ合金 [製造国]●中国

発注単位1台 長谷川工業㈱ ☎06-6446-1845

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	収納時全長(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
211-6018	RZ-06C	¥9,625	130	0.6	0.64	326×162	1	2.7	413(174)
211-6023	RZ-09C	¥11,344	130	0.79	0.85	326×162	1	3.4	660(219)
211-6024	RZ-12C	¥13,956	130	1.09	1.16	326×162	1	4.2	543(198)
211-5974	RZ-15C	¥16,569	130	1.39	1.47	326×162	1	5.2	341(232)
211-5997	RZ-18C	¥20,006	130	1.69	1.77	326×162	1	6.4	452(194)
211-5996	RZ-21C	¥23,513	130	1.99	2.08	326×162	1	7.5	381(172)

ハセガワ Aluminum Step-Ladder  
**専用脚立“脚軽ASHIGARU”(脚部伸縮式)**




●最大約21cmのまで脚部伸縮ができます。●開き止めがワンタッチバーになっており片手で折りたためます。●JIS認定品(JIS S1121 A-10 JQCNO7008) ●脚部伸縮ピッチ:6mm ●脚部最大伸縮幅:210mm ●踏ざん踏面幅:55mm(最下段41mm) [材質]●アルミ合金 [製造国]●中国

発注単位1台 長谷川工業㈱ ☎06-6446-1845

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	収納時全長(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
211-5992	RZS-09A	¥18,288	100	0.73~0.94	0.78	326×162	2	4.7	298(241)
211-5984	RZS-12A	¥21,794	100	1.03~1.23	1.09	326×162	2	5.6	281(258)
211-6015	RZS-15A	¥25,231	100	1.32~1.53	1.4	326×162	2	6.5	192(279)
211-5968	RZS-18A	¥28,738	100	1.62~1.83	1.71	326×162	2	7.5	255(239)
211-6020	RZS-21A	¥31,350	100	1.92~2.13	2.02	326×162	2	8.5	376(263)

ハセガワ Aluminum Stepladder XAM type  
**長尺専用脚立**




●アルミ製長尺脚立の強力タイプです。●踏ざん踏面幅が55mmと広く、昇降しやすく疲れにくくなっています。●大型開き止め機構を採用しています。●従来の手間を解消したワンタッチロック式を採用しています。(XAM3.0-33、36のみ) ●Aマーク認定品 ●踏ざん踏面幅:55mm [材質]●アルミ合金 [製造国]●中国

発注単位1台 長谷川工業㈱ ☎06-6446-1845

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	収納時全長(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
307-1731	XAM2.0-24	¥50,050	130	2.3	2.42	283×187	1	10.2	61(97)
307-1740	XAM2.0-27	¥59,194	130	2.6	2.73	283×187	1	11.4	86(115)
307-1758	XAM2.0-30	¥70,056	130	2.9	3.04	283×187	1	12.9	81(90)
836-9306	XAM3.0-33	¥88,275	130	3.19	3.36	283×187	1	16.0	46(136)
836-9307	XAM3.0-36	¥106,425	130	3.49	3.66	283×187	1	17.1	102(88)

ピカ Stepladder  
**上部操作式四脚アジャスト式専用脚立(脚部伸縮式)**




●立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立です。●踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで収納できます。●踏ざん踏面幅:55mm ●脚部最大伸縮幅:310mm ●Aマーク認定品(SXJ-90Aは対象外) [材質]●アルミ合金 [製造国]●中国

発注単位1台 株式会社ピカコーポレーション ☎06-6747-6841

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	収納時全長(m)	天板寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
208-3192	SXJ-120A	¥22,325	100	0.94~1.25	1.01	303×152	6.4	56(160)
208-3193	SXJ-150A	¥24,938	100	1.24~1.54	1.32	303×152	7.4	40(138)
208-3194	SXJ-180A	¥28,856	100	1.53~1.84	1.62	303×152	8.4	95(194)
208-3195	SXJ-210A	¥31,231	100	1.82~2.13	1.93	303×152	9.4	88(112)
208-3196	SXJ-240A	¥45,719	100	2.11~2.42	2.23	303×152	10.9	95(164)
208-3197	SXJ-270A	¥50,469	100	2.40~2.71	2.54	303×152	12.2	68(152)

ナカオ Stepladder  
**アウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立“ダン吉AN”**




●転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。●アウトリガーは片側だけ収納することも可能なので、壁面に近づくこともできます。●踏ざん踏面幅:50mm ●脚部伸縮ピッチ:13mm ●脚部最大伸縮幅:194mm ●(一社)仮設工業会認定品(210、240は除く) [材質]●アルミ [製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払(北海道・沖縄・離島は除く) 株式会社ナカオ ☎083-287-1231

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-1011	AN-90	¥53,913	160	0.73~0.92	150×308	1	7.2	0(-)
★114-1006	AN-120	¥59,538	160	1.02~1.21	150×308	1	8.5	0(-)
★114-1007	AN-150	¥64,688	160	1.31~1.5	150×308	1	9.7	4(-)
★114-1008	AN-180	¥70,313	160	1.6~1.79	150×308	1	11.0	5(63)
★114-1009	AN-210	¥81,100	130	1.89~2.08	150×308	1	12.3	5(250)
★114-1010	AN-240	¥91,875	130	2.18~2.37	150×308	1	14.0	6(300)