

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

ハセガワ Aluminum Work Platform アルミ製組立式作業台 ライトステップ DB型

全12品番 他バリエーション有



DB1-543



●付属の工具で簡単に組み立てられる工場向け作業台の定番です。●脚端具は市販のドライバーで簡単に脱着、交換できます。●組立式 ●踏ざん踏面幅:200mm(2段以上のもの) [材質]●アルミ合金 [製造国]●中国

発注単位1台

長谷川工業㈱ ☎06-6446-1845

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	設置寸法(mm)	段数	質量(kg)	実績(前年比%)
251-2746	DB1-543	¥24,544	150	0.3	500×400	520×420	1	3.8	6(-)
251-2741	DB1-643	¥25,300	150	0.3	600×400	620×420	1	4.3	59(-)
251-2744	DB2-546	¥45,856	150	0.6	500×400	520×620	2	6.3	9(-)
251-2755	DB2-646	¥46,681	150	0.6	600×400	620×620	2	7.0	82(999)
251-2751	DB3-649	¥69,575	150	0.9	600×400	620×820	3	10.3	93(999)
251-2757	DB4-6412	¥109,106	150	1.2	600×400	620×1020	4	14.2	12(-)

ハセガワ Aluminum Work Platform Option 片側手摺(DB/DBS/EWA用)

全8品番 他バリエーション有



DB2.0-T2S110(本体別売)



●ボルト・ナットで簡単に組立て、取り外しができます。[材質]●アルミ合金 [製造国]●日本

発注単位1セット

長谷川工業㈱ ☎06-6446-1845

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	適合機種	質量(kg)	実績(前年比%)
177-8753	DB2.0-T2S110	¥28,500	DB2-646/DBS2-646/EWA-20.30/DB2-546/DBS2-546	2.5	-
177-7212	DB2.0-T2-7S110	¥29,313	DB2-647/DBS-647/DB2-547/DBS2-547	2.6	-
177-7209	DB2.0-T3S110	¥30,063	DB3-649/DBS3-649	2.7	-
177-7215	DB2.0-T4/5S110	¥33,250	DB4-8412/DBS4-8412/EWA-40/DB4-6412/DBS4-6412	2.9	-

ハセガワ Aluminum Work Platform Option 両側手摺(DB/DBS/EWA用)

全8品番 他バリエーション有



DB2.0-T2W110(本体別売)



●ボルト・ナットで簡単に組立て、取り外しができます。[材質]●アルミ合金 [製造国]●日本

発注単位1セット

長谷川工業㈱ ☎06-6446-1845

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	適合機種	質量(kg)	実績(前年比%)
177-8746	DB2.0-T2W110	¥46,688	DB2-646/DBS2-646/EWA-20.30/DB2-546/DBS2-546	5.0	-
177-7256	DB2.0-T2-7W110	¥48,250	DB2-647/DBS2-647/DB2-547/DBS2-547	5.2	-
177-8742	DB2.0-T3W110	¥49,063	DB3-649/DBS3-649	5.4	-
177-8739	DB2.0-T4/5W110	¥65,625	DB4-8412/DBS4-8412/EWA-40/DB4-6412/DBS4-6412/DBS-10415/DBS5-10415/EWA-50	5.8	-

アルインコ Balusters For CSBC-S Series 作業台CSBC-S用フル手すりセット

全10品番 他バリエーション有

CSBT37AL
(装着例作業台別売)

●アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。●手すり高さ900・1100mm兼用 ●組立式 [材質]●アルミ [製造国]●中国

発注単位1セット メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く アルインコ株式会社機器事業部 ☎0120-302-669

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	適合機種	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
★855-4832	CSBT255AL	¥62,500	CSBC255S	1	7.3	1(34)
★769-7775	CSBT25AL	¥62,500	CSBC256S	1	7.5	5(50)
★769-7791	CSBT26AL	¥62,500	CSBC266S	1	8.0	19(999)
★769-7813	CSBT27AL	¥62,500	CSBC276S	1	8.1	2(50)
★855-4833	CSBT265AL	¥62,500	CSBC265S	1	7.8	1(100)
★769-7830	CSBT37AL	¥70,313	CSBC376S	1	8.9	3(43)

ハセガワ Aluminum Work Platform Option フルセット手摺(DB/DBS/EWA用)

全8品番 他バリエーション有



DB2.0-T2F110(本体別売)



●ボルト・ナットで簡単に組立て、取り外しができます。[材質]●アルミ合金 [製造国]●日本

発注単位1セット

長谷川工業㈱ ☎06-6446-1845

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	適合機種	質量(kg)	実績(前年比%)
177-8748	DB2.0-T2F110	¥59,313	DB2-646/DBS2-646/EWA-20.30	6.5	-
177-7237	DB2.0-T2MF110	¥59,313	DB2-546/DBS2-546	6.3	-
177-7225	DB2.0-T2-7F110	¥60,125	DB2-647/DBS2-647	6.7	-
177-7258	DB2.0-T2-7MF110	¥60,125	DB2-547/DBS2-547	6.5	-
177-8733	DB2.0-T3NF110	¥60,938	DB3-649/DBS3-649	6.9	-

ハセガワ Aluminum Work Platform Option 片側開口手摺(DB/DBS/EWA用)

全8品番 他バリエーション有



DB2.0-T2K110(本体別売)



●ボルト・ナットで簡単に組立て、取り外しができます。[材質]●アルミ合金 [製造国]●日本

発注単位1セット

長谷川工業㈱ ☎06-6446-1845

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	適合機種	質量(kg)	実績(前年比%)
177-7208	DB2.0-T2K110	¥40,375	DB2-646/DBS2-646/EWA-20.30	4.6	-
177-7229	DB2.0-T2MK110	¥38,750	DB2-546/DBS2-546	4.4	-
177-8758	DB2.0-T2-7K110	¥41,125	DB2-647/DBS2-647	4.7	-
177-7210	DB2.0-T2-7MK110	¥40,375	DB2-547/DBS2-547	4.5	-
177-7245	DB2.0-T3NK110	¥41,125	DB3-649/DBS3-649	4.8	-

アルインコ Work Platform 作業台CSBC型(編板タイプ)

全7品番 他バリエーション有



CSBC133S



●天板が編板のため、従来品のアルミ材に比べて滑り止め効果があります。●オールアルミ仕上げです。●組立式 [材質]●アルミ [製造国]●中国

発注単位1台

アルインコ株式会社機器事業部 ☎0120-302-669

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	設置寸法(mm) 間口×奥行	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比)
443-9716	CSBC123S	¥23,625	150	0.25	300×400	315×415	1	4.0	180(104)
443-9791	CSBC133S	¥24,188	150	0.3	300×400	315×415	1	4.1	226(79)
443-9724	CSBC123WS	¥27,281	150	0.25	300×600	315×615	1	5.1	119(254)
443-9805	CSBC133WS	¥28,406	150	0.3	300×600	315×615	1	5.2	144(99)

アルインコ Balusters For CSBC-S Series 作業台CSBC-S用片手すりセット

全7品番 他バリエーション有

CSBT37DL
(装着例作業台別売)

●アルミ製作業台CSBC用片側手すりです。●左右どちらにも取り付けられます。●手すり高さ900・1100mm兼用 ●組立式 [材質]●アルミ [製造国]●中国

発注単位1セット メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く アルインコ株式会社機器事業部 ☎0120-302-669

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	適合機種	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
★769-7783	CSBT25DL	¥28,750	CSBC256S	1	2.8	36(150)
★769-7805	CSBT26DL	¥28,750	CSBC266S	1	3.1	80(164)
★769-7821	CSBT27DL	¥28,750	CSBC276S	1	3.1	39(355)
★769-7848	CSBT37DL	¥35,625	CSBC376S	1	3.5	25(74)
★769-7864	CSBT39DL	¥32,188	CSBC396S	1	3.2	90(174)
★769-7899	CSBT4DL	¥40,000	CSBC4128S・4106S	1	3.7	45(94)