

足場台(天板・脚部伸縮式)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

はしご・脚立

はしご

脚立

作業台

踏台

足場台

荷役用
作業台

高所
作業台

高所作業
リフト

足場板

単管・
足場用品

アルミ
ブリッジ

やぐら

ナカオ Work Platform

足場台“勇馬”(脚部伸縮式)

●大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。●オプションの妻側一体式セーフティガード、アウトリガーに活用できさらに安全に使用できます。●スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。●従来に近い2mに近い可搬式作業台です。●脚部伸縮ピッチ:20mm ●(一社)仮設工業会認定品 [材質]●アルミ [セット内容]●スライド式手掛かり棒4本 [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃 ¥5,000 | 備考ナカオ ☎083-287-1231

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	収納時寸法(mm) 全長×幅×厚さ	質量(kg)	実績(前年比%)
★362-7137	ESK-20	¥136,850	150	1.72~1.97	2060×500	2222×968×220	27.7	-

ナカオ Work Platform

アルミニウム合金製 可搬式作業台

●スジ目上にパーリング穴をデザインすることで溝山の突起をつくり、すべり止め効果を向上させました。●脚は20ミリピッチで長さの調整ができます。●(一社)仮設工業会認定品 ●折りたたみ式 ●脚部伸縮ピッチ:20mm ●ステップ幅:60mm [材質]●アルミ [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | 備考ナカオ ☎083-287-1231

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-5993	GTWR-10	¥68,913	150	0.65~0.96	400×1290	12.3	10(46)
★114-5994	GTWR-12	¥76,413	150	0.93~1.23	400×1290	15.0	11(35)

ALINCO Aluminum Work Platform PXGE Type

足場台(脚部伸縮式)

●高さが調整でき、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製足場台です。●簡単な伸縮機能で楽に操作ができます。●脚部伸縮ピッチ:6mm ●Aマーク認定品(PXGE-1014WXを除く) ●折りたたみ式 [材質]●アルミ [製造国]●中国

発注単位1台 | アルインコ株式会社機器事業部 ☎0120-302-669

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	収納時寸法(mm) 全長×幅×厚さ	質量(kg)	実績(前年比%)
868-1642	PXGE-710FX	¥24,688	100	0.72~1.02	881×300	925×434×182	7.9	167(68)
868-1643	PXGE-710WX	¥31,875	100	0.72~1.02	881×400	925×534×184	8.8	73(88)
868-1644	PXGE-712FX	¥30,000	100	0.72~1.02	1200×300	1244×434×163	8.7	52(73)
868-1645	PXGE-712WX	¥34,063	100	0.72~1.02	1200×400	1244×534×163	9.7	67(94)
868-1646	PXGE-1012FX	¥39,063	100	1.01~1.31	1200×300	1244×488×185	9.6	114(102)
868-1647	PXGE-1014WX	¥41,563	100	1.01~1.45	1200×400	1244×587×185	11.2	359(86)

ALINCO Aluminum Work Platform VSX Type

足場台“上でやるやつ”(天板・脚部伸縮式)

●立ったまま伸縮脚の調整が可能です。●上部操作は足腰への負担を軽減し、設置調整の手間を短縮します。●伸縮天板により長さ調整も可能です。●脚部伸縮ピッチ:6mm ●天板伸縮ピッチ:30mm ●足裏感知板装備 ●折りたたみ式 ●脚部最大伸縮幅:251mm ●踏ざん間隔:227mm ●踏ざん踏面幅:43mm [材質]●アルミ [製造国]●中国

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | アルインコ株式会社機器事業部 ☎0120-302-669

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	手がかり棒	質量(kg)	実績(前年比%)
★250-9702	VSX-1409R	¥68,250	120	0.6~0.85	236×1033~1453	なし	12.3	0(-)
★250-9699	VSX-1709R	¥73,125	120	0.6~0.85	236×1183~1753	なし	12.9	3(-)
★250-9700	VSX-1713R	¥76,375	120	0.85~1.24	236×1183~1753	なし	14.7	6(600)
★250-9703	VSX-2609R	¥89,375	120	0.6~0.85	236×1633~2653	なし	15.1	2(-)
★250-9701	VSX-2613R	¥93,438	120	0.85~1.24	236×1633~2653	なし	17.0	1(50)

ALINCO Aluminum Work Platform with Adjustable Leg

伸縮脚付足場台 GAUDI-X(ガウディエックス)

●立ったまま伸縮脚の調整が可能です。●高さが調整でき、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製足場台です。●折りたたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。●折りたたみ式 [材質]●アルミ [製造国]●中国

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | アルインコ株式会社機器事業部 ☎0120-302-669

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★161-2134	GUX710	¥36,375	100	0.66~1.01	830×300	8.4	56(295)
★161-2135	GUX1014W	¥46,500	100	0.95~1.39	1055×400	11.6	77(180)

ALINCO Aluminum Work Platform VSK Type

足場台(天板伸縮式)

●作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。●下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能(足裏感知板)を採用しています。●天板部伸縮ピッチ:30mm ●足裏感知板装備 ●折りたたみ式 ●踏ざん踏面幅:43mm [材質]●アルミ [製造国]●中国

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | アルインコ株式会社機器事業部 ☎0120-302-669

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★250-9618	VSK-1403	¥28,125	130	0.3	236×1033~1453	9.6	6(-)
★250-9620	VSK-1706	¥31,875	130	0.6	236×1183~1753	11.3	4(-)
★250-9619	VSK-2606	¥37,188	130	0.6	236×1633~2653	13.6	2(200)

ALINCO Aluminum Work Platform

足場台“マキシムベース”(脚部伸縮式)

全3品番 他バリエーション有

●プレス材を2段目の踏ざんに装着しているため、安定性に優れています。●脚部伸縮ピッチ:50mm ●天板寸法:1540×500mm ●手掛り棒 内回転仕様 ●折りたたみ式 ●(一社)仮設工業会認定品 [材質]●アルミ [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | アルインコ株式会社機械事業部 ☎06-7636-2310

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	手がかり棒	質量(kg)	実績(前年比%)
★205-3515	CSG10TS	¥113,250	150	0.73~1.13	4本(内回転)	21.8	18(900)
★205-3514	CSG15TCS	¥123,500	150	1.04~1.44	4本(内回転)+キャスター2個付	24.6	17(284)

ナカオ Step Stool

足場台“楽駝”(脚部伸縮式)

●脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。●ステップ幅60mmの幅広タイプです。●脚部伸縮ピッチ:20mm ●キャスター:φ50mm 片側2個付 ●(一社)仮設工業会認定品 [材質]●アルミ [製造国]●日本

発注単位1台 | 備考ナカオ ☎083-287-1231

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	手がかり棒	質量(kg)	実績(前年比%)
393-4535	SKY-11	¥84,063	150	0.78~1.14	1560×520	なし	17.3	21(96)
393-4543	SKY-15-4	¥109,113	150	1.12~1.48	1560×520	4本	23.6	53(197)
393-4551	SKY18-4	¥123,550	150	1.46~1.82	1560×520	4本	26.9	126(154)