

手動チェーンブロック/電気チェーンブロック(単相100Vタイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

象印 Super 100 H Class Chain Hoist (JIS H Class equivalent) **別修**
チェーンブロック“スーパーH-100” **作理**

全8品 定格荷重 (t) 0.50~7.50まで有

●軸受けにベアリングを使用し、超強力な焼き入れチェーンも併用しています。●二重カバーで雨水、ちり、ホコリを防御します。●作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。●巻き下げ限界を知らせるチェーン止め金具付です。●JIS規格品 (JIS B 8802) です。【材質】●ロードチェーン: 特殊合金鋼 【製造国】●日本

H-01025

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃別送 象印チェーンブロック機 0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	定格荷重 (t)	標準巻程 (m)	フック間最小距離 (mm)	ロードチェーン (m)	ハンドチェーン (m)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
124-2369	H-00525	¥28,250	0.50	2.5	277	2.5	2.5	9.0	254 (124)
124-2393	H-01025	¥33,000	1.00	2.5	303	2.5	2.5	11.4	360 (96)
124-2423	H-01625	¥42,375	1.60	2.5	338	2.5	2.5	14.7	69 (37)
124-2458	H-02030	¥49,500	2.00	3.0	379	3.0	3.0	21.0	40 (46)
★460-7830	H-02530	¥58,750	2.50	3.0	416	3.0	3.0	25.4	22 (315)
★460-7848	H-03130	¥66,250	3.15	3.0	516	3.0	3.0	24.0	21 (68)

OH Manual Chain Hoist **New**
チェーンホイスト **修理**

●主軸受部とギア部には荷揚げ効率を良くするベアリングを使用しています。●ギアケースと本体フレームは頑丈で、衝撃に強いです。●信頼性の高いメカニカルブレーキで、安全な作業が可能です。【材質】●ボディ: スチール ●ロードチェーン: 特殊合金鋼 【製造国】●日本

OCH-025

発注単位1台 オーエッチ工業機

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	定格荷重 (t)	標準巻程 (m)	フック間最小距離 (mm)	ロードチェーン (m)	ハンドチェーン (m)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
808-0858	OCH-025	¥15,347	0.25	2.5	265	2.5	2.4	3.9	-
808-0832	OCH-05	¥15,347	0.5	2.5	290	2.5	2.4	7.0	-
808-0833	OCH-10	¥16,076	1.0	2.5	340	2.5	2.4	9.8	-
808-0834	OCH-15	¥21,296	1.5	2.5	410	2.5	2.4	15.2	-
158-9835	OCH-20	¥33,840	2.0	3.0	430	3.0	2.9	19.0	-
382-1020	OCH-30	¥41,357	3.0	3.0	535	3.0	2.9	23.3	-

VITAL Chain Hoist **修理**
チェーンブロック“VP5型” **重**

●フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。●手車カバーにチェーンガイドが付いているので、最大45°までの斜めから操作できます。●強力焼き入れロードチェーンを使用しています。【材質】●ロードチェーン: 特殊合金鋼 【製造国】●日本

VP5-05

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 バイタル工業機 06-6911-2241

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	定格荷重 (t)	標準巻程 (m)	フック間最小距離 (mm)	ロードチェーン (m)	ハンドチェーン (m)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★464-1981	VP5-05	¥20,286	0.5	2.5	285	2.5	2.5	8.3	206 (67)
★464-1990	VP5-10	¥22,857	1.0	2.5	315	2.5	2.5	11.3	257 (95)
★464-2007	VP5-15	¥30,429	1.5	2.5	340	2.5	2.5	13.5	7 (78)
★464-2015	VP5-20	¥39,286	2.0	3.0	380	3.0	3.0	21.0	2 (40)
★464-2023	VP5-30	¥51,714	3.0	3.0	475	3.0	3.0	22.0	20 (96)
★464-2031	VP5-50	¥84,571	5.0	3.0	600	3.0	3.0	40.0	0 (-)

KITO Select Series ED Hook Suspension type, Single Speed **別修**
電気チェーンブロック“セレクトシリーズ”(1速形) **作理**

全7品 定格荷重 (t) 0.06~0.48まで有

●パワーとスピードを備えた小容量タイプです。●メカニカルブレーキ付です。●上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。●電源: 単相100V ●電源コード: 5m (3Pプラグ付) ●操作電圧: 100V ●2点押ボタン式 【材質】●ロードチェーン: ニッケルメッキチェーン 【製造国】●日本

ED24S

発注単位1台 株式会社キトー 0120-988-558

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	定格荷重 (t)	標準巻程 (m)	巻上速度 (m/min)	フック間最小距離 (mm)	時間定格 (min)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
221-1513	ED06S	¥94,406	0.06	3	24.0	315	15	11.5	43 (287)
321-0251	EDH06S	¥134,531	0.06	15	24.0	315	50	19.0	9 (225)
176-0572	ED10S	¥94,406	0.10	3	15.0	315	15	11.5	94 (171)
321-0260	EDH10S	¥134,531	0.10	15	15.0	315	50	19.0	17 (78)
221-1521	ED16S	¥146,156	0.16	3	20.0	330	25	15.5	24 (150)
176-0581	ED24S	¥146,156	0.24	3	13.5	330	25	15.5	63 (126)

象印 Super 100 Chain Hoist for Clean Room **別修**
チェーンブロック“スーパー100”(ステンレスチェーンタイプ) **作理**

●ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。●本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。【材質】●ロードチェーン・ハンドチェーン: ステンレス 【製造国】●日本

PIH-00525

発注単位1台 象印チェーンブロック機 0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	定格荷重 (t)	標準巻程 (m)	フック間最小距離 (mm)	ロードチェーン (m)	ハンドチェーン (m)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
387-0880	PIH-K2525	¥124,920	0.25	2.5	277	2.5	2.5	9.0	44 (119)
387-0871	PIH-00525	¥146,510	0.50	2.5	303	2.5	2.5	11.4	32 (72)

ニッチ H type Chain Hoist **別修**
チェーンブロック“H-50A形” **作理**

全9品 定格荷重 (t) 0.5~20.0まで有

●超強力ロードチェーンを採用しています。●ブレーキ機構は安心のWボール(二重つめ)機構です。●主要な軸受にベアリングを使用、滑らかな操作が可能です。●二重構造のカバーによりブレーキ部を保護しています。【材質】●ロードチェーン: 特殊合金鋼 【製造国】●日本

HH5010A

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃別送 株式会社ニッチ 0120-85-4487

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	定格荷重 (t)	標準巻程 (m)	フック間最小距離 (mm)	ロードチェーン (m)	ハンドチェーン (m)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
457-6128	HH5005A	¥26,375	0.5	2.5	260	2.5	2.5	8.0	25 (132)
457-6136	HH5010A	¥29,875	1.0	2.5	300	2.5	2.5	10.5	41 (228)
457-6144	HH5015A	¥41,375	1.6	2.5	345	2.5	2.5	15.0	13 (650)
457-6152	HH5020A	¥48,625	2.0	3.0	380	3.0	3.0	21.0	6 (600)
457-6161	HH5030A	¥62,125	3.2	3.0	435	3.0	3.0	30.5	6 (60)
★457-6179	HH5050A	¥88,875	5.0	3.0	575	3.0	3.1	35.0	8 (267)

スリーエッチ HHH Rope Hoist **修理**
ロープホイスト

●小型軽量で持ち運びに便利です。●チェーンブロック等より高速で巻上可能です。●頑丈で耐久性に優れています。●ロープが太いので操作しやすくなっています。●滑車が大きくロスが僅かです。●吊上荷重を約1/4に軽減し、作業者の負担を減らします。【材質】●滑車: スチール ●ロープ: クレモナ 【製造国】●日本

発注単位1個 株式会社スリーエッチ 06-6538-3766

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	定格荷重 (t)	標準巻程 (m)	車径 (mm)	最大使用ロープ径 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
808-7465	RH250	¥16,029	0.25	3	50	8	2.1	333 (80)

象印 Beta type Electric Chain Hoist (Single-speed type) **別修**
小型電気チェーンブロック“βシリーズ”(1速形) **作理**

●コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。●過負荷防止機能付です。●電源: 単相100V ●電源コード: 3m ●操作電圧: 100V ●2点押ボタン式 ●JIS規格品 (JIS B 8815) 【材質】●ロードチェーン: V級表面硬化チェーン 【製造国】●日本

BS-K2030

発注単位1台 象印チェーンブロック機 0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	定格荷重 (t)	標準巻程 (m)	巻上速度 (m/min)	フック間最小距離 (mm)	時間定格 (min)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
341-9207	BS-K1230	¥75,625	0.125	3	6.5	280	25	7.2	178 (137)
341-9223	BS-K1260	¥96,250	0.125	6	6.5	280	25	8.4	79 (132)
387-0821	BS-K12A0	¥123,750	0.125	10	6.5	280	25	10.0	39 (100)
341-9193	BS-K2030	¥82,500	0.200	3	3.8	280	25	7.2	205 (100)
341-9215	BS-K2060	¥103,125	0.200	6	3.8	280	25	8.4	247 (95)
387-0839	BS-K20A0	¥130,625	0.200	10	3.8	280	25	10.0	220 (91)