

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

ベルトスリング用 フック付きベルトスリング(2本吊り)

全9品番 最大使用荷重(t) 1~3まで有

●ベルトスリングを使用しているため、軽量で作業性が向上します。●建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。●ベルトスリングはGシリーズと同じベルトを使用しております。[材質]●ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル) ●リンク:特殊合金鋼 ●フック:特殊合金鋼 [製造国]●日本

リーチ
アロイメインリンク
寸法図

G25-2Pタイプ

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	最大使用荷重(t)	リーチ(m)	アロイメインリンク寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
258-0326	G25-2P10	¥11,871	1	1	110 60 9 13	1.47	38(-)
258-0328	G25-2P15	¥12,806	1	1.5	110 60 9 13	1.63	15(-)
258-0318	G25-2P20	¥13,766	1	2	110 60 9 13	1.77	10(-)

トラスコ中山 0120-509-849

ベルトスリング用 フック付きベルトスリング(4本吊り)

全9品番 最大使用荷重(t) 1~3まで有

●ベルトスリングを使用しているため、軽量で作業性が向上します。●建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。●ベルトスリングはGシリーズと同じベルトを使用しております。[材質]●ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル) ●リンク:特殊合金鋼 ●フック:特殊合金鋼 [製造国]●日本

アロイメインリンク
寸法図

G25-4Pタイプ

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	最大使用荷重(t)	リーチ(m)	アロイメインリンク寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
258-0319	G25-4P10-0.86	¥18,231	1	1	110 60 9 13	2.07	44(-)
258-0323	G25-4P15-0.86	¥20,126	1	1.5	110 60 9 13	2.39	15(-)
258-0320	G25-4P20-0.86	¥22,029	1	2	110 60 9 13	2.67	11(-)

トラスコ中山 0120-509-849

ベルトスリング用 フック付きベルトスリング(1本吊り)

全9品番 最大使用荷重(t) 1~3まで有

●ベルトスリングを使用しているため、軽量で作業性が向上します。●建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。●ベルトスリングはTPSHシリーズと同じベルトを使用しております。[材質]●ベルトスリング:ポリエステル ●フック:特殊合金鋼 [製造国]●日本

TPSH25-1P10

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	最大使用荷重(t)	リーチ(m)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
258-0315	TPSH25-1P10	¥5,503	1	1	1	0.94	58(-)
258-0316	TPSH25-1P15	¥6,051	1	1.5	1	1.13	18(-)
258-0310	TPSH25-1P20	¥6,600	1	2	1	1.27	6(-)
258-0312	TPSH50-1P10	¥11,246	2	1	1	1.94	3(-)
258-0311	TPSH50-1P15	¥12,334	2	1.5	1	2.16	4(-)
258-0313	TPSH50-1P20	¥13,457	2	2	1	2.39	1(-)

トラスコ中山 0120-509-849

SPANSET VarioWeb 長さ調整器付ベルトスリング“バリオウェブ”

全9品番 最大使用荷重(t) 0.8~4.1まで有

●無段階長さ調整が可能です。●調整時に使用荷重の減少はありません。●ベルトの摩擦を最小限にする金具デザインです。●ベルトスリング・フック・長さ調整器は使用荷重ごとに色分けしています。●部品交換可能です。●金型・工業用品運搬に。●フック色:紫、緑 ●等級:DIN EN1492-1 [材質]●ベルト:ポリエステル繊維、フック:合金鋼 [製造国]●ドイツ

VWシリーズ

品番 タイプ
VW-1ASH 1本吊り
VW-2ASH 2本吊り
VW-4ASH 4本吊り

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	最大使用荷重(t)	フック色	全長(m)	ベルト寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
819-5495	VW1-1000-1ASH	¥55,594	0.8	紫	0.96~2	40×4	2.82	6(86)
819-5496	VW1-2000-1ASH	¥74,625	1.6	緑	1.29~2	80×4	6.15	1(34)
819-5497	VW2-1400-2ASH	¥112,594	1.3	紫	0.96~2	40×4	5.24	3(100)
819-5498	VW2-2800-2ASH	¥154,500	2.7	緑	1.29~2	80×4	11.50	1(-)
819-5499	VW4-2100-4ASH	¥213,094	2	紫	1.12~2	40×4	10.48	0(-)
819-5500	VW4-4200-4ASH	¥306,375	4.1	緑	1.51~2	80×4	23.60	0(-)

SPANSET社 06-6795-6717

スリングセット(繊維ベルトタイプ)

全11品番 基本使用荷重(t) 1~5まで有

●ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。●大内径のリング使用で、大きなフックにも対応でき玉掛け作業が楽になります。●吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。●建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。●JIS B8818(標準品) [製造国]●日本

ハイパーリング寸法図

2ILSタイプ

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	基本使用荷重(t)	リーチ(m)	ハイパーリング寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
207-0230	2ILS 1TX1-4K	¥13,404	1	1	100	1.8	191(304)
207-0231	2ILS 1TX1.5-4K	¥14,786	1	1.5	100	2.0	91(506)
207-0232	2ILS 1TX2-4K	¥16,168	1	2	100	2.2	47(470)

大洋製器工業 078-302-0460

SPANSET Joker-Hook ベルトスリング用フック“ジョーカーフック”

全9品番 基本使用荷重(t) 1~6まで有

●ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。●強靱な鍛造ラッチを使用しています。●使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。●ラッチ:鍛造ラッチ付 [材質]●合金鋼 [製造国]●ドイツ

ASH-1(紫)

色 (緑) (黄) (紫)

寸法図

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	基本使用荷重(t)	色	寸法(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
819-5511	ASH-1	¥11,438	1	紫	89 14 17 31	94 29 31	1	0.7 155(133)
819-5512	ASH-2	¥12,844	2	緑	105 21 24 36	113 35 40	1	1.1 63(75)
819-5513	ASH-3	¥18,750	3	黄	125 25 29 47	120 36 48	1	1.6 39(130)
125-8576	ASH-456	¥42,563	6	紫	130 31 35 55	180 49 60	1	3.3 5(500)

SPANSET社 06-6795-6717

マーテック Polyester Sling Hook ソフトスリング専用フック RH型

全9品番 基本使用荷重(t) 0.8~2.4まで有

●ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。●チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。●ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。[材質]●特殊合金鋼 [製造国]●スウェーデン

RH-1-10

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	基本使用荷重(t)	寸法(mm)	色	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
183-1220	RH-1-10	¥8,838	0.8	24 83 15 17 19	紫	1	0.4	58(108)
183-1226	RH-2-10	¥10,238	1.6	28 11 40 17 22	緑	1	0.7	38(950)
183-1222	RH-3-10	¥10,850	2.4	33 12 47 24 30	黄	1	1.4	7(700)

マーテック 078-302-0460

セキテックス Secutex SWHB ベルトスリング用コーナーパッド(マグネット付)

全8品番 適合ベルト幅(mm) 30~300まで有

●ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。●マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。●金型・工業用品運搬に。[材質]●硬質ポリウレタン [製造国]●ドイツ

SWHB-30

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合ベルト幅(mm)	有効ベルト幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
819-5574	SWHB-30	¥19,875	30	30	1	0.8	1(-)
819-5575	SWHB-60	¥22,781	60	60	1	1.1	6(43)
819-5576	SWHB-90	¥25,688	90	90	1	1.2	4(-)
819-5577	SWHB-120	¥28,500	120	120	1	1.5	0(-)
819-5578	SWHB-150	¥36,750	150	150	1	1.9	0(-)
819-5579	SWHB-180	¥39,750	180	180	1	2.4	0(-)

横ルッドリフティングジャパン