

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

ダイキ Hydraulic Toe Jack for Disaster Prevention(Rescue Machinery) 防災用爪付ジャッキ

全7品番 揚力(kN)爪部10~50まで有



DHS-2.5E

●ほんのわずかなすき間に爪つきジャッキの爪部を入れ、すき間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。
●視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。●ハンドルレバー回転式 ●防災専用色 ●防災安全協会推奨品 [付属品]●ハンドル [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1台)	揚力(kN)	ストローク(mm)	本体高さ(mm)	爪長×爪幅(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
461-8505	DHS-1E	¥48,750	10	20	103	205	60×50	6 49(93)
461-8513	DHS-2.5E	¥61,000	25	50	110	235	60×50	11 33(114)
461-8530	DHS-3.5E	¥68,000	35	70	115	238	60×50	14 1(50)
★461-8548	DHS-5E	¥73,375	50	100	130	280	60×75	19 10(100)
461-8564	DHTS-5E	¥73,750	50	100	75	208	60×75	16 0(-)

今野製作所 Remote Toe Jack 爪付ジャッキ(単動分離タイプ)



KS100-150

●外部ポンプ接続で遠隔操作できるから安全です。●横押しでもフルストローク可能。●現場に合わせて手動/電動を選択可能。●スィベルジョイントによりホースの向きを調整可能。●爪付ジャッキに要求される耐荷重性を極限まで追求しハードな現場への対応を実現します。●鷲の翼をモチーフとした流線型のデザインです。●低い位置から重量物を持ち上げる作業に。●リターンスプリング仕様 ●標準装備カプラS-1R(カプラ変更可能) [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1台)	揚力kN(t)	ストローク(mm)	本体高さ(mm)	爪長×爪幅(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★257-2130	KS50-150	¥172,813	50(5)	90(9)	150	323 55×75	22 172	22 0(-)
★257-2129	KS100-150	¥256,288	100(10)	180(18)	150	363 60×100	28 178	41 0(-)
★257-2131	KS150-150	¥319,813	150(15)	260(26)	150	395 70×100	38 188	62 0(-)
★257-2132	KS250-150	¥524,475	250(25)	430(43)	150	365 70×150	38 188	88 0(-)

今野製作所 Air Pressure Jack Lifting Bag 空気圧式ジャッキ“リフティングバック” New



JCLT-6



非膨張時

膨張時

●コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。●空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。●専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇降操作が可能です。●衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩擦性に強いBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。●最高使用圧力:0.8MPa [製造国]●フランス

注意
●別途コントローラー(品番JCLT-C)とエアホース(品番AH-5またはAH-10)が必要です。

発注コード	品番	税抜価格(1個)	揚力kN(t)	ストローク(mm)	高さ(mm)	縦×横(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
338-4124	JCLT-6	¥131,250	6	175	25	300×300	1	3	-
338-4125	JCLT-14	¥166,250	14	245	25	420×420	1	5	-
337-8247	JCLT-19	¥201,250	19	295	25	510×510	1	8	-

OJ Aluminum Jack アルミニウムジャッキ



AJ-1008



ハンドル

●ポディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。●小型軽量で持ち運びが便利です。●ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。●工作機械出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用。 [付属品]●ハンドル [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1台)	揚力kN(t)	ストローク(mm)	最低高(mm)	ヘッド径(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
107-3826	AJ-1008	¥58,100	100(10)	80	175	58	1	6.1	546(89)
107-3834	AJ-1510	¥61,700	150(15)	100	200	58	1	6.8	402(106)
107-3842	AJ-2510	¥71,100	250(25)	100	200	73	1	9.5	164(83)

今野製作所 Jack c/w Lever-Turning Jaw 爪付ジャッキ(クリーンルーム仕様・安全弁付)



G-40C

●塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているため、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。●ハンドルが回転式です。 [付属品]●ハンドル [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1台)	揚力kN(t)	ストローク(mm)	本体高さ(mm)	爪長×爪幅(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
303-0954	G-40C	¥72,188	20(2.0)	40(4.0)	110	227~337	50×65	16 126 11 49(95)
395-2291	G-60C	¥82,688	30(3.0)	60(6.0)	115	233~348	50×65	19 134 13 20(134)
395-2266	G-100C	¥93,625	50(5.0)	100(10.0)	130	288~418	55×75	22 152 21 12(80)
395-2282	G-40LC	¥77,613	20(2.0)	40(4.0)	110	230~340	80×65	19 129 12 134(195)
395-2304	G-60LC	¥87,238	30(3.0)	60(6.0)	115	236~351	80×65	22 137 14 259(455)
395-2274	G-100LC	¥99,313	50(5.0)	100(10.0)	130	291~421	75×75	25 155 22 93(105)

ウィンバップ Air Jack WINBAG エアジャッキ“WINBAG”



17596


17635

18352

●デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。●本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気力でジャッキアップします。●建設現場や内装作業現場に。●reddotデザインアワード2017 [製造国]●デンマーク

発注コード	品番	税抜価格(1個)	揚力kN(t)	ストローク(mm)	タイプ	高さ(mm)	縦×横(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
250-2101	17596	¥2,863	0.7(70)	38	連結不可	2~40	100×160	50	58	20(-)
250-2100	17635	¥3,340	1.35(135)	48	連結可能	2~50	160×160	25	81	120(-)
250-2099	18352	¥6,996	2.5(250)	68	連結不可	2~70	240×240	10	220	114(-)

OJ Journal Jack ギアジャッキ“ジャーナルジャッキ”



JJ-2513

●使用とともにトルクが安定し長時間にわたり作動が円滑です。●特製のベアリングを使用していますので、耐久力に優れています。●造船工事および補修、土木および建築工事に。 [付属品]●ハンドル [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1台)	揚力kN(t)	ストローク(mm)	最低高(mm)	ヘッド径(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
457-4532	JJ-1015	¥57,000	100(10)	150	280	65	1	12	123(105)
457-4541	JJ-1513	¥57,000	150(15)	125	255	63	1	12	265(78)
457-4559	JJ-2513	¥67,875	250(25)	125	255	77	1	16	205(107)
★452-7704	JJ-3513	¥93,094	350(35)	130	280	87	1	24	27(118)
★457-4575	JJ-3020	¥99,375	300(30)	200	350	95	1	26	6(38)
★457-4605	JJ-5025	¥155,625	500(50)	250	445	105	1	42	2(-)

パーコ Auto-rising Jack Stand オートジャッキスタンド



BH3A5000

●レバーを上へ引き上げるとエラスティック機構により自動でスタンドが上昇します。●ボールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。●1セット2脚入りです。 [材質]●スチール [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	許容荷重(t)	全長(mm)	セット入数(脚)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
837-0139	BH3A3000	¥12,829	3	340~510	2	1	5	74(84)
837-0140	BH3A5000	¥16,810	5	400~620	2	1	8	50(99)
837-0138	BH3A10000	¥34,190	10	526~776	2	1	19	31(115)