

在庫
45アイテム

車輻用ジャッキ/ポンプ式油圧ジャッキ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

ウィンチ・ジャッキ

ウィンチ
(電動式)

ウィンチ
(手動式)

運搬用
コ口車

油圧
ジャッキ

建築用・
車輻用
ジャッキ

ポンプ式
ジャッキ

ウィンチ
荷揚機

バーコ Car Dolly for Manoeuvring Vehicle
カードリ




- ペダルを踏むとローラーが車両のタイヤをすくい上げます。●4輪全てスィベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。●メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。●専用スタンド: BH1CD680STJP (別売) [材質] ●スチール [製造国] ●中国

注意
●偶数倍で使用してください。



対応最大タイヤ径 (mm) 対応最大タイヤ幅 (mm)
810 325

別売スタンドで4台収納可能

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	揚力kN (t)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
130-9832	BH1CD680JPN	¥33,180	6.8 (0.68)	665×790×375	1	15.3	119 (192)

マサダ Aluminum Jack
車輻用アルミジャッキ

- 小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。●小型軽量により出張用の使用に便利です。 [製造国] ●中国

注意
●作業時は必ずジャッキスタンドを使用してください。

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	揚力kN (t)	ストローク (mm)	高さ (mm)	全長 (mm)	ハンドル長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
396-4949	SJ-15AL	¥49,319	15 (1.5)	300	79~379	503	957	1	10.7	56 (114)
396-4957	SJ-20AL	¥60,044	20 (2.0)	383	86~469	697	1210	1	20.4	201 (83)

バーコ Jack for Car (Aluminium)
車輻用アルミジャッキ“トロリージャッキ”




- フレームの強度を保つために折込加工を施しています。●ハンドル可動部分には、外したボルトなどを置いておけるトレー付きです。●ハンドルは、滑りにくいようにローレット加工されています。●ツインポンプ採用 ●持ち運びハンドル付 [材質] ●アルミ合金 [製造国] ●中国

注意
●作業時は必ずジャッキスタンドを使用してください。

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	揚力kN (t)	ストローク (mm)	高さ (mm)	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★471-1009	BH1A2500	¥62,708	25 (2.5)	390	95~485	740	1	25	1 (9)

今野製作所 Aluminum Hand Pump
アルミ製油圧ポンプ(単動式・2連タイプ)




- アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。●2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。●エアバントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。●1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。●口径: Rc3/8 [材質] ●本体: アルミ [製造国] ●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	有効油量 (L)	最高使用圧力 (MPa)	一操作時の吐出量 (ml)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
215-6583	APS05-70-2V	¥159,250	0.5	2	70	12.9	1 (8) 0 (-)
215-6579	APS1-70-2V	¥194,250	1.0	2	70	12.9	1.65 (9) 0 (-)

メガ Portable Trolley Jack
ポータブルトロリージャッキ




- スペイン自社工場で一貫生産品です。●ハンドルの折りたたみが可能のため、小スペースで保管可能です。●EN1494規格取得品 [製造国] ●スペイン

注意
●作業時は必ずジャッキスタンドを使用してください。

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	揚力kN (t)	ストローク (mm)	高さ (mm)	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
125-0203	SGP2	¥56,354	20 (2)	318	136~410	616	1	19	13 (118)

バーコ Jack for Car
車輻用ジャッキ“トロリージャッキ”




- フレームの強度を保つために折込加工を施しています。●ハンドル可動部分には、外したボルトなどを置いておけるトレー付です。●実際に荷重が加わった際に楽に上げることができる様にツインポンプを採用しています。●力が入りやすいハンドルです。●便利なフットペダル付です。 [材質] ●特殊工具鋼 [製造国] ●中国

注意
●作業時は必ずジャッキスタンドを使用してください。

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	揚力kN (t)	ストローク (mm)	高さ (mm)	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★471-0967	BH11500	¥52,491	15 (1.5)	540	70~610	945	1	51.0	15 (107)
★471-0975	BH12000	¥45,954	20 (2.0)	420	70~490	790	1	44.6	18 (138)
★471-0983	BH13000	¥49,054	30 (3.0)	462	90~552	820	1	50.5	53 (143)

今野製作所 Aluminum Hand Pump
アルミ製油圧ポンプ(単動式)




- アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。●2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。●エアバントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。●口径: Rc3/8 [材質] ●本体: アルミ [製造国] ●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	有効油量 (L)	最低圧 (MPa)	最高圧 (MPa)	一操作時の吐出量 (ml)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
215-6582	APS05-70	¥72,625	0.5	2	70	12.9	1	5 (27) (117)
215-6581	APS1-70	¥105,700	1.0	2	70	12.9	1.65	6 (8) (160)

レホボット Single-Acting Cylinder CFC
油圧シリンダ“CFC”(単動式)




- スプリング戻し型のオールラウンドな単動式シリンダです。●ピストン表面にはハードクロムメッキが施されており、耐久性に優れています。●最高使用圧力: 70MPa ●カップリング接続口径: G1/4 [材質] ●本体: スチール [付属品] ●クイックカップリング (オス): 45952 × 1個 [製造国] ●スウェーデン

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	揚力 (kN)	ストローク (mm)	最低高 (mm)	ヘッド径 (mm)	外径 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
256-7064	40186	¥40,968	49	77	165	25	38	1	1.2	0 (-)
256-7058	40188	¥42,083	49	127	216	25	38	1	1.5	0 (-)
256-7060	40237	¥46,086	111	54	121	35	57	1	2.0	0 (-)
256-7061	40239	¥50,090	111	105	171	35	57	1	2.7	0 (-)
256-7062	40266	¥59,068	166	51	149	38	70	1	3.5	0 (-)
256-7063	40268	¥67,303	166	101	200	38	70	1	4.5	0 (-)