

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

物品棚

軽量棚

軽中量棚

中量棚

落下・転倒  
防止用品

重量棚

ステンレス  
棚

パイプ棚

メッシュ棚

プラスチック  
棚

金型  
収納ラック

長尺物  
保管棚

用途別  
ラック

書架

パレット  
ラック

移動棚

垂直式  
回転ラック

自動倉庫

積層棚・  
形鋼棚

植物工場  
システム

## TRUSCO 軽中量ボルトレス棚“M2型”下段開放ラック

ワゴンやキャリーの格納に  
最適なラックです。

組立式 日本製

一段当たりの均等積載量  
200kg/段

最大積載量 800kg/段 棚板調整ピッチ 25mm 粉体塗装

品番例



## TRUSCO M2 type Medium/Light-Duty Boltless Shelving (Weight Capacity: 200kg per shelf) ボルトレス棚“M2型” (高さ1800mm・下段開放・単体型)

全8品番 間口(mm) 860~1760まで有

色: ネオグレー [材質] ● 本体: スチール (粉体塗装) ● ベース: ポリプロピレン (再生材100%使用) [製造国] ● 日本



M2-SB6443

発注単位1台 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-4828	M2-SB6443	¥39,034	1160×450	1116	3	40.5	23(105)
116-4830	M2-SB6463	¥41,940	1160×600	1116	3	44.0	35(146)

## TRUSCO M2 type Medium/Light-Duty Boltless Shelving (Weight Capacity: 200kg per shelf) ボルトレス棚“M2型” (高さ1800mm・台車天板収納型・単体型)

全7品番 間口(mm) 860~1760まで有

色: ネオグレー [材質] ● 本体: スチール (粉体塗装) ● ベース: ポリプロピレン (再生材100%使用) [製造国] ● 日本



M2-DB6444

発注単位1台 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
271-9371	M2-DB6444	¥40,544	1160×450	1116	4	40.5	-
271-9384	M2-DB6464	¥44,170	1160×600	1116	4	44.0	-

## TRUSCO M2 type Medium/Light-Duty Boltless Shelving (Weight Capacity: 200kg per shelf) ボルトレス棚“M2型” (高さ2100mm・台車天板収納型・単体型)

全8品番 間口(mm) 860~1760まで有

色: ネオグレー [材質] ● 本体: スチール (粉体塗装) ● ベース: ポリプロピレン (再生材100%使用) [製造国] ● 日本



M2-DB7444

発注単位1台 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
271-9394	M2-DB7444	¥41,737	1160×450	1116	4	40.5	-
271-9392	M2-DB7464	¥45,361	1160×600	1116	4	44.0	-

## TRUSCO M2 type Additional Shelf (Including Shelf Support) ボルトレス棚“M2型”用追加棚板 (中棚受付)

全12品番 間口(mm) 860~1760まで有



M2-T44S-NG



● 特殊断面形状により、軽量かつ強靱な棚板です。● 棚一段分 (棚板と棚受け2本) のセット品です。● 色: ネオグレー [材質] ● スチール [付属品] ● 中棚受2本 [製造国] ● 日本

発注単位1セット トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	OP 保証	税抜価格 (1セット)	間口×奥行 (mm)	棚包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
505-4192	M2-T43S	NG	¥3,360	1160×300	1	4.3	132(179)
505-4214	M2-T44S	NG	¥4,320	1160×450	1	5.5	351(108)
505-4231	M2-T46S	NG	¥5,134	1160×600	1	6.7	183(107)
505-4249	M2-T53S	NG	¥4,020	1460×300	1	5.2	120(137)
505-4265	M2-T54S	NG	¥5,083	1460×450	1	6.6	239(76)
505-4281	M2-T56S	NG	¥6,686	1460×600	1	8.9	223(132)

## TRUSCO M2 type Medium/Light-Duty Boltless Shelving (Weight Capacity: 200kg per shelf) ボルトレス棚“M2型” (高さ1800mm・下段開放・連結型)

全8品番 間口(mm) 860~1760まで有

色: ネオグレー [材質] ● 本体: スチール (粉体塗装) ● ベース: ポリプロピレン (再生材100%使用) [製造国] ● 日本



M2-SB6443B

注意 ● 連結型のみではご使用できません。

発注単位1台 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-4829	M2-SB6443B	¥35,194	1160×450	1116	3	35.0	6(200)
116-4831	M2-SB6463B	¥38,100	1160×600	1116	3	38.5	6(86)

## TRUSCO M2 type Medium/Light-Duty Boltless Shelving (Weight Capacity: 200kg per shelf) ボルトレス棚“M2型” (高さ1800mm・台車天板収納型・連結型)

全8品番 間口(mm) 860~1760まで有

色: ネオグレー [材質] ● 本体: スチール (粉体塗装) ● ベース: ポリプロピレン (再生材100%使用) [製造国] ● 日本



M2-DB6444B

発注単位1台 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
271-9374	M2-DB6444B	¥36,686	1160×450	1116	4	35.0	-
271-9382	M2-DB6464B	¥40,310	1160×600	1116	4	38.5	-

## TRUSCO M2 type Medium/Light-Duty Boltless Shelving (Weight Capacity: 200kg per shelf) ボルトレス棚“M2型” (高さ2100mm・台車天板収納型・連結型)

全8品番 間口(mm) 860~1760まで有

色: ネオグレー [材質] ● 本体: スチール (粉体塗装) ● ベース: ポリプロピレン (再生材100%使用) [製造国] ● 日本



M2-DB7444B

発注単位1台 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
271-9389	M2-DB7444B	¥37,281	1160×450	1116	4	35.0	-
271-9390	M2-DB7464B	¥40,906	1160×600	1116	4	38.5	-