

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

物品棚

軽量棚

軽中量棚

中量棚

落下・転倒  
防止用品

重量棚

ステンレス  
棚

パイプ棚

メッシュ棚

プラスチック  
棚

金型  
収納ラック

長尺物  
保管棚

用途別  
ラック

書架

パレット  
ラック

移動棚

垂直式  
回転ラック

自動倉庫

積層棚・  
形鋼棚

植物工場  
システム

**アイリスオーヤマ** Medium/Light-Duty Rack 200  
**軽中量ラック200kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)**

全12冊間口(mm)900~1800まで有

●色:ホワイト [材質]●スチール [付属品]●中棚受2本 [製造国]●中国

ML1TA1560-ML2

発注単位1セット | メーカー直送 | 運賃別途 | アイリスオーヤマ様 ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	間口×奥行(mm)	棚板数(1セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
★116-5745	ML1TA1230-ML2	¥4,526	1200×300	1	4.2	4(-)
★116-5744	ML1TA1245-ML2	¥5,657	1200×450	1	5.5	0(-)
★116-5743	ML1TA1260-ML2	¥6,789	1200×600	1	6.7	4(20)
★116-5742	ML1TA1530-ML2	¥5,469	1500×300	1	5.2	1(100)
★116-5741	ML1TA1545-ML2	¥7,071	1500×450	1	6.6	0(-)
★116-5740	ML1TA1560-ML2	¥8,674	1500×600	1	8.2	3(100)

**アイリスオーヤマ** MediumLightDutyRack200  
**軽中量ラック200(高さ1200mm・単体型)**

全36冊間口(mm)900~1800まで有

●色:ホワイト●棚板調整ピッチ:25mm [材質]●スチール [製造国]●中国

ML2K1230124

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | アイリスオーヤマ様 ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	棚段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★206-8396	ML2K1230124	¥33,189	1200×300	1116	4	28.8	0(-)
★206-8400	ML2K1245124	¥37,714	1200×450	1116	4	33.8	0(-)
★206-8404	ML2K1260124	¥42,240	1200×600	1116	4	38.4	0(-)

**アイリスオーヤマ** MediumLightDutyRack200  
**軽中量ラック200(高さ1500mm・単体型)**

全36冊間口(mm)900~1800まで有

●色:ホワイト●棚板調整ピッチ:25mm [材質]●スチール [製造国]●中国

ML2K1245154

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | アイリスオーヤマ様 ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	棚段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★206-8412	ML2K1245154	¥38,846	1200×450	1116	4	35.4	0(-)
★206-8416	ML2K1260154	¥43,371	1200×600	1116	4	40.0	1(100)
★206-8409	ML2K1530154	¥39,223	1500×300	1416	4	35.6	1(-)

**アイリスオーヤマ** MediumLightDutyRack200  
**軽中量ラック200(高さ1800mm・単体型)**

全36冊間口(mm)900~1800まで有

●色:ホワイト●棚板調整ピッチ:25mm [材質]●スチール [製造国]●中国

ML2K1230184

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | アイリスオーヤマ様 ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	棚段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★206-8420	ML2K1230184	¥35,451	1200×300	1116	4	32.0	0(-)
★206-8424	ML2K1245184	¥39,977	1200×450	1116	4	37.0	0(-)
★206-8431	ML2K1260184	¥44,503	1200×600	1116	4	41.6	2(-)

**アイリスオーヤマ** MediumLightDutyRack200  
**軽中量ラック200(高さ2100mm・単体型)**

全36冊間口(mm)900~1800まで有

●色:ホワイト●棚板調整ピッチ:25mm [材質]●スチール [製造国]●中国

ML2K1230214

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | アイリスオーヤマ様 ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	棚段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★206-8435	ML2K1230214	¥36,583	1200×300	1116	4	33.6	0(-)
★206-8439	ML2K1245214	¥41,109	1200×450	1116	4	38.6	0(-)
★206-8443	ML2K1260214	¥45,634	1200×600	1116	4	43.2	0(-)

**アイリスオーヤマ** MediumLightDutyRack200  
**軽中量ラック200(高さ2400mm・単体型)**

全36冊間口(mm)900~1800まで有

●色:ホワイト●棚板調整ピッチ:25mm [材質]●スチール [製造国]●中国

ML2K1230244

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | アイリスオーヤマ様 ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	棚段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★206-8447	ML2K1230244	¥37,714	1200×300	1116	4	35.2	0(-)
★206-8451	ML2K1245244	¥42,240	1200×450	1116	4	40.2	0(-)
★206-8455	ML2K1260244	¥46,766	1200×600	1116	4	44.8	0(-)

**トラスコ** Stopper of Drawer  
**軽中量ボルトレス棚"M2型"用引き出しストッパー**

●棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。●棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。●色:ネオグレー [材質]●本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) [製造国]●日本

ML-HS860

使用例

発注単位1個 | トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合	棚板数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
856-3273	ML-HS860	¥1,440	M2型 間口 860mm用	8	0.93	153(75)
856-3274	ML-HS1760	¥2,666	M2型 間口1760mm用	8	1.96	96(108)

**トラスコ** Reinforcement Board for Drawer  
**引出し付き棚用 補強板**

●棚板のたわみをおさえて、引き出しへの干渉を防ぎます。●差し込み固定するだけで、引き出しのスムーズな出し入れをサポートします。●色:ネオグレー [材質]●スチール [製造国]●日本

M2-DH3

発注単位1個 | トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	奥行(mm)	タイプ	棚板数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
207-6105	M2-DH3	¥2,991	300	M2用	5	0.6	5(84)
207-6106	M2-DH4	¥3,171	450	M2用	5	0.8	20(500)
207-6107	M3-DH5	¥3,189	471	M3用	5	0.9	0(-)