

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

トラスコ Lock Pin for Medium/Light-Duty Medium-Duty Shelving 軽中量・中量ボルトレス棚用ロックピン



【材質】・スチール
【製造国】・日本

発注単位1セット トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	適合棚	セット入数(個)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
781-1764	MM-PIN85	¥617	M1.5.M2.M3.M5.SBL型	8	1	95	646(99)

アイリスオーヤマ Medium-Duty Rack 500 中量ラック500kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)



●色:ホワイト 【材質】・スチール
【付属品】・中棚受2本、補強材2本
【製造国】・中国

発注単位1セット メーカー直送 運賃別途 アイリスオーヤマ㈱ ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	間口×奥行(mm)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
★116-6135	M3TA1245CK	¥8,580	1200×450	1	7.3	7(350)
★116-6136	M3TA1260CK	¥10,371	1200×600	1	9.2	0(-)
★116-6137	M3TA1275CK	¥12,163	1200×750	1	11.2	1(-)
★116-6138	M3TA1290CK	¥13,954	1200×900	1	14.8	0(-)

アイリスオーヤマ MediumDutyRack500 中量ラック500(高さ1200mm・単体型)



●色:ホワイト ●棚板調整ピッチ:25mm
【材質】・スチール 【製造国】・中国

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 アイリスオーヤマ㈱ ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	棚段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★206-9506	M5K1245124	¥53,554	1200×450	1140	4	58.4	1(-)
★206-9507	M5K1260124	¥60,720	1200×600	1140	4	65.1	1(-)
★206-9508	M5K1275124	¥67,886	1200×750	1140	4	71.7	0(-)
★206-9509	M5K1290124	¥75,051	1200×900	1140	4	78.8	0(-)

アイリスオーヤマ MediumDutyRack500 中量ラック500(高さ1500mm・単体型)



●色:ホワイト ●棚板調整ピッチ:25mm
【材質】・スチール 【製造国】・中国

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 アイリスオーヤマ㈱ ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	棚段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★206-9510	M5K1245154	¥55,440	1200×450	1140	4	60.4	1(-)
★206-9511	M5K1260154	¥62,606	1200×600	1140	4	67.1	3(-)
★206-9512	M5K1275154	¥69,771	1200×750	1140	4	73.7	1(100)
★206-9513	M5K1290154	¥76,937	1200×900	1140	4	80.8	0(-)

アイリスオーヤマ MediumDutyRack500 中量ラック500(高さ1800mm・単体型)



●色:ホワイト ●棚板調整ピッチ:25mm
【材質】・スチール 【製造国】・中国

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 アイリスオーヤマ㈱ ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	棚段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★206-9514	M5K1245184	¥57,326	1200×450	1140	4	62.8	1(50)
★206-9515	M5K1260184	¥64,491	1200×600	1140	4	69.5	0(-)
★206-9521	M5K1275184	¥71,657	1200×750	1140	4	76.1	0(-)
★206-9522	M5K1290184	¥78,823	1200×900	1140	4	83.2	0(-)

アイリスオーヤマ MediumDutyRack500 中量ラック500(高さ2100mm・単体型)



●色:ホワイト ●棚板調整ピッチ:25mm
【材質】・スチール 【製造国】・中国

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 アイリスオーヤマ㈱ ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	棚段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★206-9523	M5K1245214	¥59,211	1200×450	1140	4	65.2	0(-)
★206-9524	M5K1260214	¥66,377	1200×600	1140	4	71.9	0(-)
★206-9525	M5K1275214	¥73,543	1200×750	1140	4	78.5	0(-)
★206-9526	M5K1290214	¥80,709	1200×900	1140	4	85.6	0(-)

アイリスオーヤマ MediumDutyRack500 中量ラック500(高さ2400mm・単体型)



●色:ホワイト ●棚板調整ピッチ:25mm
【材質】・スチール 【製造国】・中国

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 アイリスオーヤマ㈱ ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	棚段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
★206-9527	M5K1245244	¥61,097	1200×450	1140	4	67.2	0(-)
★206-9528	M5K1260244	¥68,263	1200×600	1140	4	73.9	0(-)
★206-9529	M5K1275244	¥75,429	1200×750	1140	4	80.5	0(-)
★206-9530	M5K1290244	¥82,594	1200×900	1140	4	87.6	0(-)

TRUSCO
オレンジブック.Comとの連動性UPで
より探しやすく、購買しやすく!!

QRコードを読み込んで
関連商品や仕様違いの商品を
一覧表示!

物品棚

軽量棚

軽中量棚

中量棚

落下・転倒防止用品

重量棚

ステンレス棚

パイプ棚

メッシュ棚

プラスチック棚

金型収納ラック

長尺物保管棚

用途別ラック

書架

パレットラック

移動棚

垂直式回転ラック

自動倉庫

積層棚・形鋼棚

植物工場システム