

スチール製中量ボルトレス棚

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

物品棚

軽量棚

軽中量棚

中量棚

落下・転倒
防止用品

重量棚

ステンレス
棚

パイプ棚

メッシュ棚

プラスチック
棚

金型
収納ラック

長尺物
保管棚

用途別
ラック

書架

パレット
ラック

移動棚

垂直式
回転ラック

自動倉庫

積層棚・
形鋼棚

植物工場
システム

トラスコ 日本 M2type Medium/Light-Duty Boltless Closed Shelving(Weight Capacity:200kg per Shelf) **組立式 重い**

ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・引出し付・高さ1800mm・単体型)

●ダブルサスペンションレールにより引出し率100%。引出し奥の収納物出し入れが簡単です。●鍵付 ●色:ネオグレイ ●引出し有効間口:700mm 段高さ200mm(浅型)、300mm(深型) ●均等積載最大重量:100kg/段 [材質]●スチール [製造国]●日本

M2-6364-HM62-SGD (浅型2段)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	引出し	質量(kg)	実績(前年比%)
★258-5255	M2-6364-HM62-SGD	¥254,100	860×600	816	浅型2段	139.5	0(-)
★258-5254	M2-6364-HM63-SGD	¥293,383	860×600	816	浅型3段	153.2	0(-)
★244-2064	M2-6363-HM93-SGD	¥298,149	860×600	816	深型3段	164.2	0(-)
★244-2069	M2-6363-HM94-SGD	¥338,014	860×600	816	浅型3段+深型1段	178.4	0(-)

トラスコ 日本 M2type Medium/Light-Duty Boltless Closed Shelving(Weight Capacity:200kg per Shelf) **組立式 重い**

ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・引出し付・高さ1800mm・連結型)

●ダブルサスペンションレールにより引出し率100%。引出し奥の収納物出し入れが簡単です。●鍵付 ●色:ネオグレイ ●引出し有効間口700mm 段高さ200mm(浅型)、300mm(深型) 均等積載最大重量(100kg/段) [材質]●スチール [製造国]●日本

M2-6364-HM62-SDB (深型2段)

注意
●連結型のみではご使用できません。
●連結型は背板のみで、側板は付属しません。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	引出し	質量(kg)	実績(前年比%)
★258-5256	M2-6364-HM62-SDB	¥215,709	860×600	816	連結型・深型2段	117.5	0(-)
★258-5253	M2-6364-HM63-SDB	¥254,991	860×600	816	連結型・浅型3段	125.2	0(-)
★244-2065	M2-6363-HM93-SDB	¥258,574	860×600	816	連結型・深型3段	136.2	0(-)
★244-2068	M2-6363-HM94-SDB	¥298,431	860×600	816	連結型・浅型3段+深型1段	150.4	0(-)

トラスコ 日本 M2type Medium/Light-Duty Boltless Closed Shelving(Weight Capacity:200kg per Shelf) **組立式 重い**

ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・高さ1800mm・単体型)

●ダブルサスペンションレールにより引出し率100%。引出し奥の収納物出し入れが簡単です。●色:ネオグレイ ●鍵付 ●スライド棚有効(mm):間口710×高さ300 ●最大積載量:100kg/段 [材質]●スチール [製造国]●日本

M2-6363-HTM62-SGD (スライド棚2段)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	スライド棚	質量(kg)	実績(前年比%)
★244-2073	M2-6363-HTM62-SGD	¥237,163	860×600	816	2段	121	0(-)
★244-2077	M2-6363-HTM93-SGD	¥256,680	860×600	816	3段	138	0(-)

トラスコ 日本 M2type Medium/Light-Duty Boltless Closed Shelving(Weight Capacity:200kg per Shelf) **組立式 重い**

ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・高さ1800mm・連結型)

●ダブルサスペンションレールにより引出し率100%。引出し奥の収納物出し入れが簡単です。●色:ネオグレイ ●鍵付 ●スライド棚有効(mm):間口710×高さ300 ●最大積載量(100kg/段) [材質]●スチール [製造国]●日本

M2-6363-HTM62-SDB (スライド棚2段)

注意
●連結型のみではご使用できません。
●連結型は背板のみで、側板は付属しません。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	スライド棚	質量(kg)	実績(前年比%)
★244-2072	M2-6363-HTM62-SDB	¥197,580	860×600	816	2段	93	0(-)
★244-2076	M2-6363-HTM93-SDB	¥217,097	860×600	816	3段	110	0(-)

トラスコ 日本 M3type Medium-Duty Boltless Closed Shelving(Weight Capacity:300kg per Shelf) **組立式 重い**

ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・高さ1800mm・単体型)

●ダブルサスペンションレールにより引出し率100%。引出し奥の収納物出し入れが簡単です。●色:ネオグレイ ●鍵付 ●スライド棚有効(mm):間口750×奥行480 ●最大積載量:100kg/段 [材質]●スチール [製造国]●日本

M3-6363-HTM62-SGD (スライド棚2段)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	スライド棚	質量(kg)	実績(前年比%)
★244-2075	M3-6363-HTM62-SGD	¥238,029	900×571	840	2段	133.9	0(-)
★244-2079	M3-6363-HTM93-SGD	¥259,277	900×571	840	3段	150.9	1(-)

トラスコ 日本 M3type Medium-Duty Boltless Closed Shelving(Weight Capacity:300kg per Shelf) **組立式 重い**

ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・高さ1800mm・連結型)

●ダブルサスペンションレールにより引出し率100%。引出し奥の収納物出し入れが簡単です。●色:ネオグレイ ●鍵付 ●スライド棚有効(mm):間口750×奥行480 ●最大積載量(100kg/段) [材質]●スチール [製造国]●日本

M3-6363-HTM62-SDB (スライド棚2段)

注意
●連結型のみではご使用できません。
●連結型は背板のみで、側板は付属しません。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	スライド棚	質量(kg)	実績(前年比%)
★244-2074	M3-6363-HTM62-SDB	¥201,094	900×571	840	2段	103	0(-)
★244-2078	M3-6363-HTM93-SDB	¥222,214	900×571	840	3段	120	0(-)

トラスコ 日本 M3type Medium-Duty Boltless Closed Shelving(Weight Capacity:300kg per Shelf) **組立式 重い**

ボルトレス棚“M3型”(引出し付・高さ1800mm・単体型)

●ダブルサスペンションレールにより引出し率100%。引出し奥の収納物出し入れが簡単です。●色:ネオグレイ ●鍵付 ●引出し有効(mm):間口740×奥行460×高さ200(浅型)、300(深型) ●最大積載量:100kg/段 [材質]●スチール [付属品]●引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き [製造国]●日本

M3-6364-HM21 (浅型1段)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	引出し	質量(kg)	実績(前年比%)
★244-2082	M3-6364-HM21	¥107,220	900×571	840	浅型1段	64.3	0(-)
★244-2081	M3-6364-HM31	¥112,457	900×571	840	深型1段	66.3	0(-)

トラスコ 日本 M3type Medium-Duty Boltless Closed Shelving(Weight Capacity:300kg per Shelf) **組立式 重い**

ボルトレス棚“M3型”(引出し付・高さ1800mm・連結型)

●ダブルサスペンションレールにより引出し率100%。引出し奥の収納物出し入れが簡単です。●色:ネオグレイ ●鍵付 ●引出し有効(mm):間口740×奥行460×高さ200(浅型)、300(深型) ●最大積載量(100kg/段) [材質]●スチール [付属品]●引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き [製造国]●日本

M3-6364-HM21B (浅型1段)

注意
●連結型のみではご使用できません。
●連結型は背板のみで、側板は付属しません。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	引出し	質量(kg)	実績(前年比%)
★244-2083	M3-6364-HM21B	¥102,986	900×571	840	浅型1段	56.7	0(-)
★244-2080	M3-6364-HM31B	¥108,223	900×571	840	深型1段	58.7	0(-)