

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

“バーディワゴン”

組立式 日本製

エンボス加工されたアングルと棚板のはめ合いがボルト固定をアシストして、ワゴンのゆれを軽減します。



BDW-963D-W
(ホワイト)
+
EGW-64V-W
(ホワイト)×2台

- 特長** ●独自のエンボス加工で強度に優れたツールワゴンです。
●車輪と共に車軸もロックするターンロック式ダブルストッパーを採用しています。
- 仕様** ●特許第4866138号登録商品
●ターンロック式ダブルストッパー仕様
●棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
●こぼれ止め高さ:40mm
- 材質** ●支柱・棚板:スチール
●キャスター金具:スチール



ターンロック式ダブルストッパー

車輪と共に車軸もロックするターンロック式ダブルストッパーを採用しているため、オール自在の場合は対角にストッパー付キャスターを取り付けると旋回を防止できます。

品番例

BDW - P 9 6 3 V2 U - W

高さ	間口×奥行	棚板段数	キャスター	色
6=600mm 7=740mm 9=880mm	6=600×400mm 7=750×500mm 9=900×600mm		なし=ゴム車輪 U=ウレタン車輪 D=ウレタン双輪	W=ホワイト YG=ヤンググリーン
オプション 上部パンチングパネル付				
オプション V=1段引出し V2=2段引出し T=天板付 Y=深型引出し				
F1=棚板2段・深型棚板1段 F3=深型棚板3段 S3=3段仕切板				

スチール製ワゴン
(別注タイプ)
スチール製ワゴン
(別注タイプ)
スチール製ワゴン
(別注タイプ)
スチール製ワゴン
(別注タイプ)
スチール製ワゴン
(別注タイプ)
スチール製ワゴン
(別注タイプ)

ツールワゴン

ステンレス製ワゴン
(別注タイプ)
ステンレス製ワゴン
(別注タイプ)
ステンレス製ワゴン
(別注タイプ)

樹脂製ワゴン

簡易カート

トラスコ 日本 Birdy Wagon “バーディワゴン”(ゴムキャスター・高さ880mm) New 組立式

全9品番 他バリエーション有



- 車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は血型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質] ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国] ●日本

トラスコ 日本 Birdy Wagon “バーディワゴン”(ゴムキャスター・高さ600mm) 組立式

全6品番 他バリエーション有



- 車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は血型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質] ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国] ●日本

BDW-662-W

ヤンググリーン

発注単位1台 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	間口×奥行×高さ (mm)	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
326-7600	BDW-963-BKBK	¥32,443	200	120	ブラック	600×400×880	3	16.94	-

発注単位1台 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	間口×奥行×高さ (mm)	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
450-1357	BDW-662-W	¥24,566	200	120	ホワイト	600×400×600	2	11.64	107(43)
475-0021	BDW-662-YG	¥24,566	200	120	ヤンググリーン	600×400×600	2	11.64	14(94)

トラスコ 日本 Birdy Wagon “バーディワゴン”(ゴムキャスター・高さ740mm) 組立式

全6品番 他バリエーション有



- 車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は血型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質] ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国] ●日本

BDW-763-W



BDW-763-YG

トラスコ 日本 Birdy Wagon “バーディワゴン”(ゴムキャスター・高さ880mm) 組立式

全6品番 他バリエーション有



- 車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は血型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質] ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国] ●日本

BDW-963-W



BDW-963-YG

発注単位1台 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	間口×奥行×高さ (mm)	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
450-1462	BDW-763-W	¥31,629	200	120	ホワイト	600×400×740	3	16.24	104(47)
475-0047	BDW-763-YG	¥31,629	200	120	ヤンググリーン	600×400×740	3	16.24	44(126)

発注単位1台 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	間口×奥行×高さ (mm)	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
450-1641	BDW-963-W	¥32,443	200	120	ホワイト	600×400×880	3	16.94	98(55)
475-0063	BDW-963-YG	¥32,443	200	120	ヤンググリーン	600×400×880	3	16.94	30(100)