

スチール製ワゴン(ボルトタイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

ツールワゴン

スチール製ワゴン
(ボルトタイプ)
スチール製ワゴン
(ボルトタイプ)
スチール製ワゴン
(溶接一体構造)
スチール製ワゴン
(溶接一体構造)
スチール製ワゴン
(大型タイプ)

ツールワゴン
ステンレス製ワゴン
(ボルトタイプ)
ステンレス製ワゴン
(ボルトタイプ)
ステンレス製ワゴン
(溶接一体構造)
樹脂製ワゴン

簡易カート

トラスコ **Birdy Wagon** **“パーディワゴン”(ウレタンキャスター)** **組立式**

全6品番 他バリエーション有



BDW-672U-YG

ホワイト

●車輪と共に車輪もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター・金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国]●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
450-1373	BDW-672U-W	¥27,969	200	120	ホワイト	750×500×600	2	14.14	10(56)
474-9961	BDW-672U-YG	¥27,969	200	120	ヤンググリーン	750×500×600	2	14.14	7(100)

トラスコ **Birdy Wagon** **“パーディワゴン”(ウレタンキャスター)** **組立式**

全6品番 他バリエーション有



BDW-793U-W

ヤンググリーン

●車輪と共に車輪もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター・金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国]●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
818-3761	BDW-793U-W	¥47,889	200	120	ホワイト	900×600×740	3	24.94	5(167)
818-3762	BDW-793U-YG	¥47,889	200	120	ヤンググリーン	900×600×740	3	24.94	0(-)

トラスコ **Birdy Wagon** **“パーディワゴン”(ウレタンキャスター・浅型1段引出し付)** **New 組立式**

全9品番 他バリエーション有



BDW-963VU-BKXB

●車輪と共に車輪もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター・金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国]●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
326-8159	BDW-963VU-BKXB	¥58,963	200	120	ブラック	600×400×880	3	23.64	-

トラスコ **Birdy Wagon** **“パーディワゴン”(ウレタンキャスター・浅型2段引出し付)** **New 組立式**

全9品番 他バリエーション有



BDW-963V2U-WBK

●車輪と共に車輪もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター・金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国]●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
326-8134	BDW-963V2U-WBK	¥85,114	200	120	ホワイト/ブラック	600×400×880	3	31.04	-

トラスコ **Birdy Wagon** **“パーディワゴン”(ウレタンキャスター・天板付)** **組立式**

全8品番 他バリエーション有



BDW-762TU-W

ヤンググリーン

●車輪と共に車輪もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター・金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国]●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
450-1390	BDW-762TU-W	¥47,803	200	120	ホワイト	600×400×762	2	19.97	7(350)
474-9791	BDW-762TU-YG	¥47,803	200	120	ヤンググリーン	600×400×762	2	19.97	1(50)

トラスコ **Birdy Wagon** **“パーディワゴン”(ゴムキャスター・浅型1段引出し・天板付)** **組立式**

全8品番 他バリエーション有



BDW-762TV-W

ヤンググリーン

●車輪と共に車輪もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター・金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国]●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
450-1403	BDW-762TV-W	¥71,229	200	120	ホワイト	600×400×762	2	28.2	3(60)
474-9758	BDW-762TV-YG	¥71,229	200	120	ヤンググリーン	600×400×762	2	28.2	1(50)

トラスコ **Birdy Wagon** **“パーディワゴン”(ゴムキャスター・深型1段引出し・天板付)** **組立式**

全4品番 他バリエーション有



BDW-962TY-W


ヤンググリーン

●車輪と共に車輪もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) [材質]●本体:スチール ●キャスター・金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国]●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
487-8094	BDW-962TY-W	¥73,654	200	120	ホワイト	600×400×902	2	29.9	11(999)
487-8108	BDW-962TY-YG	¥73,654	200	120	ヤンググリーン	600×400×902	2	29.9	3(300)

トラスコ **Mat for Wagon** **ワゴン用マット**



WM-64H-GN

●ワゴンの棚板が傷つきのを防ぎます。●ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として。 [材質]●再生塩化ビニール [製造国]●日本

注意
●片面テープは付属していませんので、必要に応じてご用意ください。

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	摘要	タイプ	厚さ(mm)	棚板数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
769-2722	WM-33H-GN	¥1,560	棚板360×360用	平板	1.5	50	0.28	21(64)
769-2749	WM-55H-GN	¥1,706	棚板500×500用	平板	1.5	40	0.55	44(108)
769-2765	WM-64H-GN	¥1,851	棚板600×400用	平板	1.5	33	0.53	273(136)
769-2781	WM-75H-GN	¥2,486	棚板750×500用	平板	1.5	20	0.83	193(80)