

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

トラスコ **Birdy Wagon**
"パーディワゴン"(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) **New** 組立式

全9品番 他バリエーション有



●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は血型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップバー付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国]●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
326-8654	BDW-P963-BKOR	¥48,523	200	120	ブラック/オレンジ	600×400×1330	3	20.93	-

トラスコ **Birdy Wagon**
"パーディワゴン"(ウレタンキャスター・上部パンチングパネル付) **New** 組立式

全11品番 他バリエーション有



●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は血型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップバー付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国]●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
326-8662	BDW-P963U-BKR	¥48,891	200	120	ブラック/レッド	600×400×1330	3	20.23	-

トラスコ **Eagle Wagon**
"パーディワゴン"(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) 組立式

全4品番 他バリエーション有



●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は血型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップバー付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国]●日本

BDW-P963-W ヤンググリーン

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
125-6647	BDW-P963-W	¥48,523	200	120	ホワイト	600×400×1330	3	20.93	32(189)
125-6648	BDW-P963-YG	¥48,523	200	120	ヤンググリーン	600×400×1330	3	20.93	12(300)

トラスコ **Eagle Wagon**
"パーディワゴン"(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) 組立式

全4品番 他バリエーション有



●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は血型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップバー付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム ●天板:リノリウム張り合板 [製造国]●日本

BDW-P962T-W ホワイト

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
125-6642	BDW-P962T-W	¥65,134	200	120	ホワイト	600×400×1352	2	25.87	15(750)
125-6643	BDW-P962T-YG	¥65,134	200	120	ヤンググリーン	600×400×1352	2	25.87	5(-)

トラスコ **Birdy Wagon**
"パーディワゴン"(固定型) **New** 組立式

全18品番 他バリエーション有



●据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は血型・フラット型の表裏両面使用できます。●アジャスター ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●アジャスター:スチール/樹脂 ●天板:リノリウム張り合板 [製造国]●日本

BDW-R662-W

BDW-R662-YG

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
272-1013	BDW-R662-W	¥18,360	200	120	ホワイト	600×400×509	2	8.12	-
272-1009	BDW-R662-YG	¥18,360	200	120	ヤンググリーン	600×400×509	2	8.12	-

トラスコ **Birdy Wagon**
"パーディワゴン"(固定型・天板付) **New** 組立式

全8品番 他バリエーション有



●据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は血型・フラット型の表裏両面使用できます。●アジャスター ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●アジャスター:スチール/樹脂 ●天板:リノリウム張り合板 [製造国]●日本

BDW-R762T-W

BDW-R762T-YG

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
272-1034	BDW-R762T-W	¥42,257	200	120	ホワイト	600×400×646	2	17.35	-
272-1036	BDW-R762T-YG	¥42,257	200	120	ヤンググリーン	600×400×646	2	17.35	-

トラスコ **Birdy Wagon**
"パーディワゴン"(固定型・浅型棚板2段・深型棚板1段) **New** 組立式

全8品番 他バリエーション有



●据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は血型・フラット型の表裏両面使用できます。●アジャスター ●こぼれ止め高さ:浅40mm、深60mm [材質]●本体:スチール ●アジャスター:スチール/樹脂 ●天板:リノリウム張り合板 [製造国]●日本

BDW-R963F1-W

BDW-R963F1-YG

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
269-7203	BDW-R963F1-W	¥26,734	200	120	ホワイト	600×400×764	3	13.82	-
269-7206	BDW-R963F1-YG	¥26,734	200	120	ヤンググリーン	600×400×764	3	13.82	-

トラスコ **Eagle Wagon**
"パーディワゴン"(固定型・上部パンチングパネル・天板付) **New** 組立式

全8品番 他バリエーション有



●据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は血型・フラット型の表裏両面使用できます。●アジャスター ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●アジャスター:スチール/樹脂 ●上部パンチングパネル:スチール ●天板:リノリウム張り合板 [製造国]●日本

BDW-RP962T-W

BDW-RP962T-YG

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	開口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
269-7208	BDW-RP962T-W	¥59,957	200	120	ホワイト	600×400×1236	2	22.62	-
269-7213	BDW-RP962T-YG	¥59,957	200	120	ヤンググリーン	600×400×1236	2	22.62	-