

QRコードから**TRUSCO** **オレンジブック**.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

トラスコ **Eagle Wagon**
"イーグルワゴン"(ゴムキャスター・4輪自在・1段引出し付・高さ880mm) **New** 組立式

全9品番 他バリエーション有




●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) ●引出:1段付 [材質] ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国]・日本

発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	開口×奥行×高さ (mm)	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
326-9207	EGW-963VJ-WBK	¥59,683	200	120	ホワイト/ブラック	600×400×880	3	24.84	-

トラスコ **Eagle Wagon**
"イーグルワゴン"(ゴムキャスター・4輪自在・2段引出し付・高さ880mm) 組立式

全4品番 他バリエーション有




●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質] ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国]・日本

発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	開口×奥行×高さ (mm)	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
450-2221	EGW-963V2J-W	¥85,834	200	120	ホワイト	600×400×880	3	32.24	0(-)
474-9031	EGW-963V2J-YG	¥85,834	200	120	ヤンググリーン	600×400×880	3	32.24	2(100)

トラスコ **Eagle Wagon**
"イーグルワゴン"(ウレタンキャスター・浅型棚板3段) **New** 組立式

全9品番 他バリエーション有




●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質] ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国]・日本

発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	開口×奥行×高さ (mm)	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
326-8823	EGW-963U-BKR	¥33,403	250	120	ブラック/レッド	600×400×880	3	16.59	-

トラスコ **Eagle Wagon**
"イーグルワゴン"(ウレタンキャスター・深型棚板3段・1段仕切板付) **New** 組立式

全8品番 他バリエーション有




●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個) ●棚板:深型(こぼれ止め高さ60mm)×3段 ●仕切板:縦・横各2枚 [材質] ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国]・日本

発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	開口×奥行×高さ (mm)	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
326-8714	EGW-963F3S1U-OR	¥42,943	250	120	オレンジ	600×400×880	3	18.54	-

トラスコ **Eagle Wagon**
"イーグルワゴン"(ゴムキャスター・4輪自在・2段引出し付・高さ600mm) 組立式

全4品番 他バリエーション有




●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質] ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国]・日本

発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	開口×奥行×高さ (mm)	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
206-4258	EGW-662V2J-W	¥78,369	200	120	ホワイト	600×400×600	2	27.64	0(-)
206-4259	EGW-662V2J-YG	¥78,369	200	120	ヤンググリーン	600×400×600	2	27.64	2(-)

トラスコ **Eagle Wagon**
"イーグルワゴン"(ウレタンキャスター・1段引出し付) **New** 組立式

全9品番 他バリエーション有




●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個) ●引出:1段付 [材質] ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国]・日本

発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	開口×奥行×高さ (mm)	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
326-9216	EGW-963VU-WYG	¥59,554	250	120	ホワイト/ヤンググリーン	600×400×880	3	23.99	-

トラスコ **Eagle Wagon**
"イーグルワゴン"(ウレタンキャスター・深型棚板3段) **New** 組立式

全10品番 他バリエーション有




●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個) ●棚板:深型(こぼれ止め高さ60mm)×3段 [材質] ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国]・日本

発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	開口×奥行×高さ (mm)	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
326-8727	EGW-963F3U-OR	¥38,503	250	120	オレンジ	600×400×880	3	17.54	-

トラスコ **Eagle Wagon**
"イーグルワゴン"(ウレタンキャスター・深型棚板3段・1段仕切板付) 組立式

全10品番 他バリエーション有




●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:ウレタン 自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個) ●棚板:深型(こぼれ止め高さ60mm)×3段 ●仕切板:縦・横各2枚 [材質] ●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国]・日本

発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	色	開口×奥行×高さ (mm)	段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
137-2197	EGW-963F3S1U-OR	¥42,943	250	120	オレンジ/ブラック	600×400×880	18.54	1(34)	
137-2198	EGW-963F3S1U-RBK	¥42,943	250	120	レッド/ブラック	600×400×880	18.54	2(50)	
137-2199	EGW-963F3S1U-WBK	¥42,960	250	120	ホワイト/ブラック	600×400×880	18.54	3(-)	