

スチール製ワゴン(ボルトタイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

ツールワゴン

スチール製ワゴン
(ボルトタイプ)
スチール製ワゴン
(ボルトタイプ)
スチール製ワゴン
(大型タイプ)

ツールワゴン
ステンレス製ワゴン
(ボルトタイプ)
ステンレス製ワゴン
(ボルトタイプ)
ステンレス製ワゴン
(溶接一体構造)
樹脂製ワゴン

簡易カート

トラスコ Eagle Wagon
"イーグルワゴン"(ウレタンキャスター・4輪自在) **New** 組立式



全9品 他バリエーション有

●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 自在式100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国]●日本

発注単位1台 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
326-8733	EGW-963UJ-RBK	¥34,097	250	120	レッドブラック	600×400×880	3	117.07	-

トラスコ Eagle Wagon
"イーグルワゴン"(ウレタンキャスター・4輪自在・1段引出し付) **New** 組立式



全9品 他バリエーション有

●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 自在式100mm(2個) ●引出:1段付 [材質]●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン [製造国]●日本

発注単位1台 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
326-8738	EGW-963VUJ-RR	¥60,249	250	120	レッド	600×400×880	3	24.47	-

トラスコ Eagle Wagon
"イーグルワゴン"(ゴムキャスター・天板付) 組立式



全8品 他バリエーション有

●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム ●天板:リノリウム張り合板 [製造国]●日本

発注単位1台 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
450-1926	EGW-762T-W	¥47,940	200	120	ホワイト	600×400×762	2	20.74	6(55)
474-9413	EGW-762T-YG	¥47,940	200	120	ヤンググリーン	600×400×762	2	20.74	0(-)

トラスコ Eagle Wagon
"イーグルワゴン"(ゴムキャスター・1段引出し・天板付) 組立式



全8品 他バリエーション有

●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム ●天板:リノリウム張り合板 [製造国]●日本

発注単位1台 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
450-1918	EGW-762TV-W	¥71,734	200	120	ホワイト	600×400×762	2	28.14	10(200)
474-9456	EGW-762TV-YG	¥71,734	200	120	ヤンググリーン	600×400×762	2	28.14	5(500)

トラスコ Eagle Wagon
"イーグルワゴン"(ゴムキャスター・深型1段引出し・天板付) 組立式



全4品 他バリエーション有

●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個) [材質]●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国]●日本

発注単位1台 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
487-8370	EGW-962TY-W	¥74,186	200	120	ホワイト	600×400×902	2	30.14	8(73)
487-8388	EGW-962TY-YG	¥74,186	200	120	ヤンググリーン	600×400×902	2	30.14	1(25)

トラスコ Eagle Wagon
"イーグルワゴン"(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) **New** 組立式



全9品 最大積載量(kg/台)200~250まで有

●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個) ●パンチングパネル付 ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国]●日本

発注単位1台 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
326-8837	EGW-P963-ORBK	¥49,054	200	120	オレンジ/ブラック	600×400×1330	3	21.69	-

トラスコ Eagle Wagon
"イーグルワゴン"(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) 組立式



全4品 他バリエーション有

●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国]●日本

発注単位1台 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
125-6638	EGW-P963-W	¥49,054	200	120	ホワイト	600×400×1330	2	21.69	32(214)
125-6639	EGW-P963-YG	¥49,054	200	120	ヤンググリーン	600×400×1330	2	21.69	10(167)

トラスコ Eagle Wagon
"イーグルワゴン"(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) 組立式



全4品 他バリエーション有

●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。●アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。●棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。●キャスター:自在式(Wストップ付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個) ●こぼれ止め高さ:40mm [材質]●本体:スチール ●キャスター金具:スチール ●車輪:ゴム [製造国]●日本

発注単位1台 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
125-6633	EGW-P962T-W	¥65,666	200	120	ホワイト	600×400×1352	2	26.87	3(43)
125-6634	EGW-P962T-YG	¥65,666	200	120	ヤンググリーン	600×400×1352	2	26.87	3(150)