

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

リス **CB Type Folding Container**
折りたたみコンテナ(片側面開閉タイプ)

●段積み保管した状態で商品の出し入れができるため、ピッキングに便利です。
●最大積載重量:15kg [材質] ●ポリプロピレン(PP) [製造国] ●日本

CB-76NRT:B (片扉 短側面開閉タイプ)
CB-76NRTL:B (長側面開閉タイプ)
CB-76NRTL-OPEN:B (長側面開閉タイプ)

発注単位1個 岐阜プラスチック工業㈱ ☎058-265-2233

発注コード	品番	OP (説明)	税抜価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 開口×奥行×高さ	質量 (kg)	実績 (前年比%)
412-9938	CB-76NRT	B	¥ 9,314	74	ブルー	650×440×327	600×405×305	3.3	281(119)
412-9946	CB-76NRTL	B	¥ 10,686	74	ブルー	650×440×327	600×405×305	3.3	222(265)
412-9954	CB-76NRTL-OPEN	B	¥ 10,071	74	ブルー	650×440×327	600×405×305	2.9	7(234)

リス **Foldable Container Security Type**
折りたたみコンテナ(短側面ロックタイプ)

●短側面にロック機構付きで輸送時の内容物抜き取りを防止します。●蓋にはスライドロックとインシュロック対応の穴があり封印も可能です。●伝票貼付箇所を設置し、伝票=封印シールとしても運用可能です。●最大積載重量:15kg
●スライドロックフタ付 [材質] ●ポリプロピレン(PP) [製造国] ●日本

CF532NR-B

発注単位1個 岐阜プラスチック工業㈱ ☎058-265-2233

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 開口×奥行×高さ	質量 (kg)	実績 (前年比%)
149-3414	CF532NR-B	¥7,483	31	ブルー	495×340×250	458×309×220	2.4	3(24)
149-3415	CF542NR-B	¥8,194	42	ブルー	495×340×325	458×309×295	2.7	7(20)

セキスイ **Foldable Container**
折りたたみコンテナ エコタイプ

●再生材50%使用のエコマーク取得製品です。●最大積載重量:20kg [材質] ●ポリプロピレン(PP) [製造国] ●日本

STS4DB:TMB

発注単位1個 積水テクノ成型㈱ ☎03-6626-2749

発注コード	品番	OP (説明)	税抜価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 開口×奥行×高さ	質量 (kg)	実績 (前年比%)
347-1930	STS4DB	TMB	¥ 7,736	40	透明×ダークブルー	530×366×271	492×333×253	2.26	-
347-1929	STS5DB	TMB	¥ 8,293	50	透明×ダークブルー	530×366×320	492×333×302	2.32	-
347-1928	STS7DB	TMB	¥ 11,207	75	透明×ダークブルー	650×440×329	440×405×310	3.38	-

セキスイ **Foldable Container**
折りたたみコンテナ エコタイプ用 フタ

●フタをした状態でも積み重ね可能です。 [材質] ●ポリプロピレン(PP) [製造国] ●日本

STF01DB:B

発注単位1枚 積水テクノ成型㈱ ☎03-6626-2749

発注コード	品番	OP (説明)	税抜価格 (1枚)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	適合コンテナ	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
347-1926	STF01DB	B	¥ 2,379	透明×ダークブルー	530×365×25	STS4DB, STS5DB	20	550	-
347-1927	STF02DB	B	¥ 3,171	透明×ダークブルー	648×438×23	STS7DB	20	730	-

セキスイ **Foldable Container**
折りたたみコンテナ エコタイプ(本体フター一体型)

●再生材50%使用のエコマーク取得製品です。●プラスチック添加物・色剤は、業界毎に自主基準で定められているポジティブリストに従っています。●製品にはリサイクルしやすいように材質表示がなされています。●最大積載重量:20kg [材質] ●再生ポリプロピレン [製造国] ●日本

STS4DB:TMB
STS5DB:TMB
STS7DB:TMB

発注単位1個 積水テクノ成型㈱ ☎03-6626-2749

発注コード	品番	OP (説明)	税抜価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 開口×奥行×高さ	質量 (kg)	実績 (前年比%)
347-1758	STS4DB	TMB	¥ 9,707	40	透明×ダークブルー	530×366×291	492×333×255	2.88	-
347-1757	STS5DB	TMB	¥ 10,307	50	透明×ダークブルー	530×366×340	492×333×303	2.95	-
347-1755	STS7DB	TMB	¥ 13,350	75	透明×ダークブルー	650×440×341	440×405×310	4.32	-

セキスイ **Foldable Container**
折りたたみコンテナ(本体フター一体型)

●内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。●商品に優しい内面フラット形状です。●鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。●フタ・本体、側面・底面ロック用孔(結束バンド用孔)が付いております。●最大積載重量:20kg [材質] ●ポリプロピレン(PP) [製造国] ●日本

5LRF5B (ブルー)
5LRF5CB (透明ブルー)
75LF5CB (透明ブルー)

発注単位1個 積水テクノ成型㈱ ☎03-6626-2749

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 開口×奥行×高さ	質量 (kg)	実績 (前年比%)
498-3165	5LRF5CB	¥11,341	50	透明ブルー	530×366×334	492×333×303	2.64	184(99)
387-0570	5LRF5B	¥11,330	50	ブルー	530×366×334	492×333×303	2.64	164(58)
114-3432	75LF5CB	¥12,714	75	透明ブルー	440×650×341	405×600×310	4.11	187(223)

セキスイ **Foldable Container**
折りたたみコンテナ

●使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。●内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。●最大積載重量:20kg ●印刷対応可能(別途お見積り) [材質] ●ポリプロピレン(PP) [製造国] ●日本

OC30LB (ブルー)
OC55LCB (透明/ブルー)

発注単位1個 積水テクノ成型㈱ ☎03-6626-2749

発注コード	品番	OP (説明)	税抜価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 開口×奥行×高さ	質量 (kg)	実績 (前年比%)
836-2518	OC30LB		¥ 6,844	30	ブルー	530×366×205	492×333×187	1.70	155(138)
102-8614	OC40LCB		¥ 7,729	40	透明ブルー	366×530×271	333×492×253	2.26	129(90)
836-2520	OC55LCB		¥ 8,289	50	透明/ブルー	530×366×320	492×333×302	2.32	382(161)
836-2521	OC-55B	B	¥ 10,130	55	ブルー	650×440×249	600×405×230	3.26	88(677)
102-8615	OC75LSB		¥ 11,217	75	ブルー	440×650×329	405×600×310	3.38	34(32)
836-2522	OC95B		¥ 12,533	95	ブルー	650×440×409	600×405×382	4.28	58(53)

セキスイ **Foldable Container**
折りたたみコンテナ用フタ

[材質] ●ポリプロピレン(PP) [製造国] ●日本

OC01

発注単位1枚 積水テクノ成型㈱ ☎03-6626-2749

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	色	外形寸法(mm) 開口×奥行×高さ	適合コンテナ	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
836-2523	OC01	¥ 2,376	ブルー	530×365×25	OC30LB, (S) OC-40, (S) OC-50, OC55LCB	20	550	551(167)
836-2524	OC02	¥ 3,157	ブルー	648×438×23	OC-55B, OC95B	20	730	108(153)