

日本ブラパレット

Plastic Pallet

プラスチックパレット(カラフルシリーズ)

SLA-1111-OR
(オレンジ)

●平置き段積み用の軽量パレットです。
●用途に応じて色分けするのに最適です。
●適合機器:ハンドパレットトラック・フォークリフト
●片面四方差し
●JIS規格品 [材質]●ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本



(グレー)



(ピンク)



(パープル)



(イエロー)

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | 日本ブラパレット株式会社 | ☎06-7178-2280

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	最大動荷重 (kg)	最大静荷重 (kg)	色	間口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★453-2929	SLA-1111-GY	¥12,439	1000	4000	グレー	1100×1100×150	10.4	58(41)
★453-2937	SLA-1111-OR	¥12,439	1000	4000	オレンジ	1100×1100×150	10.4	124(42)
★453-2945	SLA-1111-P	¥12,439	1000	4000	ピンク	1100×1100×150	10.4	124(70)
★453-2953	SLA-1111-PL	¥12,439	1000	4000	パープル	1100×1100×150	10.4	193(156)
★453-2961	SLA-1111-Y	¥12,439	1000	4000	イエロー	1100×1100×150	10.4	126(173)

サンコー

Plastic Pallet

プラスチックパレット



●クロスサポーター(別売)対応冷凍倉庫・冷蔵用パレットです。
●冷凍・冷蔵庫用
●片面四方差し [材質]●ポリエチレン(PE) [製造国]●日本

パレットサポーター
取付例

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃¥1,000 | 北海道・沖縄・離島は除く | 三甲株式会社 | ☎06-6268-3535

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	最大動荷重 (kg)	最大静荷重 (kg)	色	間口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★258-0610	81223701-BL510	¥21,000	1000	4000	ライトブルー	1205×1005×130	14.3	0(-)

サンコー

Plastic Pallet

プラスチックパレット(平置き使用推奨品)



●上面・下面が別形状のパレットです。
●裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。
●ハンドパレットトラックが差し込みやすい形状です。
●廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
●適合機器:ハンドパレットトラック・フォークリフト
●片面2方差し
●平置き段積み使用限定 [材質]●ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃¥1,000 | 北海道・沖縄・離島は除く | 三甲株式会社 | ☎06-6268-3535

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	最大動荷重 (kg)	最大静荷重 (kg)	色	間口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★452-9316	SK-D2-909-BK	¥12,628	1000	4000	ブラック	900×900×150	12.8	316(97)

サンコー

Plastic Pallet

プラスチックパレット



●フォークリフトの爪で一番接触する可能性の高い先端部分にリブを密に設置して強度アップしています。
●高所でもリフト作業が容易な差込口幅広タイプです。
●片面二方差し [材質]●ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃¥1,000 | 北海道・沖縄・離島は除く | 三甲株式会社 | ☎06-6268-3535

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	最大動荷重 (kg)	最大静荷重 (kg)	色	間口×奥行×高さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★258-0603	84014201-BL503	¥28,525	1000	4000	ブルー	1100×1100×144	2	23.7	0(-)

J&T環境

J&T

J&T

Plastic pallet

プラスチックパレット

New



JK-RP-1111-GR



●再生樹脂を使用した環境負荷の少ないパレットです。
●中央桁幅:192mm
●片面四方差し [材質]●再生ポリプロピレン(PP)
●再生ポリエチレン(PE) [製造国]●日本



JK-RP-1111-BK

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃別途 | J&T環境株式会社 | ☎044-330-9480

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	最大動荷重 (kg)	最大静荷重 (kg)	色	間口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★371-7117	JK-RP-1111-GR	¥5,625	1000	4000	ときわ色	1100×1100×150	11	-
★371-7042	JK-RP-1111-BK	¥5,000	1000	4000	黒	1100×1100×150	11	-

サンコー

Plastic Pallet

プラスチックパレット



●主に北米で一般的に採用されているサイズのパレットです。
●片面四方差し [材質]●ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃¥1,000 | 北海道・沖縄・離島は除く | 三甲株式会社 | ☎06-6268-3535

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	最大動荷重 (kg)	最大静荷重 (kg)	色	間口×奥行×高さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★258-0600	84014701-BL503	¥25,900	1000	4000	ブルー	1219×1016×150	2	23.8	2(-)

サンコー

Alpha Pallet

プラスチックパレット

New



●ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。
●オリコンを載せたまま陳列することができます。
●リサイクル原料を使用して製造したパレットです。
●適合機器:ハンドリフト
●片面四方差し [材質]●リサイクルポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃別途 | 三甲株式会社 | ☎06-6268-3535

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	最大動荷重 (kg)	最大静荷重 (kg)	色	間口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★379-1435	80495900BKRC	¥10,400	500	2000	ブラック	800×600×144	5.9	-

サンコー

Plastic Pallet

プラスチックパレット(ハーフサイズ)



●1111サイズパレットのハーフサイズのパレットです。
●適合機器:ハンドパレットトラック・フォークリフト
●片面二方差し [材質]●再生ポリプロピレン(PP) [製造国]●日本

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃別途 | 三甲株式会社 | ☎06-6268-3535

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	最大動荷重 (kg)	最大静荷重 (kg)	色	間口×奥行×高さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★115-5260	SK-D2-055110-BK	¥7,800	500	2000	ブラック	1100×550×120	4	4	885(88)