

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

コンテナ・パレット

折りたたみ  
コンテナ  
ダンボール  
プラスチック  
コンテナ  
パーツ  
ボックス

ボックス型  
コンテナ

導電性  
コンテナ

食品用  
コンテナ

メッシュ  
コンテナ

パレット

パレット  
ボックス

パレット  
回転台

パレット  
カバー

ネスティング  
ラック

メッシュ  
パレット

角槽

丸槽

タンク

コンテナ  
バッグ

スクラップ  
ボックス

**ワコーパレット** **Nes Lock**  
**ネスティングラック用棚受け「ネスロッククロス」**



●ネスティングラック用2段仕切金具です。●従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。●パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。【材質】●スチール ●表面処理:メッキ仕上げ 【製造国】●日本

ネスロックで解決

発注単位1セット 株式会社ワコーパレット ☎06-6541-8033

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	安全耐荷重(kg)	セット入数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
397-1473	WNR-CT	¥7,038	300(4個)	4	4.24	1917(106)

**ワコーパレット** **Nes Catch**  
**連結金具「ネスカッチフリー」**



●ネスティングラックの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。●専用工具なしで簡単に取り付けできます。【材質】●鉄板 ●コイルパネ 【製造国】●日本

発注単位1個 株式会社ワコーパレット ☎06-6541-8033

発注コード	品番	税抜価格(1個)	最大引張荷重(daN)	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
416-9590	WNC-F	¥938	1444	117×72×50	40	360	1797(152)

**サンコー** **Box Pallet Compalleter**  
**ボックスパレットコンパレッター**



●鉄製パレットボックスのプラスチック化したものです。●錆や塗料剥がれが発生せず、品質を確保出来ます。●両長辺に開閉扉が設置されており、内容物の出し入れが容易にできます。【材質】●ポリプロピレン(PP) 【製造国】●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く 三甲株 ☎06-6268-3535

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載荷重(kg)	色	呼称寸法(mm)	有効内寸(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★204-9788	SK-KP600-BK	¥267,400	500	ブラック/ピンク	1400×1000×753	1280×880×518	66	0(-)

**サンコー** **Competitor**  
**TLコンパレッター**



●金属製を上回る強度と使い易さを実現しています。●金属製と比べ、約20%の軽量化をしています。●内側に折りたためる為、限られたスペースで作業が可能です。●折りたたみ状態でも、安定した段積みが可能です。●錆が発生せず、収容物の品質も落としません。【材質】●特殊超強化ポリプロピレン(PP) 【製造国】●日本

発注単位1個 メーカー直送 運賃別途 三甲株 ☎06-6268-3535

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大使用荷重(kg)	色	外形寸法(mm)	有効内寸(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★211-5380	SK-TLKP140-AGL	¥96,500	500	Aブルー	810×515×540	760×465×380	17.6	27(-)
★379-1466	80312000BL510	¥130,200	1000	ライトブルー	1030×840×505	980×780×330	28.4	-
★856-2895	SK-TLKP540-AGL	¥110,000	1500	Aブルー	1030×840×855	980×780×680	39.7	151(999)
★152-3576	SK-TLKP830-AGL	¥150,000	1000	Aブルー	1200×1020×905	1150×960×735	50.4	19(-)
★152-3577	SK-TLKP880-AGL	¥151,429	1000	Aブルー	1200×1020×950	1150×960×780	50.8	31(173)

**トラスコ** **Net Pallet**  
**「ネットパレット」(三価クロメートメッキタイプ)**



●メッシュ構造で強度に優れています。●各種工場、作業現場に。●三価クロメートメッキ 【材質】●スチール ●表面処理:三価クロムメッキ 【製造国】●中国

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載荷重(kg)	呼称寸法(mm)	最内寸法(mm)	ゲート	質量(kg)	実績(前年比%)
★462-4033	TNP-1N	¥14,850	300	800×500×530	760×460×390	全開	18	787(94)
★462-4050	TNP-2N	¥24,563	1000	900×650×670	850×600×520	半開	37	387(80)
★462-4076	TNP-3N	¥24,323	1000	1000×800×850	950×760×700	半開	44	598(90)
★462-3754	T0810GN	¥25,830	1500	1000×800×850	950×760×700	半開	50	670(150)
★462-4092	TNP-4N	¥32,963	1000	1200×1000×890	1150×950×740	半開	58	888(109)
★462-3771	T1012AGN	¥35,415	1200	1200×1000×890	1150×950×740	半開	65	419(93)

**トラスコ** **Net Pallet**  
**「ネットパレット」(溶融亜鉛メッキタイプ)**



●最も汎用的に普及しているサイズです。●折りたたみが簡単です。●フォークリフトによる荷役が容易にできます。●メッシュ構造で強度に優れています。●各種工場、作業現場に。●クロムフリータイプ 【材質】●スチール ●表面処理:溶融亜鉛メッキ(国内処理) 【製造国】●中国

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載荷重(kg)	呼称寸法(mm)	最内寸法(mm)	ゲート	質量(kg)	実績(前年比%)
★512-5863	T0810G	¥33,690	1500	1000×800×850	950×760×700	半開	50	299(105)
★512-5871	T1012AG	¥40,995	1200	1200×1000×890	1150×950×740	半開	65	533(102)

**トラスコ** **Net Pallet**  
**「ネットパレット」(溶融亜鉛メッキタイプ)**



●最も汎用的に普及しているサイズです。●折りたたみが簡単です。●フォークリフトによる荷役が容易にできます。●メッシュ構造で強度に優れています。●各種工場、作業現場に。●クロムフリータイプ ●自在キャスター(自在ストッパー付)、固定キャスター各2個(φ150ゴム車) 【材質】●スチール ●表面処理:溶融亜鉛メッキ 【製造国】●中国

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載荷重(kg)	呼称寸法(mm)	最内寸法(mm)	ゲート	質量(kg)	実績(前年比%)
★285-2519	T0810GS	¥55,155	700	1000×800×953	950×760×700	半開	62	108(82)
★285-2527	T1012AGS	¥68,633	700	1200×1000×993	1150×950×740	半開	77	153(99)

**トラスコ** **Net Pallet**  
**「ネットパレット」(粉体塗装タイプ)**



●最も汎用的に普及しているサイズです。●折りたたみが簡単です。●フォークリフトによる荷役が容易にできます。●メッシュ構造で強度に優れています。●工場・倉庫などでの用途別色管理に。●粉体塗装タイプ ●屋内仕様タイプ 【材質】●スチール ●表面処理:粉体塗装 【製造国】●中国

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載荷重(kg)	色	呼称寸法(mm)	最内寸法(mm)	ゲート	質量(kg)	実績(前年比%)
★115-3664	T0810R	¥33,578	1500	赤	1000×800×850	950×760×700	半開	50	15(188)
★115-3665	T0810B	¥33,578	1500	青	1000×800×850	950×760×700	半開	50	68(358)
★115-3666	T0810GR	¥33,578	1500	緑	1000×800×850	950×760×700	半開	50	11(158)
★115-3667	T1012AGR	¥44,070	1200	赤	1200×1000×890	1150×950×740	半開	65	35(250)
★115-3668	T1012AB	¥44,070	1200	青	1200×1000×890	1150×950×740	半開	65	32(214)
★115-3669	T1012AGR	¥44,070	1200	緑	1200×1000×890	1150×950×740	半開	65	22(96)