

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

テイモー Hanging Pallet 吊りパレット



●吊り金具装備で安全に積み下ろしが可能です。●コンパクトに折りたたみでき段積みも可能です。●吊り金具は高強度の鍛造品を採用しています。●フォークリフトでの積み下ろしも可能です。●1100×1100サイズの平パレットごと収納できます。●フォークリフトが使用できない現場での積み下ろし作業に。●平パレットの荷崩れ防止用に。【材質】●スチール ●溶融亜鉛メッキ仕上げ 【製造国】●中国

発注単位1台	メーカー直送 運賃別途	(株)テイモー ☎06-6961-5171					
発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載荷重(kg)	呼称寸法(mm) 間口×奥行×高さ	最内寸法(mm) 間口×奥行×高さ	ゲート	質量(kg) ●実績(前年比%)
★371-7090	1213HPX	¥90,000	1000	1300×1200×895	1200×1150×690	前後両面半開	122

ワコーパレット Palle Box 吊りパレット“パレボックス”(クロームフリータイプ)



●メッシュ構造で強度に優れています。●フォークリフト・クレーンによる荷役が容易にできます。●最も普及しているサイズです。●各種工場・作業職場・リサイクル回収の容器。●クロームフリータイプ 【材質】●スチール ●表面処理:溶融亜鉛メッキ 【製造国】●中国

発注単位1台	メーカー直送 運賃別途	(株)ワコーパレット ☎06-6541-8033					
発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載荷重(kg)	呼称寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効寸法(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数(台)	質量(kg) ●実績(前年比%)
★148-6806	WE-PU	¥57,250	2000	1200×1000×900	1070×905×690	1	116(37/79)

テイモー Hanging Pallet Mini 吊りパレットミニ



●少量の荷物の積み下ろしに最適です。●フォークリフトで荷役できない現場での使用に。●スペースの狭い場所での搬送用機器として。【材質】●スチール ●溶融亜鉛メッキ仕上げ 【製造国】●中国

発注単位1台	メーカー直送 運賃別途	(株)テイモー ☎06-6961-5171					
発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載荷重(kg)	呼称寸法(mm) 間口×奥行×高さ	最内寸法(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	●実績(前年比%)
★371-7088	606HPX	¥59,857	300	600×600×750	450×55	46	-

トラスコ Inside Cover Board for Net Pallet “ネットパレット用内張りボード”



●長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面で作業性を向上させます。●面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。●ネットパレットに積まれた部品やゴミなどの突き出しやこぼれ防止用内張りボード。●厚さ:5mm ●面材:5面(長側面2枚、短側面2枚、底面1枚) ●結束帯付き:20本(長側面12本、短側面8本) 【材質】●面材:ポリプロピレン(PP) ●結束帯:ナイロン 【製造国】●日本

発注単位1セット	トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849						
発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	適用サイズ(mm)	梱包数(セット)	質量(kg)	●実績(前年比%)
362-9597	TNPB-0810-W	¥7,457	白	1000×800×850用	1	3.1	203(149)
362-9601	TNPB-1210-W	¥9,266	白	1200×1000×890用	1	4.2	203(140)

ワン・ツウ・スリー Mesh Pallet 吊り上げ式かご型パレット



●吊り上げ可能で、吊り上げ時と同じ最大積載量で使うことができます。●有効深さ350mmの浅いタイプです。●リフトのフォークが楽に入ります。●畳んだパレットは、安定した状態で積み重ねて保管できます。【材質】●スチール/ドブメッキ 【製造国】●中国

発注単位1台	メーカー直送 運賃別途	(株)伊藤製作所 ☎0256-41-1230					
発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載荷重(kg)	呼称寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効寸法(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	●実績(前年比%)
★362-4265	PM-LP350	¥50,476	900	1200×1000×500	1140×960×350	69	-

大洋製器工業 TAIYO Lifting Mesh Pallet 吊れるメッシュカーゴ



●玉掛け用具メーカーが作った吊りパレットです。●折りたたんでコンパクトになります。●最大4段まで段積み可能です。●吊り金具がプレートタイプでフックの掛け外しが容易です。●土木・建築現場への資材搬入に。●倉庫内での資材保管に。●折りたたみ時も段積み可能 【材質】●スチール ●表面処理:溶融亜鉛メッキ 【製造国】●中国

発注単位1台	メーカー直送 運賃元払	大洋製器工業㈱					
発注コード	品番	税抜価格(1台)	吊り荷重(kg)	呼称寸法(mm) 間口×奥行×高さ	フォーククリアランス(mm) 間口×奥行	梱包数(台)	質量(kg) ●実績(前年比%)
★137-2621	TML-10	¥57,750	1000	1040×890×870	810×660	1	65(40/130)
★137-2622	TML-12	¥63,525	1000	1220×1070×920	990×840	1	81(86/359)

サンキン Hanger Pallet NEXT ハンガーパレットNEXT



●吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。●段積み可能なため、スペースを有効に利用できます。●フォークリフトの無い作業現場で使用できます。●積載荷重内であれば静止状態で2段積みが可能です。●金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。●完成品 【材質】●スチール ●表面処理:溶融亜鉛メッキ 【製造国】●中国

発注単位1台	メーカー直送 運賃元払	サンキン(株) ☎03-5951-3121					
発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載荷重(kg)	呼称寸法(mm) 間口×奥行×高さ	最内寸法(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	●実績(前年比%)
★859-7086	SHG-3	¥69,375	1000	1000×800×850	890×720×646	70	38(110)
★110-9386	SHG-4	¥86,375	1000	1200×1000×900	1090×920×696	100	72(79)
★217-6879	SHG-3S	¥98,375	500	1000×800×940	890×720×646	80	13(217)
★217-6883	SHG-4S	¥117,750	500	1200×1000×1000	1090×920×696	100	17(850)

トラスコ Inner Bag For Mesh Pallets メッシュパレット用内袋



●メッシュパレット用の内袋です。●軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。●メッシュパレットからコボれ落ちる商品の収納用袋として、商品の粉失防止にもなります。●マチ有り 【材質】●再生ポリエチレン(PE) 【製造国】●日本

発注単位1袋	トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849						
発注コード	品番	税抜価格(1袋)	厚さ(mm)	間口×奥行×高さ(mm)	袋入数(枚)	梱包数(袋)	質量(kg) ●実績(前年比%)
207-0689	NP750450	¥1,834	0.05	750×850×450	500×530×875	5	2.0(0.6(125/999))
207-0690	NP950750	¥3,300	0.05	950×1000×750	800×850×1225	5	1.0(1.2(95/559))
207-0691	NP1150950	¥4,363	0.05	1150×1200×950	1000×890×1325	5	1.0(1.7(65/591))