

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

トラスコ Super FA Lifter(Ball Screw type)
“スーパーFAリフター”(電動ボールねじ式)

全33品均等荷重(kg)100~2000まで有

品質保証 1年

昇降範囲

HFA-30-0509-20 (ジャバラなし)

●伝達効率の高いボールねじ式ドライブリンドを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h) ●昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。 ●グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。 ●昇降方式:電動ボールねじ式 ●ユニット:内蔵式 ●電源:三相200V [付属品] ●フットスイッチ(コード2m) [製造国] ●日本

注意
●最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★464-4034	HFA-10-0508W3-20	¥324,960	100	500×800	350~1800	28/28/24/24	121	14(350)
★464-4093	HFA-25-510W3	¥521,678	250	500×1050	600~2350	36/36/30/30	210	1(-)
★464-4131	HFA-30-0509-20	¥247,598	300	500×900	155~700	19/19/16/16	91	2(34)

トラスコ Super FA Lifter(Ball Screw type)
“スーパーFAリフター”ジャバラ付(電動ボールねじ式)

全10品均等荷重(kg)100~1000まで有

品質保証 1年

昇降範囲

HFA-30-0510J-20 (ジャバラ付)

●伝達効率の高いボールねじ式ドライブリンドを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h) ●電源:三相200V [材質] ●ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) [付属品] ●フットスイッチ(コード2m) [製造国] ●日本

注意
●最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★464-4051	HFA-10-0609W3J-20	¥512,880	100	650×950	350~1800	28/28/24/24	146	8(160)
★464-4085	HFA-20-0609W3J-20	¥459,360	200	650×950	250~1200	28/24/24	123	16(115)
★464-4158	HFA-30-0510J-20	¥311,040	300	520×1050	155~700	19/19/16/16	108	10(100)
★464-4271	HFA-50-0612J	¥484,958	500	650×1200	155~905	22/22/18/18	168	5(42)
★464-3992	HFA-100-0612J	¥500,483	1000	650×1200	205~705	22/22/18/18	176	0(-)

トラスコ Table Lift
テーブルリフト(電動ボールねじ式)

全27品均等荷重(kg)100~1000まで有

品質保証 1年

昇降範囲

HDL-H1046R-12 (ジャバラなし)

●伝達効率の高いボールねじ式ドライブリンドを採用しています。 ●昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。 ●グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。 ●電圧:単相100V [付属品] ●フットスイッチ(コード2m) [製造国] ●日本

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-5388	HDL-H1046R-12	¥145,200	100	400×650	130~560	10/10/10/10	32	54(139)
★160-5395	HDL-L1545R-12	¥149,678	150	400×500	80~430	10/10/10/10	31	37(138)
★464-3077	HDL-L25610V-12	¥279,678	250	600×1050	110~800	11/11/11/11	115	4(37)
★382-1275	HDL-L5058V-12	¥277,778	500	500×800	135~600	21/21/100	-	-
★464-3313	HDL-L100610V-12	¥287,678	1000	650×1050	155~735	25/25/25/25	150	3(12)

トラスコ Table Lift
テーブルリフトジャバラ付(電動ボールねじ式)

全12品均等荷重(kg)100~1000まで有

品質保証 1年

昇降範囲

HDL-L1058R-12 (ジャバラ付)

●パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。 ●ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。 ●電圧:単相100V [材質] ●ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) [付属品] ●フットスイッチ(コード2m) [製造国] ●日本

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-5448	HDL-L1058R-12	¥234,323	100	520×850	80~580	10/10/10/10	47	35(110)
★160-5449	HDL-L1556R-12	¥227,678	150	520×630	80~430	10/10/10/10	39	39(98)
★256-7205	HDL-L25710V-12	¥382,080	250	750×1050	110~700	9/9/9/9	120	0(-)
★382-1273	HDL-L5069V-12	¥438,030	500	650×950	135~600	21/21/115	-	-
★263-8899	HDL-L50712V-12	¥468,638	500	750×1200	135~855	18/18/18/18	152	1(-)
★263-8898	HDL-L100713V-12	¥515,040	1000	750×1350	155~885	32/32/32/32	192	2(-)

トラスコ Table Lift
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式)

全12品均等荷重(kg)70~150まで有

品質保証 1年

昇降範囲

HDL-H0746RT-12 (ジャバラなし)

●昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。 ●従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。 ●電圧:単相100V [付属品] ●フットスイッチ(コード2m) [製造国] ●日本

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★256-8783	HDL-H0746RT-12	¥156,323	70	400×650	130~560	5/5/5/5	32	0(-)
★256-8780	HDL-W0758RT-12	¥187,920	70	520×850	200~1050	12/12/12/12	50	2(-)
★256-8763	HDL-L1045RT-12	¥160,718	100	400×500	80~430	5/5/5/5	31	3(-)
★256-8765	HDL-L1056RT-12	¥162,878	100	520×630	80~430	5/5/5/5	35	1(-)
★256-8777	HDL-H1547RT-12	¥177,923	150	400×720	150~650	11/11/11/11	45	1(-)
★256-8772	HDL-H1558RT-12	¥181,283	150	520×850	150~650	11/11/11/11	50	0(-)

トラスコ Table Lift
テーブルリフトジャバラ付(倍速・電動ボールねじ式)

全12品均等荷重(kg)70~150まで有

品質保証 1年

昇降範囲

HDL-H0758RT-12 (ジャバラ付)

●ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。 ●従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。 ●電圧:単相100V [材質] ●ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) [付属品] ●フットスイッチ(コード2m) [製造国] ●日本

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★256-8773	HDL-H0758RT-12	¥234,323	70	520×850	130~560	5/5/5/5	49	0(-)
★256-8774	HDL-W0758RT-12	¥285,120	70	520×850	200~1050	12/12/12/12	59	0(-)
★256-8776	HDL-L0758RT-12	¥245,360	70	520×850	80~580	5/5/5/5	47	2(-)
★256-8764	HDL-L1056RT-12	¥238,718	100	520×630	80~430	5/5/5/5	39	3(-)
★256-8782	HDL-H1558RT-12	¥258,638	150	520×850	150~650	11/11/11/11	60	0(-)

トラスコ Table Lift
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式) **New**

全12品均等荷重(kg)70~150まで有

品質保証 1年

昇降範囲

HDL-H0746RT-22 (ジャバラなし)

●昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。 ●従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。 ●電圧:単相200V [付属品] ●フットスイッチ(コード2m) [製造国] ●日本

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★379-9282	HDL-H0746RT-22	¥168,885	70	400×650	130~560	5/5/5/5	32	-
★380-0758	HDL-H0756RT-22	¥170,003	70	500×650	130~560	5/5/5/5	34	-
★379-9279	HDL-H0758RT-22	¥171,113	70	520×850	130~560	5/5/5/5	40	-
★380-0756	HDL-H1547RT-22	¥191,115	150	400×720	150~650	11/11/11/11	45	-
★380-0757	HDL-H1558RT-22	¥193,335	150	520×850	150~650	11/11/11/11	50	-

トラスコ Table Lift
テーブルリフトジャバラ付(倍速・電動ボールねじ式) **New**

全12品均等荷重(kg)70~150まで有

品質保証 1年

昇降範囲

HDL-H0758RT-22 (ジャバラ付)

●ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。 ●パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。 ●ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。 ●電圧:単相200V ●電源コード長さ:2m ●電磁ブレーキ付モーター駆動 [材質] ●ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) [付属品] ●フットスイッチ(コード2m) [製造国] ●日本

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★380-0766	HDL-H0758RT-22	¥248,888	70	520×850	130~560	5/5/5/5	49	-
★380-0762	HDL-H1558RT-22	¥273,338	150	520×850	150~650	11/11/11/11	60	-
★380-0765	HDL-L0758RT-22	¥257,775	70	520×850	80~580	5/5/5/5	47	-
★380-0763	HDL-L1056RT-22	¥253,335	100	520×630	80~430	5/5/5/5	39	-
★380-0764	HDL-W0758RT-22	¥300,000	70	520×850	200~1050	12/12/12/12	59	-