

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

ハンドルリフター  
フォーク式リフター  
ジブリフト  
テーブル式リフター  
反転リフト  
フォークリフト  
テーブルリフト  
ハンドレットトラック  
荷揚げ機  
垂直搬送機

**トラスコ Table Lift**  
**テーブルリフト(電動ボールねじ式)**

全27品均等荷重(kg)100~1000まで有

品質保証 1年

昇降範囲

下降時

注意

- 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-5401	HDL-H1046R-22	¥156,960	100	400×650	130~560	10/10/10/10	32	22(105)
★160-5408	HDL-L1545R-22	¥161,363	150	400×500	80~430	10/10/10/10	31	3(20)
★160-5404	HDL-H2547R-22	¥179,040	250	400×720	150~650	22/22/22/22	45	3(60)

**トラスコ Table Lift**  
**テーブルリフトジャバラ付(電動ボールねじ式)**

全12品均等荷重(kg)100~1000まで有

品質保証 1年

昇降範囲

注意

- 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-5455	HDL-L1058RJ-22	¥245,363	100	520×850	80~580	10/10/10/10	47	10(250)
★160-5456	HDL-L1556RJ-22	¥240,960	150	520×630	80~430	10/10/10/10	39	3(300)
★160-5454	HDL-H2558RJ-22	¥260,880	250	520×850	150~650	22/22/22/22	60	19(147)
★382-1281	HDL-L5069VJ-22	¥448,718	500	650×950	135~600	21	21	115
★263-8895	HDL-L100712VJ-22	¥473,040	1000	750×1200	155~735	25/25/25/25	161	1(-)

**トラスコ Table Lift**  
**テーブルリフト(電動ボールねじ式)**

全12品均等荷重(kg)100~250まで有

品質保証 1年

昇降範囲

注意

- 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-5431	HDL-H1046R-D1	¥189,443	100	400×650	130~560	10/10/10/10	32	0(-)
★160-5442	HDL-W1056R-D1	¥219,923	100	500×650	200~1050	23/23/23/23	44	0(-)
★160-5439	HDL-L1545R-D1	¥193,838	150	400×500	80~430	10/10/10/10	31	0(-)
★160-5440	HDL-L1556R-D1	¥196,080	150	520×630	80~430	10/10/10/10	35	0(-)
★160-5434	HDL-H2547R-D1	¥208,883	250	400×720	150~650	22/22/22/22	45	0(-)
★160-5435	HDL-H2558R-D1	¥214,403	250	520×850	150~650	22/22/22/22	50	3(300)

**トラスコ Table Lift**  
**テーブルリフトジャバラ付(電動ボールねじ式)**

全5品均等荷重(kg)100~250まで有

品質保証 1年

昇降範囲

注意

- 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-5466	HDL-H1058RJ-D1	¥249,758	100	520×850	130~560	10/10/10/10	49	0(-)
★160-5468	HDL-L1058RJ-D1	¥258,638	100	520×850	80~580	10/10/10/10	47	5(-)
★160-5471	HDL-W1058RJ-D1	¥296,243	100	520×850	200~1050	23/23/23/23	59	0(-)
★160-5469	HDL-L1556RJ-D1	¥254,243	150	520×630	80~430	10/10/10/10	39	0(-)

**トラスコ Table Lift**  
**テーブルリフト(電動ボールねじ式)**

全27品均等荷重(kg)100~1000まで有

品質保証 1年

昇降範囲

注意

- 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-5416	HDL-H1046R-D2	¥189,443	100	400×650	130~560	10/10/10/10	32	0(-)
★160-5423	HDL-L1545R-D2	¥193,838	150	400×500	80~430	10/10/10/10	31	3(300)
★160-5420	HDL-H2558R-D2	¥214,403	250	520×850	150~650	22/22/22/22	50	2(67)
★382-1286	HDL-L5058V-D2	¥506,408	500	500×800	135~600	21	21	100
★855-3361	HDL-L100610V-D2	¥483,038	1000	650×1050	155~735	25/25/25/25	150	3(-)

**トラスコ Table Lift**  
**テーブルリフトジャバラ付(電動ボールねじ式)**

全12品均等荷重(kg)100~1000まで有

品質保証 1年

昇降範囲

注意

- 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-5463	HDL-L1058RJ-D2	¥258,638	100	520×850	80~580	10/10/10/10	47	0(-)
★160-5464	HDL-L1556RJ-D2	¥254,243	150	520×630	80~430	10/10/10/10	39	0(-)
★160-5462	HDL-H2558RJ-D2	¥271,920	250	520×850	150~650	22/22/22/22	60	3(300)
★382-1279	HDL-L5069VJ-D2	¥666,660	500	650×950	135~600	21	21	115
★263-8892	HDL-L50712VJ-D2	¥678,638	500	750×1200	135~855	18/18/18/18	152	0(-)

**トラスコ Table Lift**  
**テーブルリフト(電動ボールねじ式・回生電流吸収タイプ)**

全27品均等荷重(kg)100~1000まで有

品質保証 1年

昇降範囲

注意

- 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
- 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-5984	HDL-H1046R-D2B	¥233,678	100	400×650	130~560	10/10/10/10	32	0(-)
★207-5988	HDL-H2547R-D2B	¥255,278	250	400×720	150~650	22/22/22/22	45	0(-)
★382-1282	HDL-L5058V-D2B	¥549,143	500	650×950	135~600	21	21	100

**トラスコ Table Lift**  
**テーブルリフトジャバラ付(電動ボールねじ式・回生電流吸収タイプ)**

全12品均等荷重(kg)100~1000まで有

品質保証 1年

昇降範囲

注意

- 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
- 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	昇降時間(秒)50Hz/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-5997	HDL-L1058RJ-D2B	¥302,880	100	520×850	80~580	10/10/10/10	47	0(-)
★207-6000	HDL-L1556RJ-D2B	¥306,480	150	520×630	80~430	10/10/10/10	39	0(-)
★207-5990	HDL-H2558RJ-D2B	¥316,080	250	520×850	150~650	22/22/22/22	60	0(-)
★382-1274	HDL-L5069VJ-D2B	¥709,403	500	650×950	135~600	21	21	115