

乾式掃除機

乾湿両用
掃除機

湿式掃除機

掃除機用
オプション
パーツエア式
掃除機クリーンルーム
防爆用
掃除機

ブロワ

高圧洗浄機

スチーム
洗浄機

スーパード

床洗浄機

ポリッシャー

ボッシュ Cordless Washing Machine
コードレス洗浄機(冷水タイプ) **New**




- 洗いたい場所を問わない、どこでも使えるコードレスタイプです。
- 洗浄に十分な15L内蔵式水タンクを装備しています。
- 最大許容圧力:2.0MPa(水圧モード[強]時) ●定格電圧:DC18V(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) ●バッテリー容量:2.5Ah ●タンク容量:15L(内蔵式) ●吸水温度:50℃ ●作業量:連続作業時間最大約45分(水圧モード[弱]時、2.5Ahバッテリー装着時) ●ホース長(m):4 [付属品] ●スプレーガン ●スマートブラシ ●カプラー内蔵型タンクキャップ ●噴射用4mホース ●2.5Ahバッテリー1個 ●充電器(AL1830CV)1個 [製造国] ●中国

発注単位1台		ボッシュ(株) ☎0120-345-762						
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
355-3733	FONTUS218	¥45,990	-	2.0(水圧モード強)	395×320×645	1	7.5	-

丸山 Ultrafine Bubble Pump
MUFUBウルトラポンプ(冷水タイプ) **New**




- 小回りの利くバッテリー式MUFUBウルトラポンプです。
- 瞬時に高濃度のウルトラファインバブルを発生します。
- タンク容量:15L ●吸水方式:自吸式 ●モーター:DC100W ●バッテリー:14.4V 5.6Ahリチウムイオン ●充電時間:約160分 ●バッテリー満充電時の連続使用時間:40分 [付属品] ●2頭ノズル(霧状噴霧) ●噴霧ホース [製造国] ●日本

発注単位1台		株式会社丸山製作所 ☎03-3252-2283						
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
358-9660	UFB202B-15	¥138,000	1.4	2.0	390×290×570	1	7	-

ハイコーキ Cordless High Pressure Washer
コードレス高圧洗浄機(冷水タイプ・18V)




- ポータブルタイプなのにパワフル洗浄です。
- 水道直結や溜め水の使用が可能です。
- タンク容量:8L ●騒音値:約72dB [付属品] ●電池パック(BSL36A18)、急速充電器(UC18YDL2) ●トリガーガン、バリアブルノズル、高圧ホース3m、ノズルクリーナーピン [製造国] ●中国

発注単位1台		工機ホールディングス(株) ☎0120-20-8822						
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
199-6386	AW18DBL-LXP	¥81,288	0.5~1.2	0.5~2.0	302×254×473	1	5.2	41(257)

アイリスオーヤマ Tank Type High Pressure Washer
タンク式高圧洗浄機(コードレスタイプ) **修理**




- 近くに電源と蛇口がなくても使用できるコードレスタンク式高圧洗浄機です。
- 使用しないときは、本体をタンク内に収納できます。
- 最大約50℃の温水が使用できるので、ガンコな汚れを落としやすいです。
- 連続使用時間:約10分 ●給水方式:自吸式/水道直結式 ●充電電池:リチウムイオンバッテリー-DC36V [材質] ●ポリプロピレン [製造国] ●中国

発注単位1台		アイリスオーヤマ(株) ☎0120-311-564						
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
120-3921	SDT-L01N-W	¥53,540	3/3	3.0/3.0	480×280×480	1	7.2	17(66)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

AR Handy Washer
高圧洗浄機 "BLUE CLEAN BC250" (冷水タイプ) **New**




- 重さわずか2kgの軽量バッテリー式モバイル高圧洗浄機です。
- 2段階パワー調節可能なデュアルスピードシステム搭載しています。
- コードレスでアウトドアでの洗浄に最適です。
- 吸水ホースを接続するだけで、面倒な使用前準備も不要に簡単に使用いただけます。
- 充電時間:1時間30分 ●連続使用時間:21分 ●給水方式:自吸式 ●バッテリー容量(Wh):45 ●電圧(V):DC18 ●電流(A):2.5 [付属品] ●マルチノズル ●延長ランス(A) (B) ●バッテリー充電器 ●18V2.5Ahバッテリー ●吸水ホースセット4m(ストレート付) ●ソープノズル [製造国] ●中国

発注単位1台		アノービババリー社 ☎072-653-2721						
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
323-2001	BC250	¥24,250	2.8	2.3	920×75×290	1	2	-

マキタ High-Pressure Washing Machine
高圧洗浄機(冷水タイプ) **修理**




- 頑固な汚れもジェット水圧でパワフルに洗浄します。
- 電源:単相100V ●給水方式:水道直結タイプ ●電源コード長さ:2.5m ●消費電力:1430W [製造国] ●日本

発注単位1台		株式会社マキタ ☎0120-17-1197						
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
465-1766	MHW720	¥88,200	7/7	7.0/7.0	350×750×940	390	16.0	1(17)
253-1421	MHW0810	¥43,000	5.5/5.5	7.5/7.5	358×292×830	9.6	-	-

ハイコーキ Cordless High Pressure Washer
コードレス高圧洗浄機(冷水タイプ・14V) **修理**




- ポータブルタイプなのにパワフル洗浄です。
- 水道直結や溜め水の使用が可能です。
- コードレスで手軽に高圧洗浄ができます。
- タンク容量:8L ●騒音値:72dB [付属品] ●電池パック(BSL1460)、急速充電器(UC18YDL2)付属 ●トリガーガン ●バリアブルノズル ●高圧ホース3m ●ノズルクリーナーピン [製造国] ●中国

発注単位1台		工機ホールディングス(株) ☎0120-20-8822						
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
118-6020	AW14DBL-LYP	¥72,625	0.5~1.2	0.5~2.0	302×254×473	1	5	11(123)

アイリスオーヤマ Tank Type High Pressure Washer
タンク式高圧洗浄機 **修理**




- 近くに蛇口がなくても使用できるタンク式高圧洗浄機です。
- 蓋つきのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。
- 最大約50℃の温水が使用できるので、ガンコな汚れを落としやすいです。
- 消費電力:1000W ●電源:単相100V(50/60Hz共用) ●電源コード長さ:約3m ●給水方式:自吸式/水道直結式 ●騒音値:71dB [製造国] ●中国

発注単位1台		アイリスオーヤマ(株) ☎0120-311-564						
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	吐出水量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
121-0287	SBT-512N-W	¥29,195	3.6/3.6	6.5/6.5	405×310×525	1	7	134(95)