

コトヒラ Portable Welding Hume Collector ポータブル溶接ヒュームコレクタ用消炎ボックス



- 消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。
- 工具が不要で清掃が容易です。
- 水は給水口から簡単に給水できます。
- スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。
- 溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。【材質】・ステンレス(SUS304)【製造国】・日本

注意
●溶接サンダーの集じんは不可です。

発注単位1台	メーカー直送	運賃別途	コトヒラ工業㈱ ☎0268-63-0120			
発注コード	品番	税抜価格(1台)	適合機種	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★116-2096	KSC-PB10	¥150,000	KSC-W01、KSC-W02	1	16	25(139)

ミドリ安全 Clean Wonder オイルミストコレクタ“クリーンワンダー”



- フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。
- 点検扉の大型化により、捕集ディスクの取り外し、内部の清掃などメンテナンス性が大幅に向上しました。
- 捕集効率99%(水溶性ミスト時)
- 除去方式:慣性衝突、遠心分離による捕集(フィルターレス)
- 適用ミスト:油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可(第一、第二石油類捕集禁止)但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります。【材質】
- スチール(粉体塗装)【製造国】・日本

発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	沖繩・離島は除く		ミドリ安全㈱ ☎048-989-3177			
発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)(50/60Hz)	吸込口径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★247-5814	WR-054-J	¥190,000	三相200	0.4	4.6/5.4	98	34	3(300)
★247-5815	WR-104-J	¥300,000	三相200	0.75	7.3/8.6	123	44	8(-)
★247-5813	WR-204-J	¥425,000	三相200	1.5	13/15	148	62	1(-)

昭和電機 Portable Welding Fume Collector ヒューム捕集機“ヒュームレーサ”



- レーザーマーキングやレーザー加工時に発生するヒュームとにおいを捕集します。
- レーザー機器と連動したりリモート運転が可能です。
- 低騒音なので静かな場所でも気になりません。
- レーザーマーキング工程で発生する粘着性の高いヒュームの吸引などに。
- 50/60Hz兼用
- 一台から異電圧に別作対応【製造国】・日本

品番	本体寸法(mm)
CKU-060AT3-ACC	271×282×517
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1	406×386×513

発注単位1台	メーカー直送	運賃別途	昭和電機㈱ ☎072-870-5708						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)(50/60Hz)	騒音値(dB(A))(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)	
★114-6217	CKU-060AT3-ACC	¥234,338	単相100	0.05	2.8	53~61	15.8	3(60)	
★114-6216	CBA-1000AT3-HC-DSA-V1	¥512,350	単相100	0.5	3.2	54~59	32.5	0(-)	

ムラコシ Fume Collector 小型溶接ヒュームコレクター“MYFシリーズ”



- スパッタを分離し、ヒュームをフィルターでろ過します。
- インバータを搭載し風量をコントロールできるので、消費電力や騒音を抑えることができます。
- キャスター付きで簡単に移動できます。
- コンパクトサイズのため、狭い場所にも設置できます。
- 溶接ヒュームの集じんに。
- ファン:プレートファン【製造国】・日本

発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	沖繩・離島は除く		㈱ムラコシ ☎0538-23-7221				
発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)(50/60Hz)	騒音値(dB(A))(50/60Hz)	本体寸法(mm)幅×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
★152-2520	MYF-60	¥423,000	単相100	0.75	6.2	67	593×380×1034	43	2(67)
★152-2521	MYF-75	¥460,000	単相100	0.75	10	67	803×480×1255	61	2(-)

昭和電機 Mistra CRMtype ミストコレクター“ミストレーサCRMタイプ”(フィルター式)



- お客様の仕様に合わせてミストの回収方法が選べるマルチシリーズです。
- ご購入後も使用環境に合わせて回収方法を簡単に変更することができます。
- 適用ミスト:水溶性・油性。
- 除去方式:フィルタ/エンドフィルタ
- 捕集効率:99.8%
- 50/60Hz兼用【材質】・鉄(SPHC)【製造国】・日本

発注単位1台	昭和電機㈱ ☎072-870-5708								
発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)(50/60Hz)	周波数(Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)	
854-9820	CRM-H04-S23	¥180,350	三相200	0.4	4.6/5.6	50/60	32	15(100)	
854-9821	CRM-H07-S23	¥315,075	三相200	0.75	7.6/9.2	50/60	42	9(908)	
854-9822	CRM-H15-S23	¥483,325	三相200	1.5	14.5/17.5	50/60	67	5(250)	
854-9823	CRM-H22-S23	¥575,613	三相200	2.2	18/21	50/60	77	0(-)	

昭和電機 Mistra CRMtype ミストコレクター“ミストレーサCRMタイプ”(フィルターレス)



- お客様の仕様に合わせてミストの回収方法が選べるマルチシリーズです。
- ご購入後も使用環境に合わせて回収方法を簡単に変更することができます。
- 適用ミスト:水溶性。
- 除去方式:デミスタ/ターバ筒
- 捕集効率:98.4%
- 50/60Hz兼用【材質】・鉄(SPHC)【製造国】・日本

発注単位1台	青色	メーカー直送	運賃別途	昭和電機㈱ ☎072-870-5708						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)(50/60Hz)	周波数(Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)		
★854-9817	CRM-H04-S11	¥171,325	三相200	0.40	4.4/5.2	50/60	32	4(400)		
854-9818	CRM-H07-S11	¥315,075	三相200	0.75	8.4/9.8	50/60	42	2(-)		
854-9819	CRM-H15-S11	¥483,325	三相200	1.5	15/18	50/60	67	1(-)		

コトヒラ Portable Oil-Mist Collector 超小型オイルミストコレクタ



- 実験・研究時に発生する微量のオイルミスト(油煙)の回収に最適です。
- コンパクトで軽量のため、持ち運びに便利で設置場所を選びません。
- オイルミストの発生する機械。
- 除去方式:多層構造(パッププレート→オイルドレン→金属多孔体フィルター→オイルドレン→中性性能フィルター)
- 50/60Hz兼用【材質】・スチール
- 一部でステンレス【製造国】・日本

発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	コトヒラ工業㈱ ☎0268-63-0120				
発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★479-7141	KDC-M01	¥399,000	単相100	0.24	1.2	11	1(25)

オーデン Oil Mist Collector オイルミストコレクター



- オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。
- 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。
- 除去方式:電気集じん(ニードル放電)
- 捕集効率:90%以上(0.3μm以上)
- 50/60Hz兼用【材質】・スチール【製造国】・日本

発注単位1台	メーカー直送	運賃別途	㈱オーデン ☎03-3646-1245				
発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★754-6033	HG220	¥750,000	単相200	0.3	22	75	0(-)