

防災・防犯用品

避難用品

避難生活用品

蓄電池

救助用品

復旧用品

災害用
保管庫

転倒防止
用品

消火器

金庫

防犯用
センサーライト

防犯用
カメラ

警報器

防犯
対策用品

防犯用
ウェア

窓用
フィルム

保護
シール

ワコーパレット Nes Catch 日本

連結金具“ネスキャッチフリー”




- ネスティングラックの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するスレによる事故を防ぎます。【材質】
- 鉄板・コイルパネ 【製造国】●日本

使用例 

発注単位1個 株式会社ワコーパレット ☎06-6541-8033

発注コード	品番	税抜価格(1個)	最大引張荷重(daN)	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
416-9590	WNC-F	¥938	1444	117×72×50	40	360	1797(152)

ワコーパレット Nes Catch 日本

連結金具“ネスキャッチアングル”




- ネスティングラックの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するスレによる事故を防ぎます。【材質】
- 鉄板・コイルパネ 【製造国】●日本

使用例 

発注単位1個 株式会社ワコーパレット ☎06-6541-8033

発注コード	品番	税抜価格(1個)	最大引張荷重(daN)	縦×横(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
447-3264	WNC-A	¥971	1300	50×84.5	40	255	772(104)

ヤマト 日本

業務用ABC粉末消火器(蓄圧式)




- 老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。●適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。●事務所・工場などに。●設計標準使用期限:10年 ●蓄圧式 ●リサイクルシール付 【製造国】●日本

YA-10NXD

発注単位1本 ヤマトプロテック㈱ ☎0570-080-100

発注コード	品番	税抜価格(1本)	放射時間(秒)	放射距離(m)	薬剤量(kg)	高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
312-8038	YA-4NX	¥7,480	12	3~5	1.2	373	2.64	-
149-7736	YA-5NX	¥7,974	15	3~5	1.5	400	3.00	468(30)
149-7737	YA-6NX	¥8,424	15	3~5	2	450	3.90	354(97)
828-8293	YA-10NX	¥9,073	14	4~7	3	490	5.08	484(131)
244-3693	YA-10NXD	¥11,771	17	4~7	3.5	490	5.80	596(547)
312-8044	YA-15X	¥17,237	19	4~7	4.5	544	7.40	-
811-5442	YA-20X	¥23,743	20	3~7	6	558	10.40	1594(131)

ハツタ 日本

ABC粉末消火器(蓄圧式)




- 環境に優しいリサイクル薬剤を使用しています。●適用火災:普通火災・油火災・電気火災。●設計標準使用期限:10年 ●蓄圧式 ●ストップ機能付 ●リサイクルシール付 【製造国】●中国

PEP-10N

発注単位1本 株式会社ハツタ ☎06-6473-4870

発注コード	品番	税抜価格(1本)	放射時間(秒)	放射距離(m)	薬剤量(kg)	高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
390-7945	PEP-4	¥10,601	約13	3~5	1.2	396	2.5	376(98)
390-7961	PEP-6	¥10,533	約15	3~6	2	439	3.7	238(274)
859-4417	PEP-10N	¥10,406	約15	3~7	3	467	4.8	899(83)
391-9994	PEP-20	¥20,604	約17	4~7	6	585	9.4	456(179)

ヤマト 日本

ABCステンレス製(蓄圧式)




- サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。●事務所・工場など業務用。●適用火災:普通火災・油火災・電気火災。●設計標準使用期限:10年 ●蓄圧式 ●リサイクルシール付 【材質】●ステンレス製 【製造国】●日本

YAS-10X2

発注単位1本 ヤマトプロテック㈱ ☎0570-080-100

発注コード	品番	税抜価格(1本)	放射時間(秒)	放射距離(m)	薬剤量(kg)	高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
819-9667	YAS-10X2	¥22,500	14	4~7	3	540	5.5	2(67)
819-9668	YAS-10D2	¥23,000	16	4~7	3.5	540	6.0	18(300)

モリタ宮田工業 日本

ABC粉末消火器(蓄圧式)




- 軽くてサビにくいアルミ製消火器です。●アルミを採用することで総重量を約20%減量し、より扱いやすさを実現しています。●業務用。●適用火災:普通火災・油火災・電気火災。●蓄圧式 ●設計標準使用期限:10年 ●リサイクルシール付 【製造国】●日本

MEA4

発注単位1本 モリタ宮田工業㈱ ☎0467-85-1210

発注コード	品番	税抜価格(1本)	放射時間(秒)	放射距離(m)	薬剤量(kg)	高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
773-0527	MEA4	¥11,000	約13	3~5	1.2	385	2.0	405(147)
773-0535	MEA6	¥12,338	約15	4~7	2	465	2.9	112(175)
773-0519	MEA10D	¥16,616	約15	5~8	3.5	510	4.6	178(203)

モリタ宮田工業 日本

ABC粉末消火器“アルテシモ2”(蓄圧式)




- アルミ容器でさびにくく軽量です。●溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。●適用火災:普通火災・油火災・電気火災。●設計標準使用期限:10年 ●蓄圧式 ●ストップ機能付 ●リサイクルシール付 【製造国】●日本

MEA10B

発注単位1本 モリタ宮田工業㈱ ☎0467-85-1210

発注コード	品番	税抜価格(1本)	放射時間(秒)	放射距離(m)	薬剤量(kg)	高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
114-9035	MEA10B	¥10,341	約14	3~6	3.0	440	3.9	1817(104)
338-5820	MEA20A	¥19,069	約17	5~8	6.0	570	8.1	-

モリタ宮田工業 日本

ABC粉末消火器“アルテシモ・プラス”(蓄圧式) **New**




- 火災発生時により早く、確実に消火できるよう消火能力を向上しました。●従来の10型消火器に比べ、約1/2の時間で消火できます。●適用火災:普通火災・油火災・電気火災。●設計標準使用期限:10年 ●蓄圧式 ●ストップ機能付 ●リサイクルシール付 【製造国】●日本

MKA10B

発注単位1本 モリタ宮田工業㈱ ☎0467-85-1210

発注コード	品番	税抜価格(1本)	放射時間(秒)	放射距離(m)	薬剤量(kg)	高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
338-5821	MKA10B	¥23,000	約14	3~6	3.0	440	3.9	-