

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

トラスコ **Option ユニット型壁面書庫用オプション**

WUW-G33W
UTW-WBK
UW-01T UW-01TS



●適用書庫寸法(間口×奥行):900×450mm
[製造国]・日本

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	間口×奥行×高さ(mm)	品名	材質	質量(kg)	実績(前年比%)
★765-8397	WUW-G33W	¥15,120	900×450×21	天板	メラミン化粧板	4.5	19(317)
★161-3222	UTW-WBK	¥19,286	900×450×21	木天板	メラミン化粧板	4.5	32(229)
★765-8346	UW-01T	¥9,771	874×400×17.5	オープン・両開き用棚板	スチール(メラミン焼付塗装)	2.9	63(117)
★765-8354	UW-01TS	¥9,771	874×375×17.5	引違い用棚板	スチール(メラミン焼付塗装)	2.8	29(145)

トラスコ **Book Cabinet アジャスター付 ユニット型壁面書庫(オープン)**




●棚板ピッチ:16.75mm ●追加棚板:UBK-01T ●色:ブラック ●連結用ビス付 [材質] ●スチール(メラミン焼付塗装) [付属品] ●棚板5枚 [製造国] ●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	設置タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★161-3061	UOBK-21B	¥68,091	180	60	900×450×2100	下置き専用	55	0(-)

トラスコ **Book Cabinet(Double-swing Door type) アジャスター付 ユニット型壁面書庫(両開き)**




●180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を開けても本体からヒンジがはみ出しません。 ●色:ブラック ●連結用ビス付 ●棚板ピッチ:16.75mm ●追加棚板:UBK-01T [材質] ●スチール(メラミン焼付塗装) [製造国] ●日本

注意
●アジャスター付きの為ベース不要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	設置タイプ	鍵タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★194-7843	UHBK-21B	¥90,754	200	60	900×450×2160	下置き専用	シリンダ錠	78	6(150)

トラスコ **Book Cabinet(Double-sliding Door type) ユニット型壁面書庫(スチール引違い)**




●棚板ピッチ:16.75mm ●追加棚板:UBK-01TS ●色:ブラック ●連結用ビス付 [材質] ●スチール(メラミン焼付塗装) [付属品] ●棚板5枚 [製造国] ●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	設置タイプ	鍵タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★194-7842	USBK-21	¥87,369	200	60	900×450×2100	下置き専用	シリンダ錠	74	2(-)

トラスコ **Book Cabinet ユニット型壁面書庫(オープン)**




●棚板ピッチ:16.75mm ●追加棚板:UBK-01T ●色:ブラック ●連結用ビス付 [材質] ●スチール(メラミン焼付塗装) [付属品] ●棚板2枚 [製造国] ●日本

注意
●上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UBBK-06)をご使用ください。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	設置タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★161-3060	UOBK-11	¥44,229	180	60	900×450×1050	上置き・下置き両用	38	8(267)

トラスコ **Book Cabinet(Double-sBKing Door type) ユニット型壁面書庫(両開き)**




●180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を開けても本体からヒンジがはみ出しません。 ●棚板ピッチ:16.75mm ●追加棚板:UBK-01T ●色:ブラック ●連結用ビス付 [材質] ●スチール(メラミン焼付塗装) [付属品] ●棚板2枚 [製造国] ●日本

注意
●上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UBBK-06)をご使用ください。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	設置タイプ	鍵タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★161-3052	UHBK-11	¥50,280	180	60	900×450×1050	上置き・下置き両用	シリンダ錠	41	18(120)

トラスコ **Book Cabinet(Double-sliding Door type) ユニット型壁面書庫(スチール引違い)**




●棚板ピッチ:16.75mm ●追加棚板:UBK-01TS ●色:ブラック ●連結用ビス付 [材質] ●スチール(メラミン焼付塗装) [付属品] ●棚板2枚 [製造国] ●日本

注意
●上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UBBK-06)をご使用ください。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	設置タイプ	鍵タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★161-3068	USBK-11	¥52,423	180	60	900×450×1050	上置き・下置き両用	シリンダ錠	40	13(145)

トラスコ **Personal Locker ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー)**




●色:ブラック ●連結用ビス付 [材質] ●スチール(メラミン焼付塗装) [製造国] ●日本

注意
●ベース(UBBK-06)が必要になります。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	設置タイプ	鍵タイプ	投入口	質量(kg)	実績(前年比%)
★161-3055	ULPBK-11	¥84,763	180	900×450×1050	下置き専用	ダイヤル錠	有		38.8	12(120)