

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

MAX Sign Printer
MAX 日本 **安全表示作成プリンタ“ビーポップ” (エコノミーモデル)**



●熱転写印刷で耐久性の高い表示が自由に作成できます。●印刷後にラベルの周囲を5種類の定型枠でカットします。●安全表示、施設表示、案内表示など。●熱転写方式 ●印字速度25mm/sec ●対応OS:Windows11/10/8.1 ●インターフェイス:USB ●電源:AC100V [製造国]・日本

発注単位1台 マックス機 ☎0120-510-200

発注コード	品番	税抜価格(1台)	印字密度(dpi)	幅×奥行×高さ(mm)	最大作画面積(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
263-6337	PM-100W2	¥138,000	203	330×320×320	100×2000	1	9	27(-)

MAX Free Cut Label Printer
MAX 日本 **安全表示作成プリンタ“ビーポップ” (多機能モデル)**



●熱転写印刷で耐久性の高い表示が自由に作成できます。●写真やイラスト入りのわかりやすい表示が作成できます。(専用インクリボンが必要) ●印刷後にラベルの周囲を自由な形にカットします。(切文字も作成可能) ●安全表示、施設表示、案内表示、PLラベル、銘板などに。●熱転写方式 ●印字速度25mm/sec ●対応OS:Windows11/10/8.1 ●インターフェイス:LAN、USB ●電源:AC100V [製造国]・日本

発注単位1台 マックス機 ☎0120-510-200

発注コード	品番	税抜価格(1台)	印字密度(dpi)	幅×奥行×高さ(mm)	最大作画面積(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
263-6333	CPM-100H6	¥228,000	400	330×320×320	100×2000	1	9.5	60(-)

MAX Cutting Machine
MAX 日本 **カッティングマシン“ビーポップ”**



●仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。●PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。●すぐ使える簡単ソフト付です。●LANに対応しています。●施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。●インターフェイス:USB、LAN ●対応OS:Windows11/10/8.1 ●電源:AC100V [製造国]・日本

発注単位1台 マックス機 ☎0120-510-200

発注コード	品番	税抜価格(1台)	分解能(mm/step)	幅×奥行×高さ(mm)	最大作画面積(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
412-5436	CM-200-2	¥101,250	0.025	385×203×215	200×3000	1	3.9	233(133)
119-4903	CM-300-2	¥204,375	0.025	465×215×225	275×3000	1	5.3	30(94)

MAX Free Cut Label Printer
MAX 日本 **フリーカットラベルプリンタ“ビーポップ” (高画質&高速印字モデル)**




●熱転写印刷で耐久性の高い表示が自由に作成できます。●600dpiの高画質印刷での細い銘板やPLラベルの作成に適しています。●写真やイラスト入りのわかりやすい表示が作成できます。(専用インクリボンが必要) ●銘板、PLラベル、バーコードラベル、備品管理ラベル、安全表示、注意表示、案内表示などに。●熱転写方式、印字速度50mm/秒、Windows11/10/8.1対応 ●インターフェイス:LAN、USB ●電源:AC100V [製造国]・日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く マックス機 ☎0120-510-200

発注コード	品番	税抜価格(1台)	印字密度(dpi)	幅×奥行×高さ(mm)	最大作画面積(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★263-6335	CPM-100SH4	¥335,625	600	330×320×320	100×2000	1	9.5	7(-)

MAX Sheet for Bepop
MAX 日本 **“ビーポップ”用シート**

全30色※他パリエーション有



●プリンタ本体がシートの残量を検出し、PC画面に表示します。●シート材質:塩ビ [製造国]・日本

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	色	適合機種	幅×長さ×厚さ(mm×m×μm)	箱入数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
125-8498	SL-S110CN2	¥5,625	透明	CPM-100SH4	100×10×117	2	1	654(132)
116-4883	SL-S111N2	¥5,625	黒	CPM-100H6・PM-100W2	100×10×117	2	1	860(108)
116-4884	SL-S112N2	¥5,625	白	100SH3	100×10×117	2	1	758(131)
116-4885	SL-S113N2	¥5,625	赤	100SH3	100×10×117	2	1	433(121)
116-4886	SL-S114N2	¥5,625	青	100H5	100×10×117	2	1	477(137)
116-4887	SL-S115N2	¥5,625	黄	ビーポップ旧機種	100×10×117	2	1	1098(111)

MAX Sheet for Bepop
MAX 日本 **“ビーポップ”用シート**

[製造国]・日本



発注コード	品番	税抜価格(1箱)	適合機種	幅×長さ×厚さ(mm×m×μm)	箱入数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
002-5879	SL-S100AP	¥6,563	CPM-100SH4・CPM-100H6・CPM-100SH3	100×20×120	2	1.1	180(90)
002-5941	SL-S200AP	¥8,906	CPM-100H5・ビーポップ旧機種	200×20×120	2	2.2	772(89)
002-6018	SL-S300AP	¥12,188	CM-200-2・CM-200	300×20×120	2	3.0	203(127)

MAX Sheet for Bepop
MAX 日本 **“ビーポップ”用シート (UL969対応)**



●ビーポップUL969対応専用シートです。 [製造国]・日本

注意
●必ず専用インクリボン(SL-R191T-UL)をご使用ください。温度15~30℃、湿度40~80%(60%以上は27℃以下)でご使用ください。

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	色	適合機種	幅×長さ×厚さ(mm×m×μm)	箱入数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
474-0076	SL-S190CN/UL	¥8,438	透明	CPM-100SH4	100×10×50	2	990	10(143)
474-0084	SL-S193N/UL	¥8,438	白	CPM-100H6	100×10×50	2	990	74(85)
474-0092	SL-S194N/UL	¥8,438	銀	CPM-100SH3	100×10×50	2	990	202(100)

MAX Sheet for Bepop
MAX 日本 **“ビーポップ”床用保護フィルム**



●キズに強くやぶれにくく、はがれにくい高耐久の保護フィルムです。床、壁、ドア、手すりなど、頻繁に人が踏んだり触ったり、台車やモノが当たる箇所の表示物を、こすれ、はがれ、やぶれから守ります。●台車やフォークが通る場所でもはがれにくい強粘着フィルムです。●表示物の大きさにカットし表示物の上から貼り付けます。 [製造国]・日本

注意
●ビーポップで直接プリントカットすることはできません。

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
246-0970	SL-L100H	¥16,875	透明	134×8.5	1	400	57(999)
246-0969	SL-L200H	¥32,813	透明	250×8.5	1	900	8(400)