

カーテンレールは2-1566～1590ページに掲載

トラスコ Strip Door Curtain Hanger
ストリップ型間仕切りシート用ハンガー

[材質]●スチール(シルバーユニクロメッキ仕上げ) [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	色	品名	材質	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比)
765-4405	TS-200W-SV	¥ 683	シルバー	200幅用ハンガー	スチール	100	0.2	2242(81)
765-4391	TS-200W-SUS	¥1,373	シルバー	200幅用ハンガー	ステンレス	100	0.2	1340(86)
765-4421	TS-300W-SV	¥ 780	シルバー	300幅用ハンガー	スチール	100	0.3	1209(92)
765-4413	TS-300W-SUS	¥1,463	シルバー	300幅用ハンガー	ステンレス	100	0.3	341(62)

トラスコ Strip Door Curtain
ストリップドアシート(静電透明一部オーバーラップタイプ)

●シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。●冷暖房効果。冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。●工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。[材質]●シート:軟質塩化ビニール ●フレーム・ハンガー:ユニクロメッキ [セット内容]●B型ハンガー付200mm幅シート×13本、B型フレーム1m×2本 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比)
★207-4089	TS220-1R-2020S	¥ 61,350	透明	2000×2000	2	22	2(-)
★207-4090	TS220-1R-2030S	¥ 75,000	透明	2000×3000	2	29	2(-)
★207-4091	TS220-1R-2040S	¥ 89,175	透明	2000×4000	2	36	2(-)
★207-4092	TS220-1R-3020S	¥ 93,000	透明	3000×2000	2	33	0(-)
★207-4093	TS220-1R-3030S	¥114,300	透明	3000×3000	2	43	0(-)
★207-4094	TS220-1R-3040S	¥135,750	透明	3000×4000	2	54	0(-)

トラスコ Strip Door Curtain
ストリップドアシート(静電防虫一部オーバーラップタイプ)

●取付間口2m×取付高さ2mにて使用できるストリップドアシートのセットです。●冷暖房効果。冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。●工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。[材質]●シート:軟質塩化ビニール [セット内容]●B型ハンガー付200mm幅シート×13本、B型フレーム1m×2本 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比)
★207-4229	TSB0220-1R-2020S	¥ 63,900	透明オレンジ	2000×2000	2	22	2(-)
★207-4230	TSB0220-1R-2030S	¥ 78,975	透明オレンジ	2000×3000	2	29	1(-)
★207-4231	TSB0220-1R-2040S	¥ 94,125	透明オレンジ	2000×4000	2	36	0(-)
★207-4232	TSB0220-1R-3020S	¥ 96,750	透明オレンジ	3000×2000	2	33	0(-)
★207-4233	TSB0220-1R-3030S	¥120,000	透明オレンジ	3000×3000	2	43	0(-)
★207-4234	TSB0220-1R-3040S	¥143,250	透明オレンジ	3000×4000	2	54	0(-)

イノベックス Toughnyl Clear
間仕切り用シート“タフニール透明”

●透明性に優れています。●養生、カバー用。●間仕切り。[材質]●ポリ塩化ビニール(PVC) [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比)
★461-3295	058Z021	¥10,760	透明(青味)	915×100	0.07	8.45	21(42)
405-6361	058Z002	¥18,447	透明(青味)	1370×100	0.08	14.40	97(48)
405-6370	058Z006	¥15,373	透明(青味)	915×100	0.1	12.00	106(58)
405-6388	058Z008	¥11,501	透明(青味)	1370×50	0.1	9.04	298(60)
461-3252	058Z010	¥15,420	透明(青味)	1830×50	0.1	12.00	241(138)

●実績(前年比) …過去一年間のTRUSCOの販売実績(前年比) ※前年比1000%以上(999)で表示しています。

トラスコ Strip Door Curtain Frame
ストリップ型間仕切りシート用フレーム

[材質]●スチール(シルバーユニクロメッキ仕上げ) [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	色	品名	材質	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比)
765-4472	TS-BMF-SV	¥3,225	シルバー	B型ミニフレーム1M	スチール	10	0.9	285(103)
765-4464	TS-BMF-SUS	¥8,175	シルバー	B型ミニフレーム1M	ステンレス	10	0.9	74(91)
765-4448	TS-BF-SV	¥3,225	シルバー	B型フレーム1M	スチール	10	1.3	373(76)
765-4430	TS-BF-SUS	¥8,175	シルバー	B型フレーム1M	ステンレス	10	1.3	220(75)

トラスコ Strip Door Curtain
ストリップドアシート(静電透明完全オーバーラップタイプ)

●取付間口2m×取付高さ2mにて使用できるストリップドアシートのセットです。●冷暖房効果。冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。●工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。[材質]●シート:軟質塩化ビニール ●フレーム・ハンガー(ユニクロメッキ) [セット内容]●B型ハンガー付200mm幅シート×19本、B型フレーム1m×2本 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比)
★207-4135	TS220-PR-2020S	¥ 84,750	透明	2000×2000	2	30	0(-)
★207-4136	TS220-PR-2030S	¥105,750	透明	2000×3000	2	40	0(-)
★207-4137	TS220-PR-2040S	¥126,000	透明	2000×4000	2	50	0(-)
★207-4138	TS220-PR-3020S	¥129,000	透明	3000×2000	2	45	0(-)
★207-4139	TS220-PR-3030S	¥160,500	透明	3000×3000	2	61	0(-)
★207-4140	TS220-PR-3040S	¥191,550	透明	3000×4000	2	76	0(-)

トラスコ Strip Door Curtain
ストリップドアシート(静電防虫完全オーバーラップタイプ)

●取付間口2m×取付高さ2mにて使用できるストリップドアシートのセットです。●冷暖房効果。冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。●工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。[材質]●シート:軟質塩化ビニール ●フレーム・ハンガー(ユニクロメッキ) [セット内容]●B型ハンガー付200mm幅シート×19本、B型フレーム1m×2本 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比)
★207-4305	TSB0220-PR-2020S	¥ 84,000	透明オレンジ	2000×2000	2	30	2(-)
★207-4306	TSB0220-PR-2030S	¥104,250	透明オレンジ	2000×3000	2	40	0(-)
★207-4307	TSB0220-PR-2040S	¥123,750	透明オレンジ	2000×4000	2	50	0(-)
★207-4308	TSB0220-PR-3020S	¥127,875	透明オレンジ	3000×2000	2	45	0(-)
★207-4309	TSB0220-PR-3030S	¥158,250	透明オレンジ	3000×3000	2	61	0(-)
★207-4310	TSB0220-PR-3040S	¥188,625	透明オレンジ	3000×4000	2	76	0(-)

イノベックス Toughnyl SG type
間仕切り用シート“タフニール SGタイプ”

●ポリエチレンより自己粘着性があり、固定が容易で使用量も減らせ経済的です。●荷物の固定や、包装に。[材質]●ポリ塩化ビニール(PVC) [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比)
405-6337	0581101	¥ 6,491	透明(青味)	900×100	0.02	1	2.376	30(30)
★461-3139	0581102	¥ 8,996	透明(青味)	915×100	0.03	1	3.620	56(75)
★461-3147	0581103	¥10,511	透明(青味)	1070×100	0.03	1	4.230	15(108)
★461-3163	0581105	¥13,491	透明(青味)	1370×100	0.03	1	5.420	41(293)
405-6345	0581110	¥11,367	透明(青味)	915×100	0.05	1	6.030	43(85)
★461-3171	0581111	¥13,297	透明(青味)	1070×100	0.05	1	7.062	1(25)

価格は、税抜価格を表示しています。