

その他のパーツケースは2-1834~1845ページに掲載

トラスコ Bolton Pack 小物入れパーツケース“ボルトンパック”



●フタをしっかりとはめることでできる
プラケースです。●小ねじや部品の
管理に。[材質]●ポリエチレンテ
レフタレート(PET) [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
765-1899	BPS-20	¥1,046	100×55×21	65×38×19	20	1	114	81(246)
765-1881	BPM-20	¥1,046	139×59×25	100×38×23	20	1	184	46(149)
765-1872	BPL-20	¥1,046	140×78×33	98×54×28	20	1	286	97(198)

トラスコ Round Case “ラウンドケース”



●本体5個とフタ1枚がセットに
なっています。[材質]●本体:スチ
ロール樹脂(PS) [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	5段外寸(mm) 外径×高さ	1段有効内寸(mm) 内径×深さ	セット入数 (個)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
299-6201	TRC-01	¥170	31×73	25×12	5	24	22.4	538(134)
299-6219	TRC-02	¥194	40×102	33×17	5	12	46.4	4073(111)
299-6227	TRC-03	¥279	50×128	43×22	5	12	69.7	4206(106)
299-6235	TRC-04	¥379	70×133	63×22	5	12	120.7	1119(124)

リングスター Darumarukun 円形樹脂ケース“だるまるくん”



●本体5個とフタ1枚がセットになっ
ています。●フタ、本体共、握り易い形状と
なっております。●縦き目わかるデ
ザインです。●用途に合わせて、積み重
ねても、1個でも使用可能です。●小物
類を細かく分類可能です。[材質]●ポ
リプロピレン(PP) [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	5段外寸(mm) 外径×高さ	1段有効内寸(mm) 内径×深さ	セット入数 (個)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
487-2665	DK-48-C	¥187	48×148	41×25	1	10	51	423(43)
487-2673	DK-63-C	¥270	63×173	51×30	1	10	82	2053(132)

アズワン Case ABS ヒンジ付角型ケース



●ヒンジ付きの角型ケースで、試
料保管などに便利です。●本体・
フタともに帯電防止タイプです。
[材質]●ABS樹脂 [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-6589	1-9407-21	¥3,300	36×36×14	30×30×8	50	1	420	89(162)
828-6590	1-9407-22	¥3,800	68×39×15	62×34×9	50	1	820	18(40)
828-6591	1-9407-23	¥4,200	75×50×18	70×45×12	30	1	680	2(23)
828-6592	1-9407-24	¥6,100	87×57×19	81×51×13	30	1	880	13(31)
828-6593	1-9407-25	¥2,400	100×65×28	94×59×19	10	1	470	1(12)

フロンケミカル PFA Square Typed Trays PFAデスコケース



●耐薬性、耐熱温度が高性能なケースに
なります。[材質]●ポリテトラフル
オロエチレン(PFA) [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
390-7002	NR1351-001	¥6,200	104×53×48	90×40×44	1	120	-
390-7004	NR1351-002	¥9,200	107×107×48	92×92×44	1	180	-
390-7003	NR1351-003	¥12,600	160×107×48	146×94×44	1	230	-
390-7005	NR1351-004	¥16,200	213×106×48	200×93×44	1	280	-
390-7006	NR1351-005	¥21,500	213×160×48	198×147×44	1	330	-

トラスコ Round Case “ラウンドケース”用フタのみ



[製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	外径 (mm)	パック入数 (枚)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
299-6243	TRC-01F	¥146	31	4	12	9.6	292(152)
299-6251	TRC-02F	¥154	40	4	12	15.3	295(75)
299-6260	TRC-03F	¥180	50	4	12	19.0	390(92)
299-6278	TRC-04F	¥206	70	4	12	37.3	258(97)

リングスター Darumarukun 円形樹脂ケース“だるまるくん”用フタのみ



[材質]●ポリプロピレン(PP)
[製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	外径×高さ (mm)	適合本体	パック入数 (枚)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
487-2703	FK-48-C	¥107	48×12	DK-48-C	2	5	7	284(102)
487-2711	FK-63-C	¥120	63×13	DK-63-C	2	5	16	282(93)

アズワン Case ヒンジ付角型ケース(導電・帯電防止タイプ)



●静電気対策として、本体は導電性樹脂
を、フタは帯電防止素材を使用してい
ます。●試料保管等に大変便利です。
[材質]●本体:導電性ABS樹脂 ●フタ:
非帯電性ABS樹脂 [製造国]●中国

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-6594	1-9408-21	¥4,850	36×39×14	30×30×8	50	1	410	9(129)
828-6595	1-9408-22	¥8,000	68×39×15	62×34×9	50	1	810	1(-)
828-6596	1-9408-23	¥7,000	75×50×18	70×45×12	30	1	670	0(-)
828-6597	1-9408-24	¥8,900	87×57×19	81×51×13	30	1	870	1(25)
828-6598	1-9408-25	¥4,500	100×65×28	94×59×19	10	1	460	6(600)