

ユニコントロールズ



日本

Stainless Steel Pressure Tank

ステンレス加圧タンク



TB10N



●商品はタンクのみです。●材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。●プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。●使用圧力:0.49MPa以下 ●蓋着脱フェールクランプ式 ●内外面パフ研磨仕上げ ●ポート(フタ)2-Rc1/4, Rc1/8※TB10N及びTB20NはRc3/8, Rc1/4, Rc1/8(及び取手付) ●材料取出口(下部) Rc3/8 【材質】●本体:ステンレス(SUS304) ●パッキン:フッ素ゴム(FKM) 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | ユニコントロールズ(株) ☎03-3669-3711

発注コード	品番	税抜価格(1台)	容量(L)	内径×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★467-5860	TB5N	¥172,000	5	158×427	1	7.4	7(88)
★467-5843	TB10N	¥226,000	10	208×474	1	12.0	3(-)
★467-5851	TB20N	¥280,000	20	208×725	1	14.8	1(100)

ユニコントロールズ



日本

Stainless Steel Pressure Tank

小容量ステンレス加圧タンク(SUS304)



●小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。●使用圧力:0.49MPa以下 ●フタ着脱フェールクランプ式 ●材料取出口(下部) R1/4 ●ポート(フタ) Rc1/4 【材質】●本体:ステンレス(SUS304) ●パッキン:フッ素ゴム(FKM) 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | ユニコントロールズ(株) ☎03-3669-3711

発注コード	品番	税抜価格(1台)	容量(L)	内径×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★467-5991	TP300	¥61,000	0.3	72×132	1	1.3	24(267)
★467-6009	TP500	¥65,000	0.5	72×194	1	1.5	5(42)
★467-6017	TP700	¥69,000	0.7	72×244	1	1.7	5(100)

ユニコントロールズ



日本

Stainless Steel Pressure Tank

ステンレス加圧タンク

全8品番 容量(L) 1.8~23.7まで有



TA-TSKシリーズ



●材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。●SUS内容器は、オプションとなっております。●内容器式 ●使用圧力:0.49MPa以下 ●ポート(フタ): Rc3/8, Rc1/4, Rc1/8 【材質】●本体:ステンレス(SUS304) ●パッキン:フッ素ゴム(FKM) 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | ユニコントロールズ(株) ☎03-3669-3711

発注コード	品番	税抜価格(1台)	容量(L)	内径×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★246-4100	TA200-TSK	¥205,000	10.1	208×325	1	15.0	0(-)
★245-6471	TA201-TSK	¥206,000	11.8	208×375	1	16.3	0(-)
★246-4116	TA253-TSK	¥338,000	23.7	259×475	1	24.7	0(-)
★246-4099	TA254-TSK	¥308,000	23.7	259×485	1	25.8	0(-)

ユニコントロールズ



日本

Stainless Steel Pressure Tank

ステンレス加圧タンク



TA-316Lシリーズ



●材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。●SUS内容器は、オプションとなっております。●基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。●内容器式 ●使用圧力:0.49MPa以下 ●ポート(フタ): Rc3/8, Rc1/4, Rc1/8 ●内外面パフ研磨(蓋内面は機械加工仕上げ) 【材質】●本体:ステンレス(SUS316L) 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | ユニコントロールズ(株) ☎03-3669-3711

発注コード	品番	税抜価格(1台)	容量(L)	内径×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★246-4101	TA200-316L	¥270,000	10.1	208×325	1	14.5	0(-)
★246-4111	TA201-316L	¥291,000	11.8	208×375	1	15.8	0(-)
★245-6495	TA254-316L	¥475,000	23.7	259×485	1	25.3	0(-)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

ユニコントロールズ



日本

Stainless Steel Pressure Tank

ステンレス加圧タンク



TBN-316Lシリーズ



●商品はタンクのみです。●材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。●プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。●直接投入タイプ ●使用圧力:0.49MPa以下 ●蓋着脱フェールクランプ式 ●内外面パフ研磨仕上げ(蓋内面は機械加工仕上げ) ●ポート(フタ)2-Rc1/4, Rc1/8材料取出口(下部) Rc3/8 ●材料取出口(下部) Rc3/8 【材質】●本体:ステンレス(SUS316L) 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | ユニコントロールズ(株) ☎03-3669-3711

発注コード	品番	税抜価格(1台)	容量(L)	内径×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★246-4113	TB5N-316L	¥258,000	5	158×427	1	7.4	0(-)
★245-6465	TB10N-316L	¥335,000	10	208×474	1	12.0	0(-)
★245-6493	TB20N-316L	¥420,000	20	208×725	1	14.8	0(-)

ユニコントロールズ



日本

Stainless Steel Pressure Tank

ステンレス加圧タンク(SUS316L)



TP-316Lシリーズ



●小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。●使用圧力:0.49MPa以下 ●フタ着脱フェールクランプ式 ●材料取出口(下部) R1/4 ●ポート(フタ) Rc1/4 ●内外面パフ仕上げ(蓋内面は機械加工仕上げ) 【材質】●本体:ステンレス(SUS316L) 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | ユニコントロールズ(株) ☎03-3669-3711

発注コード	品番	税抜価格(1台)	容量(L)	内径×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★250-9442	TP300-316L	¥91,000	0.3	72×132	1	1.3	0(-)
★250-9443	TP500-316L	¥98,000	0.5	72×194	1	1.5	2(-)
★250-9441	TP700-316L	¥103,000	0.7	72×244	1	1.7	0(-)

ユニコントロールズ



日本

Stainless Steel Pressure Tank

ステンレス加圧タンク



TA200



●材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。●SUS内容器は、オプションとなっております。●内容器式 ●使用圧力:0.49MPa以下 ●ポート(フタ): Rc3/8, Rc1/4, Rc1/8 【材質】●本体:ステンレス(SUS304) ●パッキン:フッ素ゴム(FKM) 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | ユニコントロールズ(株) ☎03-3669-3711

発注コード	品番	税抜価格(1台)	容量(L)	内径×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★467-5819	TA200	¥186,000	10.1	208×325	1	14.5	11(275)
★467-5827	TA201	¥189,000	11.8	208×375	1	15.8	8(73)
★467-5835	TA254	¥301,000	23.7	259×485	1	25.3	2(40)

ユニコントロールズ



日本

Stainless Steel Tank

ステンレス加圧タンク攪拌ユニット(電気モータータイプ)



●軽量タンクTMCシリーズに攪拌ユニットをセットしてあります。●フタはフェールクランプタイプですので取り外しが簡単です。【材質】●本体:ステンレス(SUS304) ●パッキン:フッ素ゴム(FKM) ●攪拌ユニット(シャフト・羽根): SUS304(パフ研磨仕上げ) 【セット内容】●攪拌羽根φ90-2枚羽×2個 ●圧力ゲージ付レギュレーターおよびSUSリリーフ弁 【製造国】●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | ユニコントロールズ(株) ☎03-3669-3711

発注コード	品番	税抜価格(1台)	容量(L)	トルク(N・m)	回転数(rpm)	消費電力(W)	電源(V)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★453-5545	TMC105-KX125T	¥244,800	10	0.18~0.65	18~280	25	AC100	1	7.5	0(-)