

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

**住友電工** MultiDrill Series NeXEO MDE Type  
**MALTI DRILL ネットシオMDE-E型**

全342品 刃径(mm) 1.0~20.0まで有



MDE01シリーズ

●高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型旋盤でも安定した加工が可能です。  
●被削材:ステンレス鋼、Ti合、鋳鉄。●表面処理:NXコーティング ●外部給油式  
●超硬コーティングドリル。【材質】●微粒系超硬(ACT100) 【製造国】●日本

発注単位1本 住友電気工業兼ハードメタル事業部 ☎0120-159-110

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
269-5932	MDE0100S03E02	¥5,360	1.0	7.2	45.2	3.0	0(-)
269-5860	MDE0100S03E04	¥6,349	1.0	9.2	49.2	3.0	0(-)
266-9791	MDE0110S03E02	¥5,360	1.1	7.2	45.2	3.0	0(-)
267-2936	MDE0110S03E04	¥6,349	1.1	9.2	49.2	3.0	0(-)
269-5301	MDE0120S03E02	¥5,360	1.2	8.2	45.2	3.0	0(-)
267-3010	MDE0120S03E04	¥6,349	1.2	10.2	49.2	3.0	0(-)

**マパール** MEGA-Drill-Composite  
**“メガドリルコンポジット”MDシリーズ(航空機向け)**

全9品 刃径(mm) 3~12まで有



SCD250シリーズ

●バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。  
●耐摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。●CFRP/多方向繊維配合の専用。●表面処理:HC619/ダイヤモンドコーティング ●有効加工深さ:5D(刃径×5倍) 【材質】●超微粒子超硬合金 【製造国】●ドイツ

発注単位1本 マパール㈱ ☎048-949-1400

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
490-9135	SCD250-0300-2-2-090HA05-HC619	¥27,094	3	28	66	6	0(-)
490-9143	SCD250-0400-2-2-090HA05-HC619	¥27,844	4	36	74	6	0(-)
490-9151	SCD250-0500-2-2-090HA05-HC619	¥28,781	5	44	82	6	0(-)
490-9160	SCD250-0600-2-2-090HA05-HC619	¥28,781	6	44	82	6	0(-)
490-9194	SCD250-0800-2-2-090HA05-HC619	¥32,906	8	53	91	8	0(-)
490-9224	SCD250-1000-2-2-090HA05-HC611	¥38,906	10	61	103	10	0(-)

**日進工具** Micro Drill Short  
**マイクロドリル ショート**

NS TOOL 日本



NSMD-Sシリーズ

●溝長は刃径の6倍を採用したショートタイプで安定した加工が可能です。  
●先端部にシンニングを採用し、切削負荷を低減、穴あけ精度が安定します。(φ0.02以上) ●被削材:アルミ、銅、樹脂。  
●有効加工深さ:6D(刃径×6倍) 【材質】●極超微粒子超硬合金(Super Micro Grain Carbide) 【製造国】●日本

発注単位1本 日進工具㈱ ☎03-3774-2459

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
427-2269	NSMD-S-0.01X0.06	¥35,475	0.01	0.06	40	4	0(-)
427-2251	NSMD-S-0.015X0.09	¥35,475	0.015	0.09	40	4	0(-)
427-2285	NSMD-S-0.02X0.12	¥28,350	0.02	0.12	40	4	0(-)
427-2277	NSMD-S-0.025X0.15	¥28,350	0.025	0.15	40	4	0(-)
427-2293	NSMD-S-0.03X0.18	¥16,575	0.03	0.18	40	4	0(-)
427-2307	NSMD-S-0.04X0.24	¥11,175	0.04	0.24	40	4	0(-)
427-2315	NSMD-S-0.05X0.3	¥9,450	0.05	0.3	40	4	4(400)

**サンドビック** Coro Drill 400 Solid Carbide Drill  
**超硬ソリッドドリル“コロドリル400”(内部給油タイプ)**

全8品 刃径(mm) 5.0~12.5まで有



400.1シリーズ

●アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。  
●アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。【材質】●超硬 【製造国】●スウェーデン

発注単位1本 サンドビック㈱コロマントカンパニー ☎052-456-4465

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
161-6165	400.1-0500-030A1-NM	¥15,208	5.0	45.35	85	6	0(-)
162-0878	400.1-0700-050A1-NM	¥22,619	7.0	68.45	110	8	0(-)
161-9305	400.1-1020-070A1-NM	¥32,918	10.2	92.77	140	12	0(-)
161-6152	400.1-1250-075A1-NM	¥41,869	12.5	100.47	150	14	0(-)

**アサヒ工具製作所** Hyper Burnishing Drill For Steel  
**OH付 鋼用ハイパーバニシングドリル**

全22品 刃径(mm) 4.995~16.000まで有



HDSシリーズ


●抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。  
●被削材:ダクタイル鋳鉄、炭素鋼。  
●表面処理:AGXコーティング 【材質】●超硬合金 【製造国】●日本

発注単位1本 メーカー直送 運賃元払 備アサヒ工具製作所 ☎0745-77-6120

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
★451-3341	HDS04995A-H	¥21,100	4.995	32.0	83.0	6	-
★451-3378	HDS05000A-H	¥21,100	5.000	32.0	83.0	6	-
★451-3390	HDS05005A-H	¥21,100	5.005	32.0	83.0	6	-
★451-3336	HDS05995A-H	¥24,000	5.995	36.0	88.0	7	-
★451-3338	HDS06000A-H	¥24,000	6.000	36.0	88.0	7	-
★451-3386	HDS06005A-H	¥24,000	6.005	36.0	88.0	7	-

**OSG** Diamond Coated Carbide Triple Angle Drill for Composite Material  
**CFRP用ダイヤモンドコート超硬トリプルアングルドリル(航空機向け)**

OSG 日本



D-STAD-.1915

●3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。  
●被削材:CFRP。●表面処理:ダイヤモンドコーティング 【材質】●超硬合金(Carbide) 【製造国】●日本

発注単位1本 オーエスジー㈱ ☎0120-41-5981

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
636-3181	D-STAD-.1915	¥33,000	4.864	39	89	4.864	0(-)
636-3199	D-STAD-.2510	¥39,625	6.375	51	101	6.375	1(-)
636-3202	D-STAD-.3760	¥57,000	9.55	76	126	9.550	0(-)

**登高精機** Crystal Drill  
**超硬ソリッドドリル“クリスタルドリル”**

(RYOCO) 日本

全148品 刃径(mm) 0.3~15.0まで有



ZH300シリーズ

●h7公差の汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。  
●被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ、銅合金 【材質】●超微粒子超硬合金 【製造国】●日本

発注単位1本 登高精機㈱ ☎06-6537-7666

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
251-7438	ZH300-0.30	¥2,417	0.3	8	38	0.3	9(-)
251-7499	ZH300-0.40	¥2,074	0.4	8	38	0.4	1(-)
251-7467	ZH300-0.50	¥1,886	0.5	8	38	0.5	0(-)
251-7476	ZH300-0.60	¥1,886	0.6	8	38	0.6	0(-)
251-7421	ZH300-0.70	¥1,886	0.7	8	38	0.7	3(-)
251-7492	ZH300-0.80	¥1,886	0.8	8	38	0.8	0(-)

**サンドビック** Coro Drill 430 Solid Carbide Drill  
**超硬ソリッドドリル“コロドリル430”(内部給油タイプ)**

SANDVIK スウェーデン



430.1シリーズ

●内部給油付スパイラルフルードドリルです。  
●アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。●アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。【材質】●超硬 【製造国】●スウェーデン

発注単位1本 サンドビック㈱コロマントカンパニー ☎052-456-4465

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	実績(前年比%)
161-7767	430.1-0500-030A1-NM	¥15,978	5.0	45.35	85	6	1(-)
166-0896	430.1-0700-050A1-NM	¥23,678	7.0	60.5	110	8	0(-)
161-4613	430.1-1020-070A1-NM	¥34,554	10.2	85.3	140	12	0(-)
162-4095	430.1-1250-075A1-NM	¥43,986	12.5	93.8	150	14	0(-)

超硬コーティングドリル

超硬ドリル

ハイスコーティングドリル

ハイスドリル

細軸ドリル

スポットカッター

テーパシャンクドリル

六角軸鉄ドリル

ドリルセット

ドリルケース

ステップドリル

磁気ボール盤カッター

ホールソー

コアドリル

コンクリートドリル

木工用ドリル

木工用ビットカッター