

在庫 2,014アイテム

# タップセット/スパイラルタップ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 (特)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いがお得です。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

ねじ切り工具

スパイラル  
タップ

ポイント  
タップ

ロール  
タップ

ハンド  
タップ

六角軸  
タップ

タップ  
ホルダ

管用  
タップ

工作機用  
ねじ切り工具

ダイス

ねじ山  
修正工具

タップホルト  
除去工具

インサート  
ねじ

イシハシ  
日本

Spiral Tap(HSSE) Set for Stainless Steel

## ステンレス用スパイラルタップセット

表面処理 ノンコート



- ステンレス用のスチールケース付きスパイラルタップセットです。
- 止り穴加工用。●被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼、合金鋼。●現場作業に。
- 加工ねじ:メトルねじ [材質]●高速度鋼(HSS-E) [製造国]●日本



セット内容  
ステンレス用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	精度	セット入数(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
245-1972	SUSSM14-S	¥28,543	JIS2級	14	1	509	36(164)

機イシハシ精工 ☎072-982-0123

イシハシ  
日本

Cobalt Jet Tap and Spiral Tap Set for Stainless Steel

## コバルトジェットタップ・スパイラルタップセット

表面処理 ノンコート



- ステンレス・難削材用のスチールケース付きコバルトジェットタップとスパイラルタップのセットです。
- 通り穴・止り穴共に使用できます。
- 通り穴・止まり穴用。●被削材:ステンレス鋼、難削材。●現場作業に。●加工ねじ:メトルねじ [材質]●コバルト高速度鋼(HSC0) [製造国]●日本



セット内容  
コバルトジェットタップ・スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本)

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	精度	セット入数(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
245-1982	COJSM-14S	¥34,800	JIS2級	14	1	500	38(238)

機イシハシ精工 ☎072-982-0123

プロトタイプ  
WALTER ドイツ

Paradur WSH Spiral Tap

## TiNコーティングスパイラルタップ"パラデュア WSH"(メトルねじ用)

全10他パリエーション有

表面処理 TiNコート



- ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。
- 切りくずの長い被削材200~1000N/mm<sup>2</sup>および32HRCまでに適しています。
- 止まり穴加工用。●被削材:軟質材料および低・中合金鋼。●加工ねじ:メトルねじ●食い付山数:2~3山 [材質]●高速度鋼(HSS-E) [製造国]●ドイツ



JC2051705シリーズ

発注単位1本

ワルタージャパン(株) ☎052-533-6135

発注コード	品番	税抜価格(1本)	精度	呼び寸法	ピッチ(mm)	ねじ長さ(mm)	全長(mm)	実績(前年比%)
387-8708	JC2051705-M3	¥3,689	6H	M 3	0.5	6	46	3(9)
387-8716	JC2051705-M4	¥3,551	6H	M 4	0.7	7	52	16(160)
387-8724	JC2051705-M5	¥3,824	6H	M 5	0.8	8	60	11(42)
387-8732	JC2051705-M6	¥4,366	6H	M 6	1	10	62	28(90)
387-8821	JC2056705-M8	¥5,460	6H	M 8	1.25	12	70	4(27)
387-8805	JC2056705-M10	¥6,551	6H	M10	1.5	15	75	14(93)

グーリング ドイツ

Spiral Tap

## TiAlNコーティング高効率用スパイラルタップ(メトルねじ用)

全13他パリエーション有

表面処理 TiAlNコート



- 被削材の加工レンジが広く高効率の加工が可能です。
- 粉末ハイスとTiAlNコーティングにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
- 止まり穴加工用。●被削材:ステンレス鋼、チタン合金、一般鋼、アルミ合金。
- 加工ねじ:メトルねじ●食い付山数:2~3山 [材質]●粉末ハイス(HSS-E-PM) [製造国]●ドイツ



4449-M2.0X0.4

発注単位1本

グーリングジャパン(株) ☎03-3536-2800

発注コード	品番	税抜価格(1本)	精度	呼び寸法	ピッチ(mm)	ねじ長さ(mm)	全長(mm)	実績(前年比%)
789-5224	4449-M2.0X0.4	¥3,159	OH1.5	M2	0.4	4.5	40	1(20)
789-5232	4449-M2.5X0.45	¥2,546	OH2	M2.5	0.45	5	44	0(-)
789-5259	4449-M3.0X0.5	¥1,916	OH2	M3	0.5	6	46	17(340)
789-5267	4449-M4.0X0.7	¥1,978	OH3	M4	0.7	7.5	52	24(200)
789-5275	4449-M5.0X0.8	¥2,091	OH3	M5	0.8	8.5	60	15(250)
789-5283	4449-M6.0X1.0	¥2,144	OH3	M6	1	11	62	23(164)

グーリング ドイツ

Spiral Tap

## TiAlNコーティング高効率用スパイラルタップ(メトルねじ用・細目タイプ)

全10他パリエーション有

表面処理 TiAlNコート



- 被削材の加工レンジが広く高効率の加工が可能です。
- 粉末ハイスとTiAlNコーティングにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
- 止まり穴加工用。●被削材:ステンレス鋼、チタン合金、一般鋼、アルミ合金。
- 加工ねじ:メトルねじ●食い付山数:2~3山 [材質]●粉末ハイス(HSS-E-PM) [製造国]●ドイツ



4450-M6.0X0.75

発注単位1本

グーリングジャパン(株) ☎03-3536-2800

発注コード	品番	税抜価格(1本)	精度	呼び寸法	ピッチ(mm)	ねじ長さ(mm)	全長(mm)	実績(前年比%)
789-5381	4450-M6.0X0.75	¥2,091	OH2	M 6	0.75	8	62	7(233)
789-5399	4450-M8.0X1.0	¥2,713	OH3	M 8	1	11	70	12(92)
789-5305	4450-M10.0X1.0	¥3,299	OH3	M10	1	11	70	9(180)
789-5313	4450-M10.0X1.25	¥3,273	OH3	M10	1.25	14	75	1(125)
789-5321	4450-M12.0X1.0	¥4,734	OH3	M12	1	11	70	5(500)
789-5330	4450-M12.0X1.25	¥4,506	OH3	M12	1.25	16	80	3(75)

DC SWISS スイス

UNF(J) Tap for Stainless Steel (HSS-E-PM)

## VSコーティング ステンレス用スパイラルタップ(ユニファイねじ・細目・航空機向け)

- ステンレス向けに製造されたタップ工具です。
- VSコーティングによって長寿命かつ高切削性を実現した製品です。●谷底の丸みがない以外はISO3161の規格に準拠しており、航空業界に最適です。●止まり穴加工用。●被削材:ステンレスチール、ニッケル合金、純銅。●加工ねじ:ユニファイねじ●食い付山数:2.5山●VSコーティング [材質]●粉末ハイス鋼(HSS-E-PM) [製造国]●スイス



165121

発注単位1本

DC SWISS社 ☎03-5730-7620

発注コード	品番	税抜価格(1本)	精度	呼び寸法	山数	ねじ長さ(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	シャンク四角部(mm)	下穴径(mm)	実績(前年比%)
762-6941	165121	¥10,679	3B	NO.10	32	9	70	6	4.9	4.15	0(-)
762-6959	165122	¥12,518	3B	1/4	28	11	80	6	4.9	5.55	0(-)
762-6967	165123	¥12,983	3B	5/16	24	12.5	90	8	6.2	7	0(-)
762-6975	165124	¥14,179	3B	3/8	24	14	100	10	8	8.6	0(-)

DC SWISS スイス

UNF(J) Tap for Nickel Alloys(HSS-E-PM)

## ニッケル合金用小径スパイラルタップ(ユニファイねじ・細目・航空機向け)

- ニッケル合金向けに製造されたタップ工具です。
- 谷底の丸みがない以外はISO3161の規格に準拠しており、航空業界に最適です。●止まり穴加工用。●被削材:ニッケル合金。( > 850 ≤ 1600 N/mm<sup>2</sup> ) ●加工ねじ:ユニファイねじ●食い付山数:2.5山 [材質]●粉末ハイス鋼(HSS-E-PM) [製造国]●スイス



149015

発注単位1本

DC SWISS社 ☎03-5730-7620

発注コード	品番	税抜価格(1本)	精度	呼び寸法	山数	ねじ長さ(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	シャンク四角部(mm)	下穴径(mm)	実績(前年比%)
762-6720	149015	¥10,304	3B	NO.4	48	12	56	3.5	2.7	2.35	0(-)
762-6738	149138	¥9,750	3B	NO.10	32	15	70	6	4.9	4.15	0(-)
762-6746	149235	¥10,768	3B	1/4	28	15	80	7	5.5	5.55	0(-)
762-6754	149282	¥11,696	3B	5/16	24	18	90	8	6.2	7	0(-)
762-6762	149344	¥12,983	3B	3/8	24	20	100	10	8	8.6	0(-)
762-6789	152302	¥15,464	3B	7/16	20	22	100	8	6.2	10	0(-)
762-6797	152303	¥16,375	3B	1/2	20	24	100	9	7	11.55	0(-)

グーリング ドイツ

Spiral Tap

## TiNコーティングスパイラルタップ(メトルねじ用)

全13他パリエーション有

表面処理 TiNコート



- 高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。
- 材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。●止まり穴加工用。●被削材:一般鋼、ステンレス鋼。●加工ねじ:メトルねじ●食い付山数:2~3山 [材質]●高速度鋼(HSS-E) [製造国]●ドイツ



1013シリーズ

発注単位1本

グーリングジャパン(株) ☎03-3536-2800

発注コード	品番	税抜価格(1本)	精度	呼び寸法	ピッチ(mm)	ねじ長さ(mm)	全長(mm)	実績(前年比%)
472-3694	1013 M2.0X0.4	¥2,441	OH2	M2	0.4	4.5	40	3(75)
472-3708	1013 M2.5X0.45	¥2,126	OH2	M2.5	0.45	5	44	1(33)
472-3724	1013 M3.0X0.5	¥1,759	OH2	M3	0.5	6	46	0(-)
472-3732	1013 M4.0X0.7	¥1,724	OH2	M4	0.7	7.5	52	4(100)
472-3741	1013 M5.0X0.8	¥1,733	OH2	M5	0.8	8.5	60	7(140)
472-3759	1013 M6.0X1.0	¥1,785	OH2	M6	1	11	62	5(125)