

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス! カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

サンドビック Tools For Tapping 超硬転造タップ[®] "CoroTap[®] 400" (メートルねじ用)

●CoroTap 400は、銅、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
●貫通穴および止まり穴用。●非鉄金属用。●加工ねじ:メートルねじ ●食い付山数:3.5山 [材質]
●超硬 [製造国]●スウェーデン



T400-NM100DA-M3 B105

発注単位1本 サンドビック(株)コロマンタカンパニー ☎052-456-4465

発注コード	品番	税抜価格(1本)	精度	呼び寸法	ピッチ(mm)	ねじ長さ(mm)	全長(mm)	実績(前年比%)
197-8949	T400-NM100DA-M3 B105	¥13,900	6H	M3	0.5	9	56	0(-)
198-0458	T400-NM100DA-M4 B105	¥14,100	6H	M4	0.7	12	63	0(-)
198-0445	T400-NM100DA-M5 B105	¥14,900	6H	M5	0.8	13	70	0(-)
197-8928	T400-NM100DA-M6 B105	¥14,900	6H	M6	1	15	80	0(-)
197-8958	T400-NM100DA-M8 B105	¥17,100	6H	M8	1.25	18	90	0(-)

トラスコ Hand Tap HSSハンドタップ (メートルねじ用)

●通り穴・止まり穴共に使用可能です。
●被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
●加工ねじ:メートルねじ [材質]
●高速度鋼 (HSS-E) [製造国]●日本



T-H-HTシリーズ

発注単位1本 トラスコ(株)中山 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	先端	精度	呼び寸法	ピッチ(mm)	ねじ長さ(mm)	全長(mm)	実績(前年比%)
391-2230	T-H-HT-M3X0.5-1	¥615	先	JIS2級	M3	0.5	18	46	165(119)
391-2248	T-H-HT-M3X0.5-2	¥615	中	JIS2級	M3	0.5	18	46	324(104)
391-2256	T-H-HT-M3X0.5-3	¥615	上	JIS2級	M3	0.5	18	46	117(66)
391-2272	T-H-HT-M4X0.7-1	¥593	先	JIS2級	M4	0.7	13	52	384(133)
391-2281	T-H-HT-M4X0.7-2	¥593	中	JIS2級	M4	0.7	13	52	718(78)
391-2299	T-H-HT-M4X0.7-3	¥593	上	JIS2級	M4	0.7	13	52	253(101)

トラスコ Hand Tap ハンドタップ (メートルねじ用)

●ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
●ねじ山の修正、作製用です。●被削材:鉄、軽金属。●加工ねじ:メートルねじ [材質] ●低合金鋼 (SKS) [製造国]●日本



T-HTシリーズ

注意
●ステンレス材には使用できません。

発注単位1本 トラスコ(株)中山 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	先端	精度	呼び寸法	ピッチ(mm)	ねじ長さ(mm)	全長(mm)	実績(前年比%)
440-9931	T-HT2X0.4-1	¥413	先	JIS3級	M2	0.4	15	40	28(78)
440-9949	T-HT2X0.4-2	¥413	中	JIS3級	M2	0.4	15	40	124(234)
440-9957	T-HT2X0.4-3	¥413	上	JIS3級	M2	0.4	15	40	30(45)
440-9965	T-HT2.6X0.45-1	¥413	先	JIS3級	M2.6	0.45	16	44	14(88)
440-9973	T-HT2.6X0.45-2	¥413	中	JIS3級	M2.6	0.45	16	44	67(122)
440-9981	T-HT2.6X0.45-3	¥413	上	JIS3級	M2.6	0.45	16	44	29(24)

トラスコ Hand Tap 左ねじ用ハンドタップ (メートルねじ用)

●ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
●並目のねじ山の修正、作製用です。●被削材:鉄、軽金属。●加工ねじ:メートルねじ [材質] ●低合金鋼 (SKS) [製造国]●日本



LT-HTシリーズ

注意
●ステンレス材には使用できません。

発注単位1本 トラスコ(株)中山 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	先端	精度	呼び寸法	ピッチ(mm)	ねじ長さ(mm)	全長(mm)	実績(前年比%)
401-8938	LT-HT3X0.5-2	¥729	中	JIS3級	M3	0.5	18	46	3(-)
401-8926	LT-HT3X0.5-3	¥729	上	JIS3級	M3	0.5	18	46	0(-)
401-8939	LT-HT4X0.7-2	¥729	中	JIS3級	M4	0.7	20	52	3(-)
401-8934	LT-HT4X0.7-3	¥729	上	JIS3級	M4	0.7	20	52	0(-)
401-8914	LT-HT5X0.8-2	¥780	中	JIS3級	M5	0.8	22	60	2(-)
401-8927	LT-HT5X0.8-3	¥780	上	JIS3級	M5	0.8	22	60	0(-)

サンドビック Cutting tap ストレートタップ[®] "CoroTap[®] 100" (メートルねじ用) New

●CoroTap[®]100は、鑄鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフラットタップの製品レンジです。
●切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。●鑄鉄用。[材質]
●ハイス鋼 [製造国]●スウェーデン



T100-KM100JA-M3

発注単位1本 サンドビック(株)コロマンタカンパニー ☎052-456-4465

発注コード	品番	税抜価格(1本)	精度	呼び寸法	ピッチ(mm)	ねじ長さ(mm)	全長(mm)	実績(前年比%)
461-9563	T100-KM100JA-M3	¥1,689	6HX	M 3	0.5	9	46	-
461-1742	T100-KM100JA-M4	¥1,720	6HX	M 4	0.7	12	52	-
462-1238	T100-KM100JA-M5	¥1,809	6HX	M 5	0.8	13	60	-
462-1244	T100-KM100JA-M6	¥1,820	6HX	M 6	1	15	62	-
459-9070	T100-KM101JA-M8	¥2,080	6HX	M 8	1.25	18	70	-
461-9665	T100-KM101JA-M10	¥2,529	6HX	M10	1.5	20	75	-

トラスコ Hand Tap Set HSSハンドタップセット (メートルねじ用)

●通り穴・止まり穴共に使用可能です。
●高速度鋼 (HSS-E) のタップセットです。
●被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
●加工ねじ:メートルねじ [材質] ●高速度鋼 (HSS-E) [製造国]●日本



T-H-HT-Sシリーズ

発注単位1セット トラスコ(株)中山 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット内容	精度	呼び寸法	ピッチ(mm)	ねじ長さ(mm)	全長(mm)	実績(前年比%)
391-2264	T-H-HT-M3X0.5-S	¥2,003	先・中・上	JIS2級	M3	0.5	18	46	791(105)
391-2302	T-H-HT-M4X0.7-S	¥1,920	先・中・上	JIS2級	M4	0.7	13	52	1766(98)
391-2345	T-H-HT-M5X0.8-S	¥1,980	先・中・上	JIS2級	M5	0.8	16	60	1645(108)
256-0856	T-H-HT-M6X0.5-S	¥3,375	先・中・上	JIS2級	M6	0.5	15	55	13(217)
256-0857	T-H-HT-M6X0.75-S	¥2,820	先・中・上	JIS2級	M6	0.75	20	62	25(999)
391-2388	T-H-HT-M6X1.0-S	¥2,108	先・中・上	JIS2級	M6	1	19	62	1456(101)

トラスコ Hand Tap Set ハンドタップセット (メートルねじ用)

●ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
●並目のねじ山の修正、作製用です。●タンクステンハンド組タップです。●被削材:鉄、軽金属。●加工ねじ:メートルねじ [材質] ●低合金鋼 (SKS) [製造国]●日本



T-HT-Sシリーズ

注意
●ステンレス材には使用できません。

発注単位1セット トラスコ(株)中山 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット内容	精度	呼び寸法	ピッチ(mm)	ねじ長さ(mm)	全長(mm)	実績(前年比%)
441-5515	T-HT2X0.4-S	¥1,230	先・中・上	JIS3級	M2	0.4	15	40	67(106)
441-5523	T-HT2.6X0.45-S	¥1,230	先・中・上	JIS3級	M2.6	0.45	16	44	24(62)
365-6535	T-HT3X0.5-S	¥983	先・中・上	JIS3級	M3	0.5	18	46	1283(105)
365-6578	T-HT4X0.7-S	¥983	先・中・上	JIS3級	M4	0.7	20	52	2125(93)
365-6616	T-HT5X0.8-S	¥1,080	先・中・上	JIS3級	M5	0.8	22	60	1669(94)
365-6659	T-HT6X1.0-S	¥1,185	先・中・上	JIS3級	M6	1	24	62	2039(87)

トラスコ Hand Tap Set 左ねじ用ハンドタップセット (メートルねじ用)

●ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
●並目のねじ山の修正、作製用です。●タンクステンハンド組タップです。●被削材:鉄、軽金属。●加工ねじ:メートルねじ [材質] ●低合金鋼 (SKS) [製造国]●日本



LT-HT3X0.5-S

注意
●ステンレス材には使用できません。

発注単位1セット トラスコ(株)中山 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット内容	精度	呼び寸法	ピッチ(mm)	ねじ長さ(mm)	全長(mm)	実績(前年比%)
401-8905	LT-HT3X0.5-S	¥2,194	先・中・上	JIS3級	M 3	0.5	18	46	0(-)
401-8918	LT-HT4X0.7-S	¥2,194	先・中・上	JIS3級	M 4	0.7	20	52	0(-)
401-8923	LT-HT5X0.8-S	¥2,331	先・中・上	JIS3級	M 5	0.8	22	60	2(-)
401-8932	LT-HT6X1.0-S	¥2,469	先・中・上	JIS3級	M 6	1	24	62	3(-)
401-8924	LT-HT8X1.25-S	¥3,977	先・中・上	JIS3級	M 8	1.25	30	70	3(-)
401-8941	LT-HT10X1.5-S	¥5,297	先・中・上	JIS3級	M10	1.5	32	75	6(-)

ねじ切り工具
スパイラルタップ
ポイントタップ
ロールタップ
ハンドタップ
六角軸タップ
タップホルダ
管用タップ
工作機用ねじ切り工具
ダイス
ねじ山修正工具
タップ、ボルト除去工具
インサートねじ